

PHILIPS

蒸汽电熨斗

Azur Pro

2200 瓦

45 克/分钟；230 克蒸汽束喷射

T-ionicGlide 底板

安全自动关熄 + 防水垢



GC4887/38



强劲成就每一次的平坦

强劲的蒸汽，快速熨平褶皱

Azur Pro 蒸汽电熨斗蒸汽强劲，能够快速完成熨烫，实现出色效果。现在，新增快速顺滑熨烫功能，水箱容量加大，并内置除垢容器，让熨烫变得如此轻松

快速加热的强大性能

- 2200 瓦熨斗可实现快速加热
- 高达 45 克/分钟的蒸汽输出，去皱效果卓越
- 蒸汽束喷射可达 230 克

在各种可熨面料上顺畅滑动

- T-ionicGlide 钛离子全方位顺滑底板 – 我们的五星级底板

熨烫更舒适

- 加大的 350 毫升容量水箱，免却重复注水的麻烦
- 在熨烫过程中易于抓握，操作方便
- 2.5 米电源线，熨烫范围加大
- 底板前端尖形设计，带来卓越的控制和可视性

安全熨烫

- 内置除垢容器可在熨烫期间收集水垢
- 熨斗在无人看管时会自动关闭

产品亮点

防滑手柄



在蒸汽电熨斗上安装一个设计良好的软质手柄，会使熨烫过程变得加倍舒适。

T-ionicGlide 钛离子全方位顺滑底板




5 星评级的 T-ionicGlide 钛离子全方位顺滑底板集成钛氧化物层，加倍顺滑、抗刮擦。

350 毫升容量水箱



加大的 350 毫升容量水箱，减少重复注水的麻烦，一次可熨烫多件衣物。

底板前端尖型设计




底板前端尖形设计，带来卓越的控制和可视性

内置除垢容器




我们专门设计的内置除垢容器可在熨烫期间收集水垢颗粒。自动清洁流程可将熨斗内的水垢冲出，从而长期确保稳定的熨烫效果。

自动断电



蒸汽电熨斗无人看管时将会自动关闭。在搁架静置 8 分钟或平放在其底板上或两侧 30 秒后，将会自动关闭。

2.5 米电源线



一根 2.5 米长的电源线让您在熨烫期间想熨哪里就熨哪里，熨烫范围大。现在您可以毫无问题地到达熨衣板的每个角落。

蒸汽束喷射可达 230 克



蒸汽束喷射可达 230 克，可快速去除顽固褶皱。

2200 瓦熨斗可实现快速加热



2200 瓦熨斗可实现快速加热，在您的全部可熨烫衣物上呈现强大的性能。

蒸汽输出可达 45 克/分钟



高达 45 克/分钟的持续蒸汽输出可提供大量蒸汽，高效去除褶皱。

规格

快速除皱

持续蒸汽: 50 克/分钟
功率: 2200 瓦
蒸汽束喷射: 230 克
垂直蒸汽
电压: 220-240 伏
喷水

易于使用

水箱容量: 350 毫升
防滴漏功能
电源线长度: 2.5 米
安全自动关熄

软质握把

适合自来水
底板名称: T-ionicGlide

水垢处理

除垢和清洁: 双重活性除垢, 内置除垢容器, 自动清洁

尺寸和重量

包装尺寸 (WxHxL): 34,1*30*36 厘米
产品尺寸 (WxHxL): 16*32*14 厘米
包装总重量: 1.75 千克
电熨斗的重量: 1.5 千克

保修

2 年全球保修

绿色效能

节能模式
节能*: 20 %
用户手册: 100%可回收纸

