

# PHILIPS

Stoomstrijkijzer

Azur

50 g/min. stoom; stoomstoot van 200 g

Anodilium zoolplaat

Beveiliging: automatische uitschakeling

2600 watt

GC4891/02



## Krachtig strijken met 2600 W

### Krachtig strijkijzer met meer stoom

Dit krachtige Philips-strijkijzer heeft de sterkste zoolplaat ooit. Waar u hem ook op gebruikt, krassen zult u niet zien. Dankzij de krachtige stoomstoten maken kreuken geen schijn van kans!

#### **Soepel glijden over alle stoffen**

- Krasbestendige, zeer duurzame anodilium zoolplaat

#### **Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen**

- De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

#### **Veilig strijken**

- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
- Automatisch uitgeschakeld voor veiligheid en energiebesparing

#### **Eenvoudig kreuken uit katoen en linnen verwijderen**

- Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten
- Stoomstoot van 200 g

# Kenmerken


## Anodilium zoolplaat



### Anodilium

Zeer soepel glijden, uitstekend bestand tegen krassen, prima schoon te maken, uiterst duurzaam!


## Stoomtip



### Steam tip

De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.

## Drip Stop-systeem



### Drip stop

Dankzij het Drip Stop-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

## Stomen tot 50 g/min.



50g

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

## Beveiliging: automatische uitschakeling

# Safety auto off

Om energie te besparen zorgt de automatische uitschakeling ervoor dat het apparaat automatisch uitschakelt wanneer het 5 minuten niet is gebruikt.

## Stoomstoot van 200 g



200g boost

Stoomstoot van 200 g

# Specificaties

## Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: Anodilium  
Continue stoomproductie: 50 g/min  
Stoomstoot: 200 g  
Verticaal stomen  
Variabele stoominstellingen  
Spray  
Vermogen: 2600 W

## Comfortabel strijken

Snoerlengte: 2,5 m

## Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 350 ml  
Druppelstop  
Beveiliging: automatische uitschakeling  
Opbergvak voor snoer: Snoerclip  
Netsnoerlengte: 2,5 m  
Snel en eenvoudig vullen

## Ontkalkingsfunctie

Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean

## Technische specificaties

Gewicht van strijkijzer: 1,6 kg  
Voltage: 220 - 240 volt

## Accessoires

Hittebestendige opbergdoos

