

PHILIPS

Паровой утюг

Azur

Постоянная подача пара 50 г/мин

паровой удар 220 г

Подошва SteamGlide Elite



GC4901/10



Неизменно высокий результат

С нашей лучшей подошвой, устойчивой к царапинам

Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго.

Более быстрое глажение и безупречный результат

- Паровой удар до 220 г для разглаживания жестких складок
- 2800 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения
- подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Комфортное глажение

- Система быстрой очистки от накипи
- Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

Легко скользит по любым типам тканей

- SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

Особенности

Паровой удар до 220 г



Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

2800 Вт для быстрого нагрева

Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.

Подача пара до 50 г/мин



Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Быстрая очистка от накипи



Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

Автоотключение

Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 2 минуты, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

Подошва SteamGlide Elite

Наша превосходная подошва SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.

Характеристики

Технология

Для всех тканей, допускающих глажение: Да

Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: 50 г/мин

Питание: 2800 Вт

Давление: 50 г/мин

Готовность к использованию: 2 мин

Паровой удар: 220 г

Различные режимы подачи пара: Да

Вертикальное отпаривание: Да

напряжение:

240 В

Распыление воды: Да

Легко использовать

Превосходное скольжение подошвы: 4 звезд

Название подошвы: SteamGlide Elite

Объем резервуара для воды: 300 мл

Свободный поворот шнура (шарнир): Свободный поворот шнура на 360 градусов

Система "капля-стоп": Да

Встроенная розетка: Да

Длина шнура питания: 2,5 м

Элементы управления режимами подачи пара на ручке: Да

Устойчивость подошвы к царапинам: 5 звезд

Возможность использования водопроводной воды: Да

Автоотключение:

Да

Световой индикатор: Да

Очистка от накипи

Очистка от накипи и загрязнений: Быстрая очистка от накипи

Размер и вес

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 13,7 x 16,7 x 33,2 см

Размеры изделия (Ш x В x Д):

12,88 x 15,33 x 31,95 см

Вес (с упаковкой): 1,908 кг

Вес утюга: 1,669 кг

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Экологичность

Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое сырье

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

