

PHILIPS

Fer vapeur

Azur

Débit de vapeur continu
55 g/min

Effet pressing 240 g

Semelle SteamGlide Elite



GC4905/40



Des résultats parfaits à chaque fois

Avec la meilleure de nos semelles résistante aux rayures

Des performances longue durée avec le système Quick Calc Release et la semelle SteamGlide Elite résistant encore mieux aux rayures.

Rapide et puissant

- Effet pressing jusqu'à 240 g pour éliminer les faux plis tenaces
- 3 000 W pour une montée en température rapide et de hautes performances
- Débit vapeur jusqu'à 55 g/min pour une élimination plus rapide des faux plis

Repassage agréable

- Système Quick Calc Release pour nettoyer facilement votre fer
- Arrêt automatique en cas d'inutilisation du fer

Glisse facile sur tous les tissus

- SteamGlide Elite : une glisse et une résistance aux rayures inégalées

Points forts

Effet pressing jusqu'à 240 g

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

3 000 W pour une montée en température rapide

Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide

Débit vapeur continu jusqu'à 55 g/min

Le débit de vapeur puissant et régulier envoie jusqu'à 50 % de vapeur en plus au travers du tissu pour éliminer les faux plis plus rapidement.

Quick Calc Release



Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer et une production de vapeur durable

Arrêt automatique

Le fer à repasser s'éteint quand vous ne l'utilisez pas. Il s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes lorsqu'il est posé sur sa semelle, et au bout de 8 minutes posé sur son talon.

Semelle SteamGlide Elite

Notre SteamGlide Elite exclusive est la meilleure de nos semelles. Elle offre une glisse et une résistance aux rayures inégalées.

Caractéristiques

Technologie

Pour tous les tissus repassables

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 55 g/min

Alimentation: 3 000 W

Pression: 55 g/min

Prêt à l'emploi: 2 min

Effet pressing: 240 g

Différents niveaux de vapeur

Défroissage vertical

Tension: 240 volt

Vaporisation d'eau

Facile à utiliser

Performances de glisse de la semelle:

4 étoiles

Nom de la semelle: SteamGlide Elite

Capacité du réservoir d'eau: 300 ml

Rotation du cordon: Rotation du cordon à 360°

Système anti-gouttes

Prise électrique intégrée

Longueur du cordon d'alimentation: 2,5 m

Sélectionnez le débit de vapeur au niveau de la poignée

Résistance aux rayures de la semelle:

5 étoiles

Utilisable avec l'eau du robinet

Arrêt automatique

Voyant

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Quick Calc Release

Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L):

13,7 x 16,7 x 33,2 cm

Dimensions du produit (l x H x L):

12,88 x 15,33 x 31,95 cm

Poids, emballage compris: 1,908 kg

Poids du fer: 1,669 kg

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Efficacité éco-énergétique

Emballage du produit: 100 % recyclable

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

