

PHILIPS

Паровой утюг

PerfectCare Azur

Пар 45 г/мин; паровой удар 180 г

Подошва SteamGlide Plus

Автоотключение и очистка от накипи

Для всех тканей, допускающих глажение



GC4910/10



Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

Безупречные результаты глажения

Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот!

Одна оптимальная настройка для всех типов тканей

- Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp
- 100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)
- 100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее
- 100% удобство в использовании, регулировка не требуется
- Протестировано и одобрено независимыми экспертами по тканям

Комфортное глажение

- SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением
- Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду
- Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра
- Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей
- Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

Быстрое и мощное глажение

- Мощность 2400 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение
- Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок



asimpleswitch.com

Особенности

Технология OptimalTemp



Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

100% бережный уход



100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

100% быстрое глажение


100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

100% удобство в использовании



100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

Протестировано и одобрено



Утюг протестирован и одобрен независимыми экспертами в области текстиля — DWI, IWTO и Woolmark. Программа Woolmark Apparel Care помогает потребителям выбрать качественные средства для ухода за одеждой, которые были одобрены компанией Woolmark для использования с изделиями из шерсти. На настоящий момент Philips OptimalTEMP является единственной технологией, которая была отмечена сертификатом Woolmark Gold. Вы можете быть уверены, что продукты для ухода за одеждой, одобренные Woolmark Apparel Care, идеально подходят для любых шерстяных вещей.

Подшва SteamGlide Plus




Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подшва SteamGlide Plus сочетает зону скольжения и зону натяжения.

Можно использовать водопроводную воду



Паровой утюг PerfectCare Azur можно использовать с водопроводной водой благодаря двойной системе очистки от накипи. Капсулы от накипи и функция самоочистки препятствуют образованию известкового налета. Для оптимальных результатов глажения и непрерывной подачи пара рекомендуется использовать деминерализованную воду.

Система автоотключения



Паровой утюг автоматически выключается, если не используется в вертикальном положении в течение 3 минут или в горизонтальном положении в течение 2 минут.



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Легко использовать

Объем резервуара для воды: 350 мл

Система "капля-стоп": Да

Система автоотключения: Да

Свободный поворот шнура (шарнир): Свободный поворот шнура на 180 градусов

Длина шнура питания: 2,5 м

Название подошвы: SteamGlide Plus

Возможность использования водопроводной воды: Да

Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: До 45 г/мин

Питание: 2400 Вт

Паровой удар: 180 г

Вертикальное отпаривание: Да

Распыление воды: Да

Экологичность

Режим энергосбережения: Да

Экономия энергии*: 10 %

Борьба с накипью

Очистка от накипи и загрязнений: Двойная очистка от накипи

Размер и вес

Масса утюга: 1,79 кг

Хранение

Отделение для хранения шнура: Фиксатор шнура

Технология

Технология OptimalTEMP: Да

