

PHILIPS

Dampstrygejern med
OptimalTEMP-teknologi

Azur Advanced

Kraftfuldt dampstrygejern på
2400 W

45 g/min konstant damp, 210 g
dampskud

Stryg alt dit tøj med én
indstilling

Smart hurtig-
afkalkningsfunktion



GC4930/10



Kraftfuldt dampstrygejern

Garanteret ingen skader på tøjet, med OptimalTemp-teknologi

Nu er det blevet endnu bedre! Vores efterfølger til det storsælgende dampstrygejern GC4910 har et 20 % kraftigere dampskud og derudover et flottere design. Med den innovative OptimalTemp-teknologi kan du stryge alt fra jeans til silke uden at behøve at ændre indstilling eller risikere brændemærker. Når du bruger damp ved strygningen, bliver tøjet ikke snavset lige så hurtigt og holder sig pænt længere.

Intelligent stryging for ultimativ komfort

- OptimalTemp, én temperatur – alle materialer!

Nemmere og hurtigere stryging

- Dyb, gennemtrængende damp for en længevarende nystroget følelse
- Pas godt på dit tøj
- Dampskud op til 210 gram
- 2400 W giver hurtig opvarmning

Komfortabel stryging

- Smart system til påmindelse om afkalkning, der fjerner kalk fra strygejernet
- SteamGlide Plus-strygesål
- Automatisk sluk

Vigtigste nyheder

OptimalTEMP-teknologi



Nu kan du stryge alt fra jeans til silke helt uden at justere temperaturen på strygejernet. Philips patenterede Smart Control Processor har en forudindstillet temperatur, som i kombination med dampen passer perfekt til alle tænkelige strygbare materialer. Du kan stryge alt fra jeans over silke og hør til kashmir med en og samme indstilling – garanteret ingen brændemærker! Philips dampstrygejern med OptimalTemp gør det både nemmere og hurtigere at stryge. Teknikken er testet og godkendt af uafhængige tekstileksperter for sin høje strygeydelse. Perfekt resultat uden besvær – garanteret uden brændemærker!

Dyb, gennemtrængende damp

Når du stryger tøjet med damp, bliver det ikke snavset lige så hurtigt og holder sig pænt længere. Bruger du desuden et strygejern med damp, holder den sprøde, nystrøgne følelse sig længere. Takket være det særlige design for maksimal dampgennemtrængning trænger der nu 20 % mere damp igennem materialet – det er både hurtigere og mere effektivt!

Dampskud på op til 210g



Philips dampstrygejern har et kraftigt damptryk, som hjælper til under strygningen. Dampen trænger dybere ind i tøjet for at fjerne genstridige folder. Tøjet bevarer desuden den sprøde, nystrøgne følelse længere, når du stryger med damp.

2400 W til hurtig opvarmning



Det kraftfulde strygejern på 2400 watt varmes hurtigt op og har en kraftfuld ydelse. Strygejernet har også en stor vandtank på 330 ml og en lang ledning på 2 m for at gøre det endnu nemmere at stryge.

Pas godt på dit tøj



Plejer du at få dit mere sarte tøj kemisk rensset? OptimalTemp er sikker på selv de mest sarte stykker tøj som kashmir, silke, uld og blonder. Når du stryger tøjet, bliver det ikke snavset lige så hurtigt og holder sig pænt længere. Bruger du desuden et strygejern med damp, holder den sprøde, nystrøgne følelse sig længere. Du forlænger tøjets levetid og skåner miljøet, samtidig med at du slipper for at vaske eller få tøjet kemisk rensset lige så ofte.

SteamGlide Plus-strygesål



Vores eksklusive Steamglide Plus-strygesål – med sin avancerede titanbelægning og konstruktion i seks lag – glider optimalt hen over tøjet, uanset hvilken type tekstil, du

stryger. Nonstick-belægningen gør, at dampstrygejernet aldrig hænger i, og desuden er det ridsefast og nemt at rengøre.

Smart system til påmindelse om afkalkning



Dette strygejern har et smart system til påmindelse om afkalkning, som angiver, hvornår der er behov for afkalkning. Tryk ganske enkelt på afkalkningsknappen på vandtanken for at skylle kalk ud af strygejernet og dermed garantere en langtidsholdbar dampproduktion

Automatisk sluk



Du behøver aldrig at være bange for at glemme at slukke dit strygejern. Dampstrygejernet slukker automatisk, hvis du efterlader det stillestående. Efterlades strygejernet på strygesålen, slukker det automatisk efter 2 minutter. På hælstøtten slukker det automatisk efter 8 minutter.

Specifikationer

Teknologi

OptimalTEMP-teknologi

Hurtig fjernelse af folder

Konstant damp: 45 g/min

Strøm: 2400 W

Dampskud: 210 g

Lodret damp

Nem at anvende

Navn på strygesål: SteamGlide Plus

Kapacitet: Vandtank: 330 ml

Ekstra stabil placering på højkant

Netlednings længde: 2 m

Drypstop-funktion

Ekstra stort påfyldningshul

Auto-sluk

Kalkhåndtering

Afkalkning og rengøring: Selvrensende

Størrelse og vægt

Produktets mål (B x H x L): 33,3 x 17,5 x 13,5 cm

Garanti

2 års verdensomspændende reklamationsret

Grøn effektivitet

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

