



Philips Azur Elite
Паровой утюг с
технологией
OptimalTEMP

3000 Вт

Постоянная подача пара 75 г/
мин
Паровой удар 260 г
Подошва SteamGlide Advanced



GC5039/30

Наш самый удобный и мощный паровой утюг

Интеллектуальная подача пара исключает риск прожечь ткань

Мощный интеллектуальный утюг для быстрого достижения превосходных результатов.

Технология OptimalTEMP позволяет гладить любые ткани — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань. Благодаря усовершенствованному режиму DynamiQ прибор подает оптимальное количество пара, когда это требуется.*

Интеллектуальное, максимально комфортное глажение

- Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань
- Режим DynamiQ: интеллектуальная подача пара для идеальных результатов
- Удобные режимы подачи пара: DynamiQ, MAX, IONIC и OFF
- В этом режиме глубоко проникающий ионизированный пар обеспечивает гигиеничность глажения

Более быстрое и легкое глажение

- 3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата
- Благодаря интенсивной подаче в ткань проникает до 50 % больше пара*
- подача пара до 75 г/мин для ускоренного разглаживания складок
- Паровой удар до 260 г для разглаживания жестких складок

Комфортное глажение

- Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение
- Интеллектуальное напоминание об очистке утюга от накипи
- Быстрая очистка от накипи Quick Calc Release за 15 секунд для оптимальной подачи пара

PHILIPS

Особенности

Технология OptimalTEMP



Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой и от льна до кашемира, в любой последовательности и не тратьте время на настройку температуры и сортировку одежды. Паровые утюги Philips с технологией OptimalTEMP облегчают и ускоряют процесс глажения. Они протестированы независимыми экспертами.

Режим подачи пара DynamIQ



Датчик движения DynamIQ — наиболее совершенный из используемых в паровых утюгах — с высокой точностью отслеживает перемещение утюга и перерывы в работе. Режим подачи пара DynamIQ автоматически обеспечивает оптимальное количество пара, когда это необходимо, для достижения превосходных результатов еще быстрее. Пар автоматически подается при передвижении утюга, и подача останавливается, когда утюг не движется.

Удобные режимы подачи пара



Выбирайте нужный режим подачи пара из нескольких вариантов. Режим DynamIQ обеспечивает автоматическую подачу оптимального количества пара, когда это требуется; режим Max эффективно разглаживает жесткие складки благодаря мощной постоянной подаче пара; режим IONIC обеспечивает мощные потоки пара для более гигиеничного глажения, а режим OFF отключает подачу пара.

Deep Ionic Steam



Режим Ionic Steam создает мощные, глубоко проникающие потоки пара для более высокой гигиеничности глажения в зависимости от специальных требований для различных типов одежды.

3000 Вт для быстрого нагрева



Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

Подошва SteamGlide Advanced



SteamGlide Advanced — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

Удлиненный сетевой шнур



Длина шнура 3 метра для максимального удобства.

Характеристики

Быстрое разглаживание складок

- Постоянная подача пара: 75 г/мин
- Функция Ionic Deepsteam: Да
- Питание: 3000 Вт
- Паровой удар: 260 г
- Вертикальное отпаривание: Да

Легко использовать

- Название подошвы: SteamGlide Advanced
- Объем резервуара для воды: 350 мл
- Устойчивое вертикальное положение: Да
- Система "капля-стоп": Да
- Большое отверстие для залива воды: Да
- Автоотключение: Да

Комфортное глажение

- Длина шнура: 3 м

Очистка от накипи

- Очистка от накипи и загрязнений: Быстрая очистка от накипи

Размер и вес

- Размеры изделия (Ш x В x Д):
33,3 x 17,5 x 13,5 см

Гарантия

- Международная гарантия 2 года: Да

Экологичность

- Режим энергосбережения: Да
- Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги



Дата выпуска 2018-07-20

Версия: 7.1.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Для всех тканей, допускающих глажение
* По сравнению с GC4910