

PHILIPS

Bàn ủi hơi nước Cảm biến
hơi phun tự động DynamiQ

Azur Elite

3000W.

Hơi phun liên tục 75 g/phút.

Hơi phun tăng cường 260g.

Mặt đế cao cấp nhất SteamGlide
Advanced.



GC5039/30



Bàn ủi hơi nước thông minh và mạnh mẽ nhất của Philips Ủi thông minh và thuận tiện với Công nghệ cảm biến hơi phun tự động DynamiQ

Công nghệ cảm biến hơi phun tự động DynamiQ đảm bảo luồng hơi phun mạnh mẽ và phù hợp khi bạn cần. Ủi mọi chất liệu vải từ jeans cho đến lụa và đảm bảo không gây ra vết cháy nhờ được trang bị công nghệ OptimalTEMP. Bàn ủi thông minh và công suất mạnh cho hiệu quả ủi nhanh hơn.*

Ủi thông minh, mang lại sự thuận tiện tối ưu

- Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP: Không cần cài đặt nhiệt độ, đảm bảo không gây ra vết cháy
- Công nghệ cảm biến hơi phun tự động DynamiQ, luồng hơi phun thông minh cho kết quả tuyệt vời
- Các chế độ cài đặt hơi phun tiện lợi: DynamiQ, MAX, IONIC và OFF
- Chế độ hơi nước IONIC cho hơi nước ion hóa tăng cường thâm sâu và vệ sinh

Ủi nhanh hơn và dễ dàng hơn

- Công suất mạnh mẽ 3000W để làm nóng nhanh và ủi hiệu quả
- Công nghệ hơi phun Turbo bơm tăng cường thêm tới 50% hơi nước xuyên qua vải*
- Hơi phun đầu ra lên đến 75g/phút, nhanh chóng làm phẳng các nếp nhăn
- Hơi phun tăng cường lên đến 260g giúp ủi phẳng các nếp nhăn khó ủi

Ủi thành thạo

- Mặt đế SteamGlide Advanced, lướt êm vượt trội và độ bền tối ưu
- Tính năng nhắc xả cặn thông minh
- Xả vôi hóa nhanh trong 15 giây cho hiệu suất hơi phun bền lâu
- Dây điện dài giúp thuận tiện khi di chuyển bàn ủi

Những nét chính

Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP



Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP của Philips đảm bảo không gây ra vết cháy trên bất kỳ loại vải ủi được nào. Bạn có thể ủi mọi chất liệu từ vải jeans, lụa, vải lanh cho đến len casomina một cách an toàn mà không cần phải điều chỉnh nhiệt độ hay phân loại trước quần áo. Bàn ủi hơi nước Philips với công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP giúp cho công việc ủi trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn và sản phẩm đã được kiểm tra bởi các chuyên gia ngành dệt.

Công nghệ cảm biến hơi phun tự động DynamiQ



DynamiQ là cảm biến chuyển động tiên tiến nhất của dòng bàn ủi hơi nước Philips. Vị trí của cảm biến nằm ở tay cầm để cảm nhận chính xác tất cả chuyển động của bàn ủi, từ đó tự động tạo hơi phun vừa đủ khi cần để có được hiệu quả ủi tối ưu. Hơi nước sẽ tự động bắt đầu khi bạn di chuyển bàn ủi và dừng lại khi bạn dừng, cho bạn trải nghiệm ủi thông minh và thuận tiện.

Các chế độ hơi phun tiện lợi



Bạn dễ dàng lựa chọn 1 trong 4 chế độ hơi phun khác nhau: Chế độ DynamiQ cảm biến hơi phun tự động cung cấp lượng hơi nước vừa đủ khi cần, Chế độ MAX (Tối đa) giúp ủi phẳng các nếp nhăn khó ủi bằng luồng

hơi phun mạnh và liên tục, Chế độ hơi nước IONIC (Ion hóa) tăng cường để hơi nước thâm sâu và vệ sinh và chế độ OFF (Tắt) cho phép bạn ủi không có hơi nước

Hơi nước IONIC



Chế độ hơi nước IONIC tạo ra các luồng hơi nước ion hóa phun mạnh và sâu, đảm bảo ủi hợp vệ sinh hơn theo từng nhu cầu về trang phục của bạn.

Công suất 3000W để làm nóng nhanh



Công suất mạnh để bàn ủi làm nóng nhanh và ủi hiệu quả giúp bạn ủi thẳng quần áo nhanh chóng

Mặt đế SteamGlide Advanced



Mặt đế SteamGlide Advanced vượt trội mang đến hiệu quả lướt êm ái và nhẹ nhàng trên bề mặt vải. Đế ủi được làm bằng thép không gỉ, cứng hơn gấp hai lần so với đế bằng nhôm thông thường. Mặt đế được phủ 6 lớp, bao gồm lớp titan cải tiến, cho bàn ủi lướt êm vượt trội và ủi phẳng quần áo nhanh hơn.

Dây điện dài hơn



Dây điện dài 3 mét để lướt tối đa và ủi thuận tiện.

Công nghệ hơi phun mạnh mẽ Turbo



Bơm tăng cường hơi nước tích hợp của Philips cung cấp hơi phun mạnh và liên tục lên tới 50% để bạn ủi phẳng các nếp nhăn trên quần áo nhanh và dễ dàng hơn.

Hơi phun liên tục lên đến 75g/phút



Hơi phun đều ra mạnh và đều thâm sâu qua vải tới 50% giúp làm phẳng các nếp nhăn nhanh hơn.

Hơi phun tăng cường lên đến 260 g



Hơi phun thâm sâu hơn vào từng sợi vải giúp dễ dàng làm phẳng các nếp nhăn khó ủi.

Các thông số

Úi thẳng nếp nhanh chóng

Hơi phun liên tục: 75 g/ph

Hơi nước IONIC

Công suất: 3000 W

Hơi phun tăng cường: 260 g

Hơi phun ngang

Dễ sử dụng

Mặt đế: SteamGlide Advanced

Dung tích ngăn chứa nước: 350 ml

Chân đế vững chắc hơn

Chức năng ngăn rỉ giọt

Lỗ châm nước lớn

Tự động tắt

Úi thành thời

Chiều dài dây: 3 m

Quản lý cặn

Xả cặn và vệ sinh: Xả vôi hóa nhanh

Kích thước và khối lượng

Kích thước sản phẩm (DxRxC): 13.5 x 33.3 x 17.5 cm

Bảo hành

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Thân thiện với môi trường

Chế độ tiết kiệm năng lượng

Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế

