

PHILIPS

蒸汽挂烫机

Easy Touch

1500W

可伸缩支撑杆

3档蒸汽量选择



GC505/48



轻松除皱每一天

强劲持续的蒸汽和多档蒸汽设定

EasyTouch 蒸汽挂烫机专为日常快速除皱而设计。强劲蒸汽输出、单杆衣架、蒸汽量选择和实用附件，让您轻松去除褶皱。

快速去除褶皱

- 强劲持久的蒸汽
- 3个蒸汽输出级别，适合不同类型的衣物
- 加大号蒸汽面板，效果迅速

易于使用

- 专用衣架
- 易冲洗除垢功能
- 可分离式水箱
- 可伸缩支撑杆，适用于多种高度设置

安全可靠

- 适用于熨烫丝绸等精细面料

产品亮点

强劲持久的蒸汽



喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

安全适用于各种可熨面料



您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料。它也非常适合熨烫丝绸等精细面料。

专用衣架



专用衣架，使用蒸汽挂烫机时可轻松悬挂衬衫、连衣裙和裤子等衣物。

易冲洗除垢功能



定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。

可分离式水箱




可分离式大号透明水箱，适合长时间蒸汽熨烫。大号注水孔，方便注水。

3档蒸汽量选择




为不同类型的衣物设置合适蒸汽输出级别，以获得理想效果。

加大号蒸汽面板



专用人体工程学蒸汽喷头配有加大蒸汽面板，帮助您实现快速熨烫。

可伸缩支撑杆



集成式可调节衣架杆，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

规格

快速除皱

持续蒸汽: 30 克/分钟
功率: 1500 瓦
可调蒸汽量: 3 档
电压: 220 伏

易于使用

安全适用于所有可熨烫面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
水箱容量: 1200 毫升
分离式水箱
电源线长度: 1.4 米

包含附件

衣架

保修

2 年全球保修

水垢处理

除垢和清洁: 方便冲洗

