

PHILIPS

Hogedruk-
stoomstrijkijzer

PerfectCare Xpress

65 g/min. stoom, stoomstoot
van 200 g

SteamGlide-zoolplaat

Automatische uitschakeling +
antikalk

Veilig voor alle strijkbare
kleding

GC5060/02



Zorgeloos strijken, geen instelling vereist

Met een compacte en krachtige stoomgenerator

Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier. U kunt alle stoffen achter elkaar strijken zonder een andere temperatuur in te stellen. De Philips PerfectCare Xpress biedt fantastische resultaten bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.

Eén perfecte instelling voor al uw kleding

- OptimalTemp: perfecte combinatie van stoom en temperatuur
- 100% gebruiksvriendelijk, u hoeft niets in te stellen
- 100% veilig voor alle strijkbare stoffen
- 100% snel op alle stoffen, er bestaat geen sneller stoomstrijkijzer
- Getest en goedgekeurd door onafhankelijke textieldeskundigen

Snel en krachtig strijken

- 2800 W strijkijzer voor snel opwarmen en krachtige prestaties
- Constante, krachtige stoom tot 65 g/min
- SteamGlide-zoolplaat voor krachtige stoom en soepel glijden
- Stoomstoot tot 200 g

Comfortabel strijken

- 3 manieren voor een automatische, veilige uitschakeling
- Strijkijzer met intelligent indicatorlampje
- De automatische stoomsensor activeert de stoom automatisch

Kenmerken

100% veilig



Gegarandeerd 100% veilig, zelfs voor de meest delicate stoffen als zijde, kasjmier, wol en polyester. Onafhankelijke testinstituten voor strijkijzers hebben PerfectCare getest op de meest gevoelige strijkbare stoffen en hebben het perfecte strijkresultaat bevestigd.

100% gebruiksvriendelijk




100% gebruiksvriendelijk, u hoeft niets in te stellen. U kunt nu alle strijkbare stoffen achter elkaar door strijken zonder te hoeven wachten of de temperatuurregelaar van het strijkijzer te hoeven instellen.

100% snel



100% snel om te strijken, sorteren niet nodig. Strijk al uw kledingstukken met doeltreffender stoom.

Getest en goedgekeurd:



Dit strijkijzer is door onafhankelijke instituten met expertise op het gebied van textiel getest en goedgekeurd voor de uitstekende

strijkprestaties, zoals DWI, IWTO en Woolmark. Het Woolmark Apparel Care-programma helpt klanten bij het identificeren van kwalitatieve witgoedproducten die zijn goedgekeurd door The Woolmark Company voor gebruik bij wolproducten. Met zijn exclusieve OptimalTemp-technologie is Philips tot nu toe het enige merk met het Woolmark-certificaat Goud. U kunt erop vertrouwen dat door Woolmark-goedgekeurde Apparel Care-producten het beste geschikt zijn voor elk kledingstuk met wol.

SteamGlide-zoolplaat




Deze speciaal ontworpen zoolplaat combineert een superieure keramische buitenlaag voor soepel glijden over alle soorten stoffen met de met zorg ontworpen openingen voor gladdere strijkresultaten.

2800 W voor snel opwarmen

2800 W max

2800 W strijkijzer voor snel opwarmen en krachtige prestaties bij alle strijkbare stoffen.

Automatische stoomsensor



De innovatieve automatische stoomsensor met bewegingsdetectie activeert de stoom automatisch wanneer u het strijkijzer over de strijkplank beweegt. Hierdoor krijgt u altijd de

juiste hoeveelheid stoom om kreuken effectief te verwijderen en gaat er minder stoom verloren. Geweldige resultaten en energiezuinig.

Constante stoom tot 65 g/min



Krachtige, constante stoom tot 65 g/min voor gladdere resultaten bij alle stoffen

Stoomstoot tot 200 g



De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

OptimalTemp



Een perfecte instelling voor al uw kleding. Altijd de perfecte combinatie van stoom en temperatuur: 1) De Advanced Smart Control-processor stelt de perfecte combinatie van stoom en temperatuur in 2) De extra krachtige cyclonische stoomkamer zorgt voor een krachtige, constante stoom op alle stoffen

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: SteamGlide
OptimalTEMP-technologie
Continue stoomproductie: 65 g/min
Verticaal stomen
Stoomtip
Vermogen: 2800 W
Stoomstoot: 200 g

Comfortabel strijken

Snoerlengte: 2,5 m

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 320 ml
Druppelstop
Zachte handgreep
Beveiliging: automatische uitschakeling
Opbergvak voor snoer: Snoerclip
Netsnoerlengte: 2,5 m
Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360

graden)

Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare stoffen zoals zijde

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater
Calc-Clean-oplossing: Antikalktabletten + schoonspoelen

Duurzaamheid

Eco-stand: 20% energiebesparing

