

PHILIPS

蒸汽挂烫机

Easy Touch

1500W

可调节双杆衣架

5 档蒸汽设定

防烫手套、挂架、衣裤褶线夹



GC509/18



轻松除皱每一天

强劲持续的蒸汽和多档蒸汽设定

EasyTouch 蒸汽挂烫机专为日常快速除皱而设计。强劲蒸汽输出、双杆衣架、蒸汽量选择和实用附件，让您轻松去除衣物褶皱。

快速去除褶皱

- 强劲持久的蒸汽
- 5 档蒸汽量
- 加大号蒸汽面板，效果迅速

易于使用

- 可调节双杆衣架
- 专用衣架
- 可分离式水箱
- 易冲洗除垢功能
- 使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶
- 织物毛刷，蒸汽可深层穿透面料

安全可靠

- 适用于熨烫丝绸等精细面料
- 使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

产品亮点

强劲持久的蒸汽




喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

5 档蒸汽量



为不同类型的衣物设置合适蒸汽输出级别，以获得理想效果。

可调节双杆衣架



集成式可调双杆衣架，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

专用衣架



专用衣架，使用蒸汽挂烫机时可轻松悬挂衬衫、连衣裙和裤子等衣物。

可分离式水箱



可分离式大号透明水箱，适合长时间蒸汽熨烫。大号注水孔，方便注水。

易冲洗除垢功能



定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。

轻松打造衣褶



使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶。

安全适用于各种可熨面料




您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料。它也非常适合熨烫丝绸等精细面料。

防烫手套为您提供更多保护



随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

加大号蒸汽面板



专用人体工程学蒸汽喷头配有加大蒸汽面板，帮助您实现快速熨烫。

清洁刷附件



将清洁刷附件用于较厚衣物（例如外套），以获得卓越的蒸汽渗入效果及柔滑的表面

规格

快速除皱

持续蒸汽: 30 克/分钟

功率: 1500 瓦

可调蒸汽量: 5 档

电压: 220 伏

易于使用

安全适用于所有可熨烫面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

水箱容量: 1200 毫升

分离式水箱

电源线长度: 1.4 米

水垢处理

除垢和清洁: 方便冲洗

包含附件

毛刷

衣架

防烫手套为您提供更多保护

衣裤褶线夹

保修

2 年全球保修

