

PHILIPS

蒸汽挂烫机

EasyTouch Plus

1600 瓦，32 克/分钟

5 档蒸汽设定

1.6 升分离式水箱

防烫垫附件

GC522/68



轻松除皱每一天

优质蒸汽解决方案为您助力

飞利浦 EasyTouch Plus 蒸汽挂烫机专为日常快速除皱而设计。其具有一系列优质的蒸汽熨烫解决方案，是快速修整、熨烫精细面料和难熨烫衣物的理想之选。

更高效，更轻松

- 蒸汽面板加大 25%*，一次熨烫加大面积
- 支撑附件助力轻松达到整洁效果
- 5 档蒸汽设定，适合不同类型的面料
- 可伸缩支撑杆，适用于多种高度设置
- 专用衣架

安全可靠

- 安全适用于各种衣物
- 使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

轻松除皱

- 织物毛刷，可帮助蒸汽深层穿透较厚的面料
- 可分离式大水箱，可随时随地加水
- 使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶
- 强劲持久的蒸汽
- 具有轻松除垢功能，可延长产品的使用寿命

产品亮点

蒸汽面板加大 25%*




与原有型号相比，这款 EasyTouch Plus 挂烫机配有加大 25% 的蒸汽面板*。这使您可以一次覆盖加大的织物区，因此可高效地进行蒸汽熨烫。

5 档蒸汽设定




您可以为不同类型的面料设置合适的蒸汽档位，以获得卓越效果。

可伸缩支撑杆



集成式可调节衣架杆，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

专用衣架



专用衣架，使用蒸汽挂烫机时可轻松悬挂衬衫、连衣裙和裤子等衣物。

防烫手套为您提供更多保护



随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

轻松除垢功能



定期使用轻松除垢功能，延长产品的使用寿命。

清洁刷附件



将清洁刷附件用于较厚衣物（例如外套），以获得卓越的蒸汽渗入效果及柔滑的表面。

可分离式大水箱



可分离式大号透明水箱，适合长时间蒸汽熨烫。大号注水孔，方便注水。

支撑附件



熨烫过程中可提供支撑，对实现卓越的效果至关重要。得益于采用额外的支撑附件，现在加倍易于获得笔挺的熨烫效果。

安全适用于各种衣物



您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料。它也十分适合熨烫丝绸和羊绒等精细面料。

轻松打造裤缝衣褶



使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶。

强劲持久的蒸汽



喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

规格

快速除皱

持续蒸汽: 32 克/分钟
功率: 1600 瓦
加热时间: <1 分钟
可调蒸汽量: 5 档
可调蒸汽量
垂直蒸汽
电压: 220 伏

易于使用

安全适用于所有可熨烫面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
水箱容量: 1600 毫升
分离式水箱
集成电源插头

水垢处理

除垢和清洁: 轻松除垢

包含附件

可伸缩支撑杆
毛刷
防烫手套为您提供更多保护
衣裤褶线夹
带 w 形裤夹的衣架

保修

2 年全球保修

绿色效能

产品包装: 100% 可回收
用户手册: 100% 可回收纸

