



Philips EasyTouch Plus Vaatehöyrystini

Iso 1,6 litran vesisäiliö

5 höyryasetusta eri materiaaleille
32 g/min jatkuva
höyryntuotto
Styleboard-lisävaruste

GC524/60



Raikasta ja hoida rakkaimpia vaatteitasi

Philipsin pystyasennossa käytettävällä vaatehöyrystimellä

Philipsin pystyasennossa käytettävä vaatehöyrystini poistaa rypyt ja raikastaa kaikki vaatteet villasta ja kašmirista pitsiin ja silkkiin. Lämmin höyry pehmentää tekstiilien kuidut, joten vaatteet saavat muotonsa takaisin ja tuntuvat jälleen kuin uusilta. Taitteiden ja rypöyjen poistamisen lisäksi bakteerit kuolevat kuumassa höyryssä, joten hajut häviävät – täydellistä suosikkiasujen raikastamiseen! Pidennät vaateen käyttöikä, etkä joudu pesemään niitä yhtä usein! Se on täysin turvallinen kaikilla silittävillä materiaaleilla, eikä vaatteiden palamisesta ole riskiä.

Tehokas ja vaivaton

- Silitä enemmän yhdellä vedolla 25 % suuremman* höyrylevyn ansiosta
- Kätevä StyleBoard-alusta höyrystämiseen
- Viisi höyryasetusta erilaisille teksteille
- Vaateripustimen varsi on säädettävä ja kokoontaitettava
- Vaateripustin

Luotettava ja turvallinen

- Turvallinen herkimillekin vaatteille!
- Harjalisäosa paksummille kankaille
- Helppo kalkanpoistotoiminto

Helppo rasvanpoisto

- Harjalisäosa paksummille kankaille

PHILIPS

Vaatehöyrystin

Iso 1,6 litran vesisäiliö 5 höyryasetusta eri materiaaleille, 32 g/min jatkuva höyryntuotto, Styleboard-lisävaruste

Kohokohdat

25 % suurempi höyrylevy*




EasyTouch Plus -vaatehöyrystin silittää suuremman alan yhdellä vedolla edellisiin malleihin verrattuna. Parannetun muotoilun ansiosta saat parempia tuloksia nopeammin!

Viisi höyryasetusta erilaisille teksteille



Voit höyryttää kaikki materiaalit villasta ja kašmirista silkkiin ja pitsiin joutumatta murehtimaan vaateen vahingoittumisesta. Viisi erilaista höyryasetusta helpottaa vaateen vaatiman asetuksen valitsemista. Villakangastakkia varten voit valita hieman voimakkaamman höyryasetuksen, kun taas silkkipaita saattaa tarvita vain miedon asetuksen halutun tuloksen saamiseksi.

Vaateripustimen varsi on säädettävä ja kokoontaitettava



Pystyasennossa käytettävän vaatehöyrytimen varsi on säädettävä, jotta hyvä työasento voidaan varmistaa kaikille. Ripusta vaate varren vaateripustimeen höyräilyksen ajaksi ja taita varsi kasaan, jos haluat ottaa laitteen mukaasi tai laittaa sen säilytykseen.

Kätevä vaateripustin



Ripusta vaatteet, esim. paidat, mekot ja housut, vaateripustimeen höyräilyksen ajaksi, niin saat tyylikkää tuloksia nopeasti ja tehokkaasti!

Harjalisäosa paksummille kankaille



Käytä harjalisäosaa paksummille vaatteille, kuten ulkotakeille, jotta höyry tunkeutuu

GC524/60

paremmin kankaaseen ja lopputuloksesta tulee tasaisempi.

Helppo kalkinpoistotoiminto



Jotta vaatehöyrystin säilyttäisi optimaalisen höyrytehon ja laitteen käyttöikä pitenisi, laitteesta on tärkeää poistaa kalkki säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. Varmista ennen aloittamista, että vesisäiliössä on hieman vettä. Irrota pistoke ja anna jäähtyä. Irrota De-Calc-tulppa ja tyhjennä vesi. Käännä tulppa takaisin paikalleen, kun säiliö on tyhjä.

Harjalisäosa paksummille kankaille



Käytä harjalisäosaa paksummille vaatteille, kuten ulkotakeille, jotta höyry tunkeutuu paremmin kankaaseen ja lopputuloksesta tulee tasaisempi.

Vaatehöyrystin

Iso 1,6 litran vesisäiliö 5 höyryasetusta eri materiaaleille, 32 g/min jatkuva höyryntuotto, Styleboard-lisävaruste

Tekniset tiedot

Nopea ryppyjen silytys

- Jatkuva höyryntuotto: 32 g/min
- Virta: 1600 W
- Käyttövalmis: < 1 min
- Säädetty höyry: 5 tasoa
- Säädetty höyrytasot
- Pystyhöyrytys
- Jännite: 220–240 V

Helppokäyttöinen

- Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille: Jopa herkille kankaille, kuten silkille
- Vesisäiliön tilavuus: 1600 ml
- Irrotettava vesisäiliö
- Integroitu virtapistoke
- Silikonista valmistettu höyryletku
- Käyttää vesijohtovettä

Kalkinpoisto

- Kalkinpoisto ja puhdistus: Easy De-Calc

Mukana tulevat lisätarvikkeet

- Säädetty varsi
- Harja
- Suojaava hansikas
- Prässiosa
- Tukilisäosa
- Vaateripustin ja housukiinnikkeet

Takuu

- 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristöystävällisyys

- Tuotepakkaus: 100 %:sti kierrätettävä
- Käyttöopas: 100 % uusiopaperia



Julkaisupäivä 2018-01-28

Versio: 7.0.1

EAN: 08 71010 38296 69

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Verrattuna edelliseen malliin GC506