

# PHILIPS

Kledingstomer

EasyTouch Plus

1600 W, 32 g/min

5 stoominstellingen

Afneembaar reservoir van 1,6 liter

Styleboard-accessoire

GC524/60



## Voor het dagelijks eenvoudig verwijderen van kreuken Dankzij essentiële stoomoplossingen

De Philips EasyTouch Plus-kledingstomer is speciaal ontworpen om dagelijks kreuken uit uw kleding te halen. Dankzij een breed scala aan essentiële stoomoplossingen is dit het perfecte apparaat voor snelle strijkbeurten en lastig te strijken kleding.

### Efficiënter, minder inspannend

- Stoom een groter oppervlak in één keer met een 25% grotere\* stoomplaat
- Hulpaccessoire om eenvoudig een strak resultaat te bereiken
- 5 stoomniveaus voor verschillende materialen
- Instelbare stang voor verschillende standen
- Speciale kleeerhanger

### Betrouwbaar en veilig

- Veilig te gebruiken op alle kledingstukken
- Handschoen voor extra bescherming tijdens het stomen
- Ontkalkingsfunctie (Easy De-Calc) waardoor het product langer meegaat

### Gemakkelijk verwijderen van kreuken

- Stofborstel om stoom dieper te laten doordringen in dikke stoffen
- Groot afneembaar waterreservoir om op elk moment eenvoudig bij te vullen
- Perfecte plooiën binnen handbereik met het accessoire voor het maken van plooiën
- Krachtige continue stoom voor een efficiënte kreukverwijdering

# Kenmerken

## 25% grotere stoomplaat\*




Deze stomer is uitgerust met een 25% grotere stoomplaat\* in vergelijking met de voorgaande modellen. Zo kunt u een groter oppervlak stof in één beweging verwerken en zo uw kledingstuk efficiënter stomen.

## 5 stoomniveaus




Stel het gewenste stoomniveau in voor optimale resultaten op verschillende soorten kledingstukken.

## Instelbare stang



Geïntegreerde instelbare stang om uw kledingstukken op te hangen wanneer u de stomer gebruikt. De stang is inklapbaar voor gemakkelijk opbergen.

## Speciale kleeërhanger



Met de speciale kleeërhanger kunt u gemakkelijk kledingstukken zoals T-shirts, jurken en broeken ophangen tijdens het gebruik van het stomer.

## Handschoen voor extra bescherming



Meegeliefert wordt een handschoen die uw hand beschermt tijdens het stomen.

## Eenvoudige ontkalkingsfunctie



Verleng de levensduur van uw apparaat door de Easy De-Calc-ontkalkingsfunctie regelmatig te gebruiken.

## Borstelaccessoire



Gebruik de borstel bij dikkere kledingstukken zoals jassen voor betere stoompenetratie en een gladder resultaat.

## Groot afneembaar waterreservoir



Groot afneembaar transparant waterreservoir, geschikt voor lange stoomsessies. Eenvoudig bijvullen via de grote vulopening.

## Moeiteloos perfecte plooiën



Perfekte plooiën binnen handbereik met het accessoire voor het maken van plooiën.

## Krachtige continue stoom



Krachtige continue stoom wordt door stoomgaatjes geblazen, waardoor u kreukels met een paar bewegingen verwijdert.

# Specificaties

## **Snelle kreukverwijdering**

Continue stoom: 32 g/min  
Vermogen: 1600 W  
Gebruiksklaar: < 1 min.  
Variabele stoomproductie: 5 niveaus  
Variabele stoomniveaus  
Verticale stoom  
Voltage: 220 - 240 volt

## **Gebruiksvriendelijk**

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde  
Capaciteit waterreservoir: 1600 ml

Afneembaar waterreservoir  
Geïntegreerd stopcontact  
Siliconen stoomslang  
Geschikt voor kraanwater

## **Kalkbeheer**

Schoonmaken en ontkalken: Easy De-calc

## **Accessoires meegeleverd**

Instelbare stang  
Borstel  
Handschoen voor extra bescherming

Plooiemaker  
Hulpaccessoire  
Kleerhanger met broekklemmen

## **Garantie**

2 jaar wereldwijde garantie

## **Milieuvriendelijke efficiëntie**

Verpakking van het product: 100% recyclebaar  
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

