

PHILIPS

Stående tøydamper

EasyTouch Plus

Ekstra stor vanntank på 1,6 liter

5 dampinnstillinger

32 g/min konstant damp

Styleboard-tilbehør

GC524/60



Frisk opp og ta vare på favorittplaggene dine med Philips stående tøydamper

Philips stående steamer frisker opp alt fra ull og kasjmir til blonder og silke. Den varme dampen myker opp fibre i stoffet, noe som gjør at plaggene får tilbake formen sin og føles som nye igjen. Den varme dampen både glatter ut skrukker og bretter og dreper bakterier slik at lukter forsvinner - helt perfekt når du vil friske opp yndlingsantrekket ditt! Du forlenger plaggets levetid og slipper i tillegg å vaske det like ofte! Den er helt sikker på alle strykable materialer, garantert ingen brennmerker.

Mer effektivt, færre anstrengelser

- Dekker mer i én bevegelse med 25 % større* dampplate
- Praktisk StyleBoard som underlag når du damper
- Fem dampinnstillinger for ulike typer tekstiler
- Justerbar og sammenleggbare stang med henger
- Spesiell kleshenger

Sikkert og pålitelig

- Forsvarlig å bruke på selv de mest ømtålige plagg!
- Varmebeskyttende hanske
- Enkel avkalkingsfunksjon

Enkel fjerning av skrukker

- Børste for tykkere tekstiler
- Ekstra stor vanntank som holder lenge
- Tilbehør som lager press
- Forleng favorittplaggene levetid

Høydepunkter

Dekker mer i én bevegelse med 25 % større* dampplate




Sammenlignet med forgjengerne dekker den stående tøydampere EasyTouch Plus et større område av plagget i én bevegelse. Dermed oppnår du bedre resultat raskere!

Fem dampinnstillinger for ulike typer tekstiler



Du kan dampe alt fra ull og kasjmir til silke og blonder uten å bekymre deg for at plaggene skal ta skade. Med fem ulike dampinnstillinger blir det lett å velge nøyaktig den innstillingen som plagget krever. Til en ullkåpe kan du velge en litt kraftigere dampinnstilling, mens en silkesinglet kanskje bare trenger en svak innstilling for å oppnå ønsket resultat.


Justerbar og sammenleggbare stang med henger



Stangen til den stående tøydampere kan justeres for å sikre en god arbeidsstilling for alle. Heng plagget på hengeren øverst på

stangen når du bruker tøydampere, og legg stangen sammen hvis du skal transportere tøydampere eller sette den til oppbevaring et sted.

Praktisk henger



Heng opp plaggene, for eksempel skjorter, kjoler og bukser, når du bruker tøydampere, så oppnår du et bra resultat raskt og effektivt!

Varmebeskyttende hanske



Du får med en hanske som beskytter hånden mot varme når du damper tøyet, slik at du unngår brannskader.

Enkel avkalkingsfunksjon



For å opprettholde optimal ytelse og forlenge tøydamperens levetid er det viktig at den avkalkes med jevne mellomrom, minst én gang i måneden. Kontroller at det er lite vann i vanntanken før du begynner. Trekk ut stikkontakten og la tøydampere avkjøle. Fjern

De-Calc-hendelen for å tømme ut vannet og sett den på plass igjen når avkalkingen er fullført.

Børste for tykkere tekstiler



Bruk børstetilbehøret til tykkere plagg som kåper for at dampen skal trenge bedre inn og gi et jevnere resultat.

Ekstra stor vanntank som holder lenge



Den store, avtakbare vanntanken på 1,6 liter gjør det mulig å dampe flere antrekk uten å måtte etterfylle vann. Tanken er gjennomsiktig og har et stort påfyllingshull som gjør det enkelt å fylle på mer vann.

Tilbehør som lager press



Tøydampere leveres med et tilbehør som lager pene, skarpe presser på null komma null. Bruk det på skjorter og dressbukser for å få et ekstra stilfullt utseende.

Spesifikasjoner

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: 32 g/min

Drift: 1600 W

Klar til bruk: < 1 min

Variabel damp: 5 nivåer

Ulike dampnivåer

Vertikal damp

Spenning: 220–240 V

Lett å bruke

Trygg å bruke på alle stoffer som kan strykes:

Også på fine stoffer som silke

Kapasitet for vanntank: 1600 ml

Avtakbar vannbeholder

Integrert strømkontakt

Dampslange i silikon

Egnet til vann fra springen

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Enkel avkalking

Tilbehør som følger med

Justerbar stang

Børste

Hanske for ekstra beskyttelse

Plisserer

Støttetilbehør

Kleshenger med klemmer til bukse

Garanti

To års verdensomspennende garanti

Grønn effektivitet

Produktemballasje: 100 % resirkulerbar

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

