

PHILIPS

Standing Steamer

EasyTouch Plus

Extra stor vattentank på 1,6 liter

5 ånginställningar för olika material

32 g/min konstant ånga

Styleboard-tillbehör

GC524/60



Fräscha upp och vårda dina mest älskade plagg med Philips stående Steamer

Philips stående steamer fräschar upp allt från ull och kashmir till spets och siden. Den varma ångan mjukar upp fibrerna i textilen, vilket gör att plaggen återfår sin form och känns som nya igen. Utöver att veck och skrynklor försvinner, dör bakterierna av den heta ångan så att odörer försvinner – perfekt för att fräscha upp din favorit-outfit! Du förlänger plaggets livslängd och slipper dessutom tvätta lika ofta! Den är helt säker på alla strykbara material, garanterat inga brännmärken.

Effektivare med mindre ansträngning

- Täcker mer i ett drag med 25 % större* ångplatta
- Praktisk StyleBoard som underlag när du steamar
- Fem ånginställningar för olika typer av textilier
- Galjstängens är justerbar och ihopfällbar
- Särskild galge

Tillförlitlig och säker

- Säker på de mest ömtåliga plagg!
- Värmeskyddande handske
- Funktion för enkel avkalkning förlänger produktens livslängd

Enkel veckborttagning

- Borstillbehör för tjockare textil
- Extra stor vattentank som räcker länge
- Tillbehör som gör pressveck
- Förläng livslängden på dina favoritplagg

Funktioner

25 % större ångplatta*




Jämfört med sina föregångare, täcker EasyTouch Plus stående Steamer mer yta i ett enda drag. Den förbättrade designen resulterar i att du får bättre resultat snabbare!

5 ångnivåer




Du kan steama allt från ull och kashmir till siden och spets utan att vara orolig för att skada plaggen. De fem olika ånginställningarna gör det enkelt att välja exakt den inställning som plagget behöver. På en ullkappa kan du välja en lite kraftigare ånginställning medan ett sidenlinne kanske endast behöver en mild inställning för att få önskat resultat.

Justerbar stång



Den stående steamers stång är justerbar för att säkerställa en bra arbetsställning för alla. Häng plaggen på stångens galje när du använder steamern och fäll ihop stången om du ska ta med eller förvara den någonstans.

Praktisk galje



Häng upp dina plagg, tex. skjortor, klänningar och byxor, när du använder steamern så får du ett snyggt resultat snabbt och effektivt!

Värmeskyddande handske



Du får med en värmeskyddande handske som skyddar handen när du steamar, så du kan vara säker på att aldrig bli skadad av den varma ångan.

Funktion för enkel avkalkning



För att bibehålla optimal ångprestanda och förlänga apparatens livslängd är det viktigt att avkalka steamern regelbundet, minst en gång i månaden. Innan du börjar, se till att det finns lite vatten i vattentanken. Dra ur stickkontakten och låt den svalna. Ta bort De-Calc-vredet för att tömma vattnet och vrid tillbaka vredet till sin plats när den är färdig.

Borsttillbehör för tjockare textil



Använd borsttillbehöret till tjockare plagg som ytterrockar, så tränger ångan in bättre och resultatet blir jämnare.

Stor löstagbar vattentank



Den stora löstagbara vattentanken på 1,6 liter gör det möjligt att steama flertal outfits utan att behöva fylla på vatten. Tanken är genomskinlig och har ett stort påfyllningshål vilket underlättar när du ska fylla på steamern med mer vatten.

Pressveck utan krängel



Det medföljer ett tillbehör som gör snygga och skarpa pressveck på nolltid. Använd på skjortor och kostymbyxor för en extra skarp look.

Specifikationer

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: 32 g/min

Effekt: 1 600 W

Klar att använda: < 1 min

Justerbar ånga: 5 nivåer

Justerbara ångnivåer

Vertikal ånga

Spänning: 220-240 V

Lättanvänd

Säkert för alla strykbara material: Även ömtåliga tyger, som siden

Vattentankkapacitet: 1 600 ml

Löstagbar vattentank

Inbyggd stickkontakt

Ångslang av silikon

Kranvatten lämpligt

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Enkel avkalkning

Medföljande tillbehör

Justerbar stång

Borste

Handske som extra skydd

Veckfunktion

Stödtillbehör

Galge med byxklämmor

Garanti

2 års världsomfattande garanti

Grön effektivitet

Produktförpackning: 100 % återvinningsbar

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

