



Vaatehöyrystin

- Iso 1,6 litran vesisäiliö
- 5 höyryasetusta eri materiaaleille
- 32 g/min jatkuva höyryntuottokyky
- Styleboard-lisävaruste

GC524/60

Raikasta ja hoida rakkaimpia vaatteitasi

Philipsin pystyasennossa käytettävällä vaatehöyrystimellä

Philipsin pystyasennossa käytettävä vaatehöyrystin poistaa rypyt ja raikastaa kaikki vaatteet villasta ja kašmirista pitsiin ja silkkiin. Lämmin höyry pehmentää tekstiilien kuidut, joten vaatteet saavat muotonsa takaisin ja tuntuvat jälleen kuin uusilta. Taitteiden ja ryppyjen poistamisen lisäksi bakteerit kuolevat kuumassa höyryssä, joten hajut häviävät – täydellistä suosikkiasujen raikastamiseen! Pidennät vaateen käyttöikää, etkä joudu pesemään niitä yhtä usein! Se on täysin turvallinen kaikilla silitettävillä materiaaleilla, eikä vaatteiden palamisesta ole riskiä.

Hyödyt

Tehokas ja vaivaton

- Silitä enemmän yhdellä vedolla 25 % suuremman* höyrylevyn ansiosta
- Viisi höyryasetusta erilaisille tekstiileille
- Vaateripustimen varsi on säädettävä ja kokoontaitettava
- Vaateripustin
- Kätevä StyleBoard-alusta höyryttämiseen

Luotettava ja turvallinen

- Harjalisäosa paksummille kankaille

- Helppo kalkinpoistotoiminto
- Turvallinen herkimmillekin vaatteille!

Helppo rasvanpoisto

- Harjalisäosa paksummille kankaille
- Erittäin suuri vesisäiliö kestää pidempään
- Lisäosa laskosten tekemiseen
- Pidennä suosikkivaatteitteesi käyttöikää

PHILIPS

Ominaisuudet

25 % suurempi höyrylevy*




EasyTouch Plus -vaatehöyrystini silittää suuremman alan yhdellä vedolla edellisiin malleihin verrattuna. Parannetun muotoilun ansiosta saat parempia tuloksia nopeammin!

Viisi höyryasetusta erilaisille tekstiileille



Voit höyryttää kaikki materiaalit villasta ja kašmirista silkkiin ja pitsiin joutumatta murehtimaan vaateen vahingoittumisesta. Viisi erilaista höyryasetusta helpottaa vaateen vaatiman asetuksen valitsemista. Villakangastakia varten voit valita hieman voimakkaamman höyryasetuksen, kun taas silkkipaita saattaa tarvita vain miedon asetuksen halutun tuloksen saamiseksi.

Vaateripustimen varsi on säädettävä ja kokoontaitettava



Pystyasennossa käytettävän vaatehöyrystimen varsi on säädettävä, jotta hyvä työasento voidaan varmistaa kaikille. Ripusta vaate varren vaateripustimeen höyrysilityksen ajaksi ja taita varsi kasaan, jos haluat ottaa laitteen mukaasi tai laittaa sen säilytykseen.

Kätevä vaateripustin



Ripusta vaatteet, esim. paidat, mekot ja housut, vaateripustimeen höyrysilityksen ajaksi, niin saat tyylikkää tuloksia nopeasti ja tehokkaasti!

Harjalisäosa paksummille kankaille



Käytä harjalisäosaa paksummille vaatteille, kuten ulkotakeille, jotta höyry tunkeutuu paremmin kankaaseen ja lopputuloksesta tulee tasaisempi.

Helppo kalkinpoistotoiminto



Jotta vaatehöyrystini säilyttäisi optimaalisen höyrytehon ja laitteen käyttöikä pitenisi, laitteesta on tärkeää poistaa kalkki säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. Varmista ennen aloittamista, että vesisäiliössä on hieman vettä. Irrota pistoke ja anna jäähtyä. Irrota De-Calc-tulppa ja tyhjennä vesi. Käännä tulppa takaisin paikalleen, kun säiliö on tyhjä.

Harjalisäosa paksummille kankaille



Käytä harjalisäosaa paksummille vaatteille, kuten ulkotakeille, jotta höyry tunkeutuu paremmin kankaaseen ja lopputuloksesta tulee tasaisempi.

Erittäin suuri vesisäiliö kestää pidempään



Suuri ja irrotettava vesisäiliö on kooltaan 1,6 litraa, joten voit höyryttää useita asuja joutumatta lisäämään vettä. Säiliö on läpinäkyvä ja siinä on suuri täyttöaukko, jonka ansiosta veden lisääminen höyrystimeen käy helposti.

Lisäosa laskosten tekemiseen



Mukana tuleva lisäosa tekee tyylikkää ja terävät prässilaskokset hetkessä. Käytä paitoihin ja puvunhousuihin saadaksesi ne näyttämään entistä tyylikkäämmiltä.

Pidennä suosikkivaatteitasi käyttöikäsi



Vaatehöyrystiniä käytettäessä vaatteita ei tarvitse pestä yhtä usein, sillä höyry palauttaa tekstiilien kuidut ja säilyttää vaatteet raikkaan tuntuina pidempään. Kuuma höyry poistaa myös hajut. Näin pidennät vaatteiden käyttöikäsi, etkä joudu pesemään niitä yhtä usein, mikä säästää luontoa. Vaatehöyrystimen höyry on tehokas ja tasainen, joten vain muutama veto riittää poistamaan itsepäisimmätkin taitteet ja rypyt.

Kätevä StyleBoard-alusta höyrytämiseen



Vaatehöyryntimen kätevä StyleBoard-tukilisäosa helpottaa vaatteiden höyrytämistä tasaista alustaa vasten myös pystyasennossa, joten saat täydellisen lopputuloksen nopeasti ja helposti!

Turvallinen herkimmillekin vaatteille!



Vaatehöyryntintä voidaan käyttää kaikille materiaaleille villasta ja kašmirista silkkiin ja pitsiin joutumatta murehtimaan materiaalien polttamisesta. Höyry palauttaa vaateen alkuperäisen muodon ja rakenteen, mikä voi muuten olla vaikeaa tavallisella silitysraudalla, jos vaatteet ovat herkkiä.

Spesifikaatiot

Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Nopea ryppyjen silytys

Jatkuva höyryntuotokky	32 g/min
Virta	1600 W
Käyttövalmis	< 1 min
Säädettävä höyry	5 tasoa
Säädettävät höyrytasot	Kyllä
Pystyhöyrytys	Kyllä
Jännite	220–240 V

Helpokäyttöinen

Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille	Jopa herkille kankaille, kuten silkille
Vesisäiliön tilavuus	1600 ml
Irrotettava vesisäiliö	Kyllä
Integroitu virtapisto	Kyllä
Silikonista valmistettu höyryletku	Kyllä
Käyttää vesijohtovettä	Kyllä

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus	Easy De-Calc
---------------------------	--------------

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Säädettävä varsi	Kyllä
Harja	Kyllä
Suojaava hansikas	Kyllä
Prässiosa	Kyllä
Tukilisäosa	Kyllä

Vaateripustin ja housukiinnikkeet	Kyllä
-----------------------------------	-------

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu	Kyllä
----------------------------------	-------

Ympäristöystävällisyys

Tuotepakkaus	100 %:sti kierrätettävä
Käyttöopas	100 % uusiopaperia

Pakkauksen mitat

Korkeus	38,80 cm
Leveys	41,30 cm
Syvyys	35,30 cm
Nettopaino	3,33 kg
Kokonaispaino	4,85 kg
EAN	08710103829669
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä	1
Alkuperämaa	CN
Yhdenmukainen järjestelmäkoodi	851679

Ulompi pakkaus

Pituus	41,30 cm
Leveys	35,30 cm
Korkeus	38,80 cm
Kokonaispaino	4,85 kg
EAN	08710103829669
Kuluttajapakkausten määrä	1

* Verrattuna edelliseen malliin GC506



Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.
2018, Lokakuu 26

Version: 7.0.1
EAN: 08710103829669

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips in tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com