



#### Stående tøydamper

- Ekstra stor vanntank på 1,6 liter
- 5 dampinnstillinger
- 32 g/min konstant damp
- Styleboard-tilbehør

GC524/60

## Frisk opp og ta vare på favorittplaggene dine

med Philips stående tøydamper

Philips stående steamer frisker opp alt fra ull og kasjmir til blonder og silke. Den varme dampen myker opp fibre i stoffet, noe som gjør at plaggene får tilbake formen sin og føles som nye igjen. Den varme dampen både glatter ut skrukker og bretter og dreper bakterier slik at lukter forsvinner - helt perfekt når du vil friske opp yndlingsantrekket ditt! Du forlenger plaggets levetid og slipper i tillegg å vaske det like ofte! Den er helt sikker på alle strykbare materialer, garantert ingen brennmerker.

#### Fordeler

##### Mer effektivt, færre anstrengelser

- Dekker mer i én bevegelse med 25 % større\* dampplate
- Fem dampinnstillinger for ulike typer tekstiler
- Justerbar og sammenleggbare stang med henger
- Spesiell kleshenger
- Praktisk StyleBoard som underlag når du damper

##### Sikkert og pålitelig

- Varmerbeskyttende hanske
- Enkel avkalkingsfunksjon

- Forsvarlig å bruke på selv de mest ømtålige plagg!

##### Enkel fjerning av skrukker

- Børste for tykkere tekstiler
- Ekstra stor vanntank som holder lenge
- Tilbehør som lager press
- Forleng favorittplaggene levetid

**PHILIPS**

## Funksjoner

### Dekker mer i én bevegelse med 25 % større\* dampplate




Sammenlignet med forgjengerne dekker den stående tøydamperen EasyTouch Plus et større område av plagget i én bevegelse. Dermed oppnår du bedre resultat raskere!

### Fem dampinnstillinger for ulike typer tekstiler




Du kan dampe alt fra ull og kasjmir til silke og blonder uten å bekymre deg for at plaggene skal ta skade. Med fem ulike dampinnstillinger blir det lett å velge nøyaktig den innstillingen som plagget krever. Til en ullkåpe kan du velge en litt kraftigere dampinnstilling, mens en silkesinglet kanskje bare trenger en svak innstilling for å oppnå ønsket resultat.

### Justerbar og sammenleggbar stang med henger



Stangen til den stående tøydamperen kan justeres for å sikre en god arbeidsstilling for alle. Heng plagget på hengeren øverst på stangen når du bruker tøydamperen, og legg stangen sammen hvis du skal transportere tøydamperen eller sette den til oppbevaring et sted.

### Praktisk henger



Heng opp plaggene, for eksempel skjorter, kjoler og bukser, når du bruker tøydamperen, så oppnår du et bra resultat raskt og effektivt!

### Varmebeskyttende hanske



Du får med en hanske som beskytter hånden mot varme når du damper tøyet, slik at du unngår brannskader.

### Enkel avkalkingsfunksjon



For å opprettholde optimal ytelse og forleng tøydamperens levetid er det viktig at den avkalkes med jevne mellomrom, minst én gang i måneden. Kontroller at det er lite vann i vanntanken før du begynner. Trekk ut stikkontakten og la tøydamperen avkjøle. Fjern De-Calc-hendelen for å tømme ut vannet og sett den på plass igjen når avkalkingen er fullført.

### Børste for tykkere tekstiler



Bruk børstetilbehøret til tykkere plagg som kåper for at dampen skal trenge bedre inn og gi et jevnere resultat.

### Ekstra stor vanntank som holder lenge



Den store, avtakbare vanntanken på 1,6 liter gjør det mulig å dampe flere antrekk uten å måtte etterfylle vann. Tanken er gjennomsliktig og har et stort påfyllingshull som gjør det enkelt å fylle på mer vann.

### Tilbehør som lager press



Tøydamperen leveres med et tilbehør som lager pene, skarpe presser på null komma null. Bruk det på skjorter og dressbukser for å få et ekstra stilfullt utseende.

### Forleng favorittplaggenes levetid



Når tøyet dampes, trenger det ikke å vaskes like ofte, ettersom dampen gjenoppretter fibrene i tekstilene og gjør at tøyet bevarer den nye og gode følelsen lenger. Den varme dampen bidrar dessuten til å fjerne ubehagelig lukt. På den måten forlenger du plaggenes levetid og slipper samtidig å vaske like ofte, noe som er bra for naturen. Dampen som avgis, er både kraftig og jevn, slik at det er tilstrekkelig med bare én eller noen få bevegelser for å fjerne de mest gjenstridige skrukker.

Praktisk StyleBoard som underlag når du damper



Med tøydamperens praktiske Styleboard kan du dampe plaggene mot et plant underlag også stående, slik at du raskt og enkelt oppnår et perfekt resultat!

Forsvarlig å bruke på selv de mest ømtålige plagg!



Bruk tøydamperen på alt fra ull og kasjmir til silke og blonder uten å måtte bekymre deg for brennmerker. Dampen gjør at plagget får igjen sin opprinnelige form og tekstur, noe som ellers kan være vanskelig på ømtålige plagg med et vanlig strykejern.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp	32 g/min
Drift	1600 W
Klar til bruk	< 1 min
Variabel damp	5 nivåer
Ulike dampnivåer	Ja
Vertikal damp	Ja
Spenning	220–240 V

Lett å bruke

Trygg å bruke på alle stoffer som kan strykes	Også på fine stoffer som silke
Kapasitet for vann-tank	1600 ml
Avtakbar vannbeholder	Ja
Integrert strømkontakt	Ja
Dampslange i silikon	Ja
Egnet til vann fra springen	Ja

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring	Enkel avkalking
-------------------------	-----------------

Tilbehør som følger med

Justerbar stang	Ja
Børste	Ja
Hanske for ekstra beskyttelse	Ja
Plisserer	Ja
Støttetilbehør	Ja

Kleshenger med klemmer til bukse	Ja
----------------------------------	----

Garanti

To års verdensomspennende garanti	Ja
-----------------------------------	----

Grønn effektivitet

Produktemballasje	100 % resirkulerbar
Brukerhåndbok	100 % resirkulert papir

Mål, emballasje

Høyde	38,80 cm
Bredde	41,30 cm
Dybde	35,30 cm
Nettvekt	3,33 kg
Bruttovekt	4,85 kg
EAN	08710103829669
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	851679

Ytre eske

Lengde	41,30 cm
Bredde	35,30 cm
Høyde	38,80 cm
Bruttovekt	4,85 kg
EAN	08710103829669
Antall emballasjer	1

\* Sammenlignet med den tidligere modellen GC506



data kan endres  
2018, September 26  
Version: 7.0.1  
EAN: 08710103829669

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)