

# PHILIPS

## Steamer

### ComfortTouch

Extra stor vattentank på 1,8 l

Konstant ångutsläpp på 40 g/min

Fem ånginställningar för olika tyger

Flexibelt steamerhuvud



GC557/30



## Fräscha upp och vårda dina mest älskade plagg Ta hand om dina kläder med stil

Med Philips ComfortTouch standing steamer kan du förlänga livstiden på dina plagg och steama allt från känsliga sidenplagg till kashmir och ullkappor, utan att riskera bränmärken. Det kraftfulla ångutsläppet på 40 g/min fräschar upp dina plagg och tar bort veck och skrynklor. Tack vare den stora vattentanken kan du steama hela garderoben! Det rörliga steamerhuvudet och en extra lång steaming board gör att du kan få samma proffsiga resultat som i klädbutikerna. Den snygga designen gör dessutom steamern perfekt att ha stående framme i sovrummet eller i en walk in closet.

### Tillförlitlig och säker

- Växlar automatiskt till standbyläge
- Säker på ömtåliga material, garanterat inga bränmärken
- Enkel avkalkning ger många års effektiv användning
- PVC-fri textilkädd slang

### Fräschar upp utan tvätt eller kemtvätt

- Konstant ånga tar bort lukter och dödar 99,9 %\* av bakterierna

### Snabb veckborttagning


- Extra lång steaming board ger bättre resultat från topp till tå
- Konstant ångutsläpp på 40 g/min
- Värmeskyddande handske och tillbehörsborste för tjockare material

### Effektivare med mindre ansträngning

- Fem ånginställningar för olika textilier
- Med den smarta låsfunktionen sitter galgen på plats
- Flexibelt steamerhuvud för bättre resultat

# Funktioner

## Automatisk avstängning



För din extra säkerhet växlar steamern automatiskt till standbyläge när vattentanken är tom. Till och med på de mest stressiga morgnarna, behöver du aldrig oroa dig över att glömma bort att stänga av den.

## Säker på ömtåliga material



Steamern kan användas på alla tyger och är perfekt för svårstrukna och ömtåliga material som kashmir och siden. Steamerplattan kan säkert pressas mot kläderna, utan risk för brännmärken.

## Enkel avkalkning

Ta hand om och förläng livslängden på din steamer genom att regelbundet använda den enkla avkalkningsfunktionen, Easy Rinse.

## PVC-fri textilklädd slang



Den textilklädda slangen är tillverkad av silikon, för att den ska vara säker vid användning. För att försäkra både din och din omgivnings hälsa så används ingen PVC i slangen.

## Extra lång steaming board

Genom att steama dina plagg mot ett fast underlag får du lättare bort veck och skrynlor. Denna modell har en extra lång steaming board som ger stöd när du steamar exempelvis klänningar.

## Konstant ångutsläpp



Konstant ångutsläpp på 40 g/min

## Värmeskyddande handske och tillbehörsborste



Med den värmeskyddande handsken kan vara säker på att aldrig bränna dig av den varma ångan när du steamar. Genom att använda tillbehörsborsten på tjockare plagg som jackor och kappor, kan ångan lättare tränga in genom fibrerna i tyget, vilket resulterar i ett jämnt och fint resultat. Tillbehörsborsten är även perfekt för att fräscha upp tjockare gardiner.

## Fem ånginställningar



De fem olika ånginställningarna gör det enkelt att välja exakt den inställning som plagget behöver. På en ullkappa kan du välja en

kraftigare ånginställning medan ett sidenlinne endast behöver en mildare inställning för att få önskat resultat.

## Smart låsfunktion



Den smarta låsfunktionen ser till att galgen sitter på plats och ger stabilitet som underlättar när du steamar dina plagg. Häng kläderna på den inbyggda galgen eller använd din egen galge direkt från garderoben. Justera sedan ställningen efter din längd och bekvämlighet.

## Flexibelt steamerhuvud för bättre resultat

Med det flexibla steamerhuvudet får du optimal vinkel mot plagget när du steamar, vilket underlättar användningen och ger ett bättre resultat. Funktionen gör även att du lättare kan komma åt de nedersta delarna av plagget, utan att du behöver böja dig ned och stå i ansträngande kroppspositioner.

## 99,9 % bakteriefri\*



Het ånga, fräschar upp dina kläder och dödar upp till 99,9 % av alla bakterier\*. Mindre frekvent tvättning och kemtvätt sparar tid och pengar och gör att kläderna håller längre.

# Specifikationer

**Teknik**

FlexHead

**Snabb borttagning av veck**

Konstant ånga: upp till 40 g/min

Effekt: Max 2 000 W

Klar att använda: &lt; 1 min

Justerbar ånga: 5 nivåer

Spänning: 220 - 240 V

**Lättanvänd**

Säkert för alla strykbara material: Även ömtåliga tyger, som siden

Vattentanskapacitet: 1 800 ml

Löstagbar vattentank

Hang&amp;Lock

Slanglängd: 1,3 m

Sladdlängd: 1,6 m

Ångslang av silikon

Automatisk avstängning

**Bräddskydd**

Övre lagret: 100 % bomull

**Avkalkningshantering**

Avkalkning och rengöring: Enkel sköljning

**Medföljande tillbehör**

Borste

Galge

Handske som extra skydd

Justerbar dubbelstång

**Storlek och vikt**

Förpackningens mått (BxHxD): 37x46x64.5 cm

Produktmått (BxHxD): 33x173x37 cm

**Garanti**

2 års världsomfattande garanti

**Design**

Färg: White och Purple Magic

**Support för strykning**

StyleBoard

