

PHILIPS

Bàn ủi hơi nước đứng

ClearTouch Air

2200W, Công nghệ AirStretch

Móc treo vừa vai, Hang&Lock

3 chế độ hơi phun

Mặt đế ủi hơi nước SmartFlow Gold



GC568/69

Khôi phục quần áo chất liệu mềm mịn bằng hơi nước Với công nghệ đầu hút AirStretch cải tiến

Bàn ủi hơi nước đứng ClearTouch Air mới cho bạn hiệu quả ủi tốt hơn trong một lượt ủi nhờ vào công nghệ AirStretch cải tiến và hơi nước mạnh. Lực hút của bàn ủi sẽ nhẹ nhàng kéo căng sợi vải để làm phẳng nếp nhăn quần áo dễ dàng và an toàn.

Hiệu quả ủi tốt hơn

- Công nghệ đầu hút AirStretch cho hiệu quả ủi tốt hơn chỉ trong một lượt ủi
- Hơi phun mạnh tăng cường
- Dễ dàng tạo những đường ly hoàn hảo với phụ kiện kẹp tạo ly
- Mặt đế ủi hơi nước SmartFlow Gold mang đến kết quả tuyệt vời

Hiệu quả hơn mà lại ít tổn sức hơn

- 3 chế độ hơi phun bao gồm chế độ tiết kiệm
- Ngăn chứa nước trong suốt có thể tháo rời với cửa tiếp nước hợp vệ sinh
- Chức năng xả cặn dễ dàng
- Tính năng Hang&Lock độc đáo giúp có được sự ổn định khi ủi hơi
- Móc treo vừa với vai
- Găng tay tăng cường cách nhiệt bảo vệ đôi tay bạn trong khi ủi hơi nước
- An toàn khi sử dụng với những loại vải tinh xảo, như lụa

Làm mới quần áo mà không cần giặt hoặc hong khô

- Khử mùi của thuốc lá, thức ăn và cơ thể

Những nét chính

Công nghệ AirStretch



Đạt được hiệu quả ủi nhanh hơn, tốt hơn, với tính năng đầu hút. Công nghệ đầu hút AirStretch cải tiến sử dụng lực hút có thể điều chỉnh để nhẹ nhàng kéo căng quần áo, đồng thời giữ cho quần áo ở gần để hơi nước thấm sâu hơn. Sự kết hợp này giúp bạn đạt được hiệu quả ủi cao hơn chỉ bằng một tay.

Mặt đế ủi hơi nước SmartFlow Gold



Công nghệ SmartFlow đảm bảo hiệu quả ủi tuyệt vời khi mặt đế ủi hơi nước được làm nóng bằng luồng nước tối ưu. Điều này giúp duy trì mặt đế ở nhiệt độ an toàn cho mọi loại vải, đồng thời ngăn chặn hiệu quả sự hình thành các vết ướm. Mặt đế có lớp phủ gồm màu vàng cao cấp cho phép trượt tốt hơn, chống xước và mài mòn.

Móc treo vừa với vai




Để ủi dễ dàng hơn và hiệu quả cao hơn ở phần vai, tấm lót vải 3D thông minh cung cấp đệm lót tốt hơn cho quần áo và lực nâng đỡ trong khi ủi. Tấm lót 3D có thể tháo rời để bạn có thể sử dụng móc treo cho các loại quần áo khác nhau như áo blouse, váy, quần tây và chân váy.

Khóa móc treo Hang&Lock



Tính năng Khóa cổ định móc treo Hang&Lock độc đáo giúp khóa móc treo quần áo và cho phép có được sự ổn định để ủi hơi dễ dàng hơn ngay cả với móc treo của riêng bạn.

3 chế độ hơi phun



Đặt chế độ hơi phun ưa thích của bạn để có kết quả tối ưu cho các loại vải khác nhau. Chế độ ECO cho phép bạn tiết kiệm năng lượng mà không làm suy giảm kết quả.

Ngăn chứa nước có thể tách rời



Ngăn chứa nước có thể tháo rời 1,2 L với đầu châm nước thiết kế đặc biệt để bảo đảm vệ sinh hơn.

Chức năng xả cặn dễ dàng



Kéo dài tuổi thọ của bàn ủi hơi nước đứng bằng cách thường xuyên sử dụng chức năng xả cặn.

Dễ dàng tạo những đường ly



Dễ dàng tạo những đường ly hoàn hảo với phụ kiện kẹp tạo ly.

Hơi nước tiêu diệt vi khuẩn



Hơi nước nóng tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn trên quần áo và giúp trì hoãn việc giặt hoặc giặt khô*.

Hơi phun mạnh tăng cường



Hơi phun mạnh được tiếp qua đầu vòi, giúp bạn loại bỏ những nếp nhăn chỉ sau vài lượt ủi.

Găng tay tăng cường cách nhiệt



Bao gồm găng tay cách nhiệt bảo vệ đôi tay bạn trong khi ủi hơi nước.

Các thông số

Công nghệ vượt trội
Công nghệ đầu hút AirStretch

Ủi thẳng nếp nhanh chóng
Hơi phun liên tục: 42 g/ph
Công suất: 2200 W
Thời gian khởi động: <1 phút
Các chế độ hơi phun: 3 chế độ
Điện áp: 240 V

Dễ sử dụng

An toàn cho tất cả các loại vải ủi được: Ngay cả những loại vải tinh xảo như lụa
Mặt đế: Mặt đế ủi hơi nước SmartFlow Gold, Mặt đế ủi

hơi nước XL
Dung tích ngăn chứa nước: 1200 ml
Ngăn chứa nước có thể tách rời
Khóa móc treo Hang&Lock
Chiều dài dây điện: 1,6 m
Châm thêm nước bất kỳ lúc nào trong khi sử dụng
Đầu châm nước đặc biệt: Để vệ sinh hơn
Sử dụng được với nước máy

Quản lý cặn

Xả cặn và vệ sinh: Rửa sạch dễ dàng

Phụ kiện đi kèm
Móc treo quần áo
Găng tay tăng cường cách nhiệt
Kẹp tạo ly
Móc treo vừa với vai

Kích thước và khối lượng
Kích thước hộp đóng gói (DxRxH): 40x45x33,3 cm
Kích thước sản phẩm (DxRxH): 33x172x33 cm
Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói: 6,18 kg
Khối lượng bàn ủi: 4,24 kg

