

Philips
Centrale vapeur sous
pression

GC6106



Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression.

La série à double vitesse est conçue pour offrir de la vapeur haute pression de qualité à chaque séance de repassage.

Repassage efficace et rapide

- Vapeur jusqu'à 3,7 bar de pression pour un repassage rapide
- Débit vapeur continu jusqu'à 90 g/min facilitant l'élimination des faux plis

Excellente glisse

- Semelle en acier inoxydable lisse et résistante

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Repassage agréable

- Système anticalcaire: Rinçage facile
- Longueur du cordon: 1,9 m
- Longueur du câble: 1,7
- Eau du robinet utilisable
- Capacité du réservoir d'eau: 1 000 ml

Élimination des faux plis

- Débit vapeur continu: Jusqu'à 90 g/min
- Vapeur haute pression: Jusqu'à 3,7 bar

Spécifications techniques

- Temps de chauffe: 8

Points forts

Vapeur jusqu'à 3,7 bar de pression

Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression. Elle pénètre au cœur du tissu, pour un repassage rapide et aisé, même sur des tissus difficiles.

Débit vapeur continu jusqu'à 90 g/min

Alimenté par de petites quantités d'eau pompées régulièrement dans la chaudière, le débit vapeur continu jusqu'à 90 g/min permet d'éliminer rapidement et efficacement les faux plis.



Date de publication
2010-08-13

Version: 1.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com