

Philips
Centrale vapeur haute
pression



GC6310



Simple, rapide, efficace

Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression.

Le modèle 6310 a été spécialement étudié pour réduire le temps de repassage. La combinaison d'un débit vapeur continu jusqu'à 85 g/min et d'une pression de 3,5 bar maximum assure une pénétration de la vapeur au cœur des fibres pour un repassage très rapide et soigné, même sur les tissus difficiles.

Glisse en douceur

- Semelle en acier inoxydable lisse et résistante

Repassage rapide et efficace

- Jusqu'à 3,5 bar de pression pour un repassage rapide
- Débit vapeur continu jusqu'à 85 g/min facilitant l'élimination des faux plis
- Défroissage vertical pour éliminer les faux plis sur les vêtements suspendus

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Repassage agréable

- Plus de confort: Verrouillage du bouton vapeur
- Système anticalcaire: Rinçage facile
- Longueur du cordon: 1,9 m
- Longueur du câble: 1,7 m
- Utilisation sûre: Arrêt de sécurité en cas de surchauffe
- Eau du robinet utilisable

Élimination des faux plis

- Semelle: Excellente répartition des trous de vapeur

Facile à utiliser

- Contrôle: Témoin de chauffe
- Accès aux zones les plus délicates: Semelle

extrafine

Spécificités techniques

- Puissance de la chaudière: 1 250
- Fréquence: 50-60
- Puissance du fer à repasser: 800
- Temps de chauffe: 8
- Tension: 220 - 240

Poids et dimensions

- Dimensions du produit: 276 X 332 X 412
- Poids du produit: 6,06
- Poids de l'étui: 0,71

Points forts

Jusqu'à 3,5 bar de pression

Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression. Elle pénètre au cœur du tissu, pour un repassage rapide et aisé, même sur des tissus difficiles.



Date de publication
2013-03-25

Version: 4.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com