

PHILIPS

Ferro generatore di
vapore

SpeedCare

Fino a 4,4 bar di pressione della
pompa

Serbatoio dell'acqua fisso da 1,2
l

GC6606



Stiratura ultra rapida e semplice

con 2 volte più vapore** rispetto a un ferro da stiro a vapore classico

Il ferro generatore di vapore SpeedCare emette più vapore rispetto a un ferro a vapore tradizionale e ti aiuta a rendere ultra rapida la stiratura. Riduci i tempi della stiratura e dedicati alla tua famiglia grazie al ferro generatore di vapore Philips SpeedCare.

Stiratura veloce e potente

- Vapore continuo fino a 95 g/min
- Pronto per l'uso in 2 minuti, riempibile in qualsiasi momento
- Punta a tripla precisione per controllo e visibilità ottimali
- Piastra in ceramica per un'ottima scorrevolezza
- Sistema Smart Calc-Clean con promemoria audiovisivo
- Serbatoio acqua 1,2 l, riempimento possibile durante la stiratura
- Le dimensioni compatte e il peso ridotto consentono un pratico trasporto
- Fino a 4,4 bar di pressione della pompa

In evidenza

Fino a 4,4 bar di pressione della pompa

Maggiore è la quantità di vapore, più veloce risulta la stiratura. Questo ferro genera un vapore potente ed uniforme che penetra in profondità nei tessuti rendendo la stiratura veloce ed efficace. La potenza del vapore può essere regolata in base alle tue esigenze.

Sistema Smart Calc-Clean

Il sistema Smart Calc-Clean è una funzione integrata di pulizia e manutenzione contro il calcare che protegge il tuo ferro generatore di vapore. Dopo circa 10 ore di stiratura, un segnale audiovisivo ti ricorderà di eseguire il processo di pulizia anti-calcare. Il contenitore Calc-Clean ti consente di appoggiarvi sopra il ferro durante il processo di pulizia senza quindi affaticare i tuoi polsi. Una volta terminato il processo, tutta l'acqua sporca viene raccolta nel contenitore e il ferro può quindi essere riutilizzato.

Pronto per l'uso in 2 minuti

Il vapore è pronto all'uso in soli 2 minuti e può essere ricaricato quando necessario, anche durante la stiratura.

Dimensioni compatte e peso ridotto

Grazie alla nuova tecnologia ProVelocity con pompa e piastra riscaldante, questo ferro generatore di vapore è super compatto. Si adatta facilmente a qualsiasi asse da stiro, rendendo più pratica la stiratura dei capi. Inoltre, quando riposto, occupa pochissimo spazio.

Serbatoio dell'acqua da 1,2 l

Il ferro generatore di vapore SpeedCare ha un serbatoio dell'acqua da 1,2 l di capacità che ti consente di stirare per più di 1 ora, riducendo la frequenza di riempimento: ideale per grandi quantità di capi da stirare. La tecnologia ti

consentirà inoltre di riempire il serbatoio dell'acqua durante la stiratura, senza dover lasciare raffreddare l'apparecchio per 2 ore.

Punta a tripla precisione

La punta di questo ferro Philips è tre volte precisa: ha una punta affusolata, una scanalatura per i bottoni e un design scorrevole nella parte anteriore. La punta a tripla precisione ti consente di raggiungere anche i più difficili, ad esempio intorno ai bottoni o tra le pieghe.

Piastra in ceramica



Piastra in ceramica resistente ai graffi, altamente scorrevole e facile da pulire.

Vapore continuo



Maggiore è la quantità di vapore, più veloce risulta la stiratura. La nuova tecnologia ProVelocity con pompa e piastra riscaldante genera un vapore potente che assicura una stiratura ultra facile, efficace e veloce.

Specifiche

Accessori

Recipiente per la pulizia dal calcare

Pulizia anti-calcare

Promemoria anti-calcare

Soluzione anti-calcare: Sistema anti-calcare intelligente

E' raccomandato l'utilizzo con acqua filtrata

Utilizzabile anche con acqua del rubinetto

Semplicità d'uso

Libertà di movimento del cavo (snodabile):

Gestione cavo a 180°

Vano portacavo: Clip per cavo

Tempo di riscaldamento: 2 min

Lunghezza tubo: 1,6 m

Riposizionamento cavo: Vano di

riposizionamento del cavo

Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m

Riempimento sempre possibile

Ultra leggero e comodo

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1200 ml

Riempimento e svuotamento acqua: Apertura di riempimento extra large

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Erogazione continua di vapore: 95 g/min

Absorbimento: 2400 W

Piastra: Ceramica

Controllo dell'erogazione del vapore

Stiratura a vapore in verticale

Pressione: Fino a 4,4 bar di pressione della pompa

Specifiche tecniche

Voltaggio: 220 - 240 V

Dimensioni dell'imballo: 26,4 x 30,3 x 40,4 cm

Dimensioni del prodotto: 19,8 x 21,7 x 34,6 cm

Peso del ferro: 1,1 Kg

Peso ferro + base: 2,6 Kg

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

