



Ferro generatore di vapore

- Fino a 4,4 bar di pressione della pompa
- Serbatoio dell'acqua fisso da 1,2 l

GC6606

Stiratura ultra rapida e semplice

con 2 volte più vapore** rispetto a un ferro da stiro a vapore classico

Il ferro generatore di vapore SpeedCare emette più vapore rispetto a un ferro a vapore tradizionale e ti aiuta a rendere ultra rapida la stiratura. Riduci i tempi della stiratura e dedicati alla tua famiglia grazie al ferro generatore di vapore Philips SpeedCare.

Vantaggi

Stiratura veloce e potente

- Fino a 4,4 bar di pressione della pompa
- Sistema Smart Calc-Clean con promemoria audiovisivo
- Pronto per l'uso in 2 minuti, riempibile in qualsiasi momento
- Le dimensioni compatte e il peso ridotto consentono un pratico trasporto

- Serbatoio acqua 1,2 l, riempimento possibile durante la stiratura
- Punta a tripla precisione per controllo e visibilità ottimali
- Piastra in ceramica per un'ottima scorrevolezza
- Vapore continuo fino a 95 g/min

Caratteristiche

Fino a 4,4 bar di pressione della pompa

Maggiore è la quantità di vapore, più veloce risulta la stiratura. Questo ferro genera un vapore potente ed uniforme che penetra in profondità nei tessuti rendendo la stiratura veloce ed efficace. La potenza del vapore può essere regolata in base alle tue esigenze.

Sistema Smart Calc-Clean

Il sistema Smart Calc-Clean è una funzione integrata di pulizia e manutenzione contro il calcare che protegge il tuo ferro generatore di vapore. Dopo circa 10 ore di stiratura, un segnale audiovisivo ti ricorderà di eseguire il processo di pulizia anti-calcare. Il contenitore Calc-Clean ti consente di appoggiarvi sopra il ferro durante il processo di pulizia senza quindi affaticare i tuoi polsi.

PHILIPS

SpeedCare

Una volta terminato il processo, tutta l'acqua sporca viene raccolta nel contenitore e il ferro può quindi essere riutilizzato.

Pronto per l'uso in 2 minuti

Il vapore è pronto all'uso in soli 2 minuti e può essere ricaricato quando necessario, anche durante la stiratura.

Dimensioni compatte e peso ridotto

Grazie alla nuova tecnologia ProVelocity con pompa e piastra riscaldante, questo ferro generatore di vapore è super compatto. Si adatta facilmente a qualsiasi asse da stiro, rendendo più pratica la stiratura dei capi. Inoltre, quando riposto, occupa pochissimo spazio.

Serbatoio dell'acqua da 1,2 l

Il ferro generatore di vapore SpeedCare ha un serbatoio dell'acqua da 1,2 l di capacità che ti consente di stirare per più di 1 ora, riducendo la frequenza di riempimento: ideale per grandi quantità di capi da stirare. La tecnologia ti consentirà inoltre di riempire il serbatoio dell'acqua durante la stiratura, senza dover lasciare raffreddare l'apparecchio per 2 ore.

Punta a tripla precisione

La punta di questo ferro Philips è tre volte precisa: ha una punta affusolata, una scanalatura per i bottoni e un design scorrevole nella parte anteriore. La

punta a tripla precisione ti consente di raggiungere anche i più difficili, ad esempio intorno ai bottoni o tra le pieghe.

Piastra in ceramica



Piastra in ceramica resistente ai graffi, altamente scorrevole e facile da pulire.

Vapore continuo



Maggiore è la quantità di vapore, più veloce risulta la stiratura. La nuova tecnologia ProVelocity con pompa e piastra riscaldante genera un vapore potente che assicura una stiratura ultra facile, efficace e veloce.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Accessori

Recipiente per la pulizia dal calcare Si

Pulizia anti-calcare

Promemoria anti-calcare Si
Soluzione anti-calcare Sistema anti-calcare intelligente
E' raccomandato l'utilizzo con acqua filtrata Si
Utilizzabile anche con acqua del rubinetto Si

Semplicità d'uso

Libertà di movimento del cavo (snodabile) Gestione cavo a 180°
Vano portacavo Clip per cavo
Tempo di riscaldamento 2 min
Lunghezza tubo 1,6 m
Riposizionamento vano di riposizionamento del cavo
Lunghezza cavo di alimentazione 1,8 m
Riempimento sempre possibile Si
Ultra leggero e comodo Si
Capacità serbatoio acqua estraibile 1200 ml
Riempimento e svuotamento acqua Apertura di riempimento extra large

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Erogazione continua di vapore 95 g/min
Assorbimento 2400 W
Piastra Ceramica
Controllo dell'erogazione del vapore Si

Stiratura a vapore in verticale Si
Pressione Fino a 4,4 bar di pressione della pompa

Specifiche tecniche

Voltaggio 220 - 240 V
Dimensioni dell'imballo 26,4 x 30,3 x 40,4 cm
Dimensioni del prodotto 19,8 x 21,7 x 34,6 cm
Peso del ferro 1,1 Kg
Peso ferro + base 2,6 Kg

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni Si

Dimensioni dell'imballo

Altezza 23,00 cm
Larghezza 39,00 cm
Profondità 25,80 cm
Peso netto 2,64 Kg
Peso lordo 3,72 Kg
EAN 08710103755142
Numero di prodotti inclusi 1
Paese di origine CN
Codice del sistema armonizzato 851640

Scatola esterna

Lunghezza 39,00 cm
Larghezza 25,80 cm
Altezza 23,00 cm
Peso lordo 3,72 Kg
EAN 18710103755149
Numero di confezioni consumatori 1

* Rispetto al ferro da stiro a vapore Philips EasySpeed



Dati soggetti a modifiche
2017, Marzo 31

Version: 4.1.1
EAN: 08710103755142

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com