

PHILIPS

Centrale vapeur

SpeedCare

Pression de pompe maxi.
4,5 bar

Effet pressing 140 g

Système de verrouillage

Réservoir fixe 1,2 l

GC6613/27



Repassage plus rapide et plus facile**

avec 2 fois plus de vapeur** qu'un fer vapeur

La centrale vapeur SpeedCare de Philips produit plus de vapeur qu'un fer vapeur pour vous permettre de repasser plus rapidement. Passez plus de bons moments en famille et moins de temps à repasser grâce à la centrale vapeur Philips SpeedCare.

Repassage rapide et efficace

- Pression de pompe maxi. 4,5 bar
- Débit vapeur continu jusqu'à 100 g/min
- Réservoir 1,2 l et remplissage n'importe quand pendant le repassage
- Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales
- Verrouillez votre fer en toute sécurité sur la base
- Système anticalcaire intelligent Calc Clean avec indicateur sonore et lumineux
- Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment
- Compact et léger, facile à ranger

Points forts

Vapeur prête en 2 minutes




La vapeur est prête en 2 minutes, et le réservoir peut être rempli à tout moment pendant le repassage.

Réservoir 1,2 l

La centrale vapeur SpeedCare est équipée d'un réservoir d'eau d'une capacité de 1,2 l permettant plus d'une heure d'utilisation afin de réduire la fréquence de remplissage pendant les grandes séances de repassage. Cette technologie vous permet en outre de remplir le réservoir d'eau en cours de repassage sans qu'il soit nécessaire de laisser l'appareil refroidir pendant 2 heures.

Pointe Triple Précision



La pointe de ce fer Philips est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme

ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès : autour des boutons ou cols, par exemple.

Compact et léger

Grâce à la technologie révolutionnaire ProVelocity, votre centrale vapeur est plus compacte que jamais. Pratique, cette centrale vapeur compacte tient facilement sur votre table à repasser. Elle prend en outre beaucoup moins de place dans les placards.

Système anticalcaire intelligent Calc Clean



Le système anticalcaire intelligent Calc Clean nettoie et détartre votre centrale vapeur afin de la protéger. Au bout d'environ 10 heures de repassage, votre centrale vapeur vous prévient au moyen d'un indicateur sonore et lumineux qu'il est temps de lancer le processus Calc Clean. Pratique, le récipient Calc Clean accueille votre fer, ce qui vous évite de vous fatiguer en le tenant. Une fois l'opération terminée, le récipient a recueilli toute l'eau sale, et vous pouvez recommencer à utiliser votre centrale vapeur.

Pression de pompe maxi. 4,5 bar

Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.

Système de verrouillage sécurisé



Le fer de votre centrale vapeur est doté d'un système de verrouillage. Vous pouvez verrouiller votre fer en toute sécurité sur la base, afin d'empêcher que l'on ne touche à la semelle chaude. Cela vous permet également de transporter facilement la centrale vapeur.

Débit vapeur continu

Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.

Caractéristiques

Accessoires inclus

Rasoir anti-bouloche

Facile à utiliser

Longueur du câble: 1,6 m

Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m

Pointe vapeur de précision

Prêt à l'emploi: Voyant, Indicateur sonore

Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation

Performances de glisse de la semelle:

3 étoiles

Nom de la semelle: SteamGlide Céramique

Résistance aux rayures de la semelle:

3 étoiles

Utilisable avec l'eau du robinet

Capacité du réservoir d'eau: 1 200 ml

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: Jusqu'à 100 g/min

Alimentation: 2 400 W

Pression: Pompe maxi. 4,5 bar

Prêt à l'emploi: 2 min

Effet pressing: jusqu'à 140 g

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Système anticalcaire intelligent

Rappel de détartrage: Voyant, Son, Oui

Rangement

Système de verrouillage: Pour le transport et la sécurité

Range-cordon: Fixation velcro

Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

Technologie

Chambre de vaporisation ProVelocity

