

PHILIPS

Stație de călcat cu abur

SpeedCare

Presiune pompă max. 4,8 bari

Jet de abur 170 g

Blocare la transport

Rezervor de apă fix de 1,2 l



GC6630



Călcat mai rapid și mai ușor**

cu de 2 ori mai mult abur* decât un fier de călcat cu abur

Stația de călcat cu abur SpeedCare de la Philips furnizează mai mult abur decât un fier de călcat cu abur, ajutându-te să calci mai rapid. Utilizând stația de călcat cu abur SpeedCare de la Philips, timpul de călcare este redus putând astfel să te bucuri de mai mult timp petrecut cu familia.

Călcare puternică și rapidă

- Presiune pompă max. 4,8 bari
- Jet de abur continuu de până la 110 g/min
- Rezervor de apă de 1,2 l și umplere în orice moment în timpul călcării
- Vârf cu precizie triplă, pentru control și vizibilitate optime
- Blochează-ți fierul de călcat în siguranță pe stația de bază
- Se oprește automat pentru a garanta siguranța și economia de energie
- Sistem de detartrare inteligent cu memento pentru detartrare cu sunet și lumină
- Gata de utilizare în 2 minute cu reîncărcare nelimitată
- Dimensiuni compacte și greutate redusă pentru depozitare ușoară

Repere

Abur pregătit în 2 minute




Aburul este gata de utilizare în 2 min și rezervorul poate fi reumplut oricând în timpul călcării.

Rezervor de apă de 1,2 l



Stația de călcat cu abur SpeedCare are un rezervor de apă de 1,2 L pentru a-ți permite să calci peste 1 oră și pentru a te ajuta să reduci frecvența de realimentare pentru mai multe haine. Tehnologia îți permite și să realimentezi rezervorul de apă în timpul călcării fără a fi necesară răcirea aparatului timp de 2 ore înainte de realimentare.

Vârf cu precizie triplă



Vârful acestui fier de călcat Philips este precis în 3 moduri: are un vârf ascuțit, un canal pentru nasturi și un design precis al capătului. Vârful cu triplă precizie îți permite accesul chiar și în cele mai dificile porțiuni, de ex., în jurul nasturilor sau între cute.

Dimensiuni compacte și greutate redusă



Mulțumită tehnologiei revoluționare ProVelocity, am făcut stația noastră de călcat cu abur mai compactă ca înaintea. Stația de călcat cu abur compactă se potrivește cu ușurință pe masa de călcat, ceea ce face călcatul mai confortabil. În plus, stația ta de călcat cu abur ocupă mai puțin spațiu de depozitare.

Sistem de detartrare inteligent



Sistemul de detartrare inteligent este o funcție de detartrare și curățare integrată pentru protejarea stației tale de călcat cu abur. După fiecare perioadă de aproximativ 10 ore de călcat, sunetul și lumina stației tale de călcat cu abur îți vor aminti să efectuezi procesul de detartrare. Recipientul pentru detartrare îți va oferi comoditate în timpul procesului de detartrare, prin simpla așezare a fierului pe recipient fără a trebui să-l ții în mână pentru a-ți solicita încheietura. După procesul de curățare, toată apa murdară este colectată în recipient, iar stația ta de călcat cu abur este gata de utilizare din nou.

Blocare de siguranță la transport




Stația de călcat cu abur este prevăzută cu blocare la transport sigură. Poți bloca fierul de călcat în siguranță pe bază, făcându-l mai sigur, reducând riscul ca oamenii să atingă talpa fierbinte. De asemenea, poți transporta cu ușurință stația de călcat cu abur.

Jet de abur continuu



Cu cât există mai mult abur, cu atât mai rapid este călcatul. Tehnologia unică dintr-o stație de călcat cu abur Philips generează abur puternic, făcând călcatul mai ușor, mai eficient și mai rapid.

Oprire automată



Funcția de oprire automată de siguranță oprește automat aparatul dacă nu este utilizat timp de cinci minute, economisind totodată energie.

Presiune pompă max. 4,8 bari

Cu cât este mai mult abur, cu atât mai repede vei călca. Aburul generat este atât de puternic și consistent încât ajunge până în interiorul hainelor, ceea ce face călcatul mai rapid și mai bun. Puterea aburului poate fi reglată pentru a corespunde nevoilor tale.

Specificații

Accesorii

Recipient pentru detartrare

Gestionarea depunerilor de calcar

Memento pentru detartrare

Soluție de detartrare: Smart Calc Clean

Este recomandată apa filtrată

Adecvat pentru apă de la robinet

Ușor de utilizat

Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului la 180 de grade

Sistem depozitare cablu: Clemă pentru cablu

Timp de încălzire: 2 min.

Lungime furtun: 1,6 m

Depozitare furtun: Compartiment de depozitare a furtunului

Lungime cablu de alimentare: 1,8 m

Umplere în orice moment

Oprire automată de siguranță

Soluție de depozitare: Blocare la transport

Ultra ușor și comod

Capacitate rezervor de apă: 1200 ml

Alimentare și evacuare cu apă: Orificiu de umplere extra larg. Orificiu de umplere larg

Îndepărtarea rapidă și puternică a cutelor

Debit de abur continuu: 110 g/min

Alimentare: 2400 W

Talpă: SteamGlide ceramic

Jet de abur: 170 g

Control debit de abur

Abur pe verticală

Presiune: Presiune pompă max. 4,8 bari

Specificații tehnice

Tensiune: 220 - 240 V

Greutate și dimensiuni

Dimensiunile ambalajului (lxHxL): 26,4 x 30,3 x 40,4 cm

Dimensiunile produsului (lxHxL): 19,8 x 21,7 x 34,6 cm

Greutatea fierului: 1,1 kg

Greutatea fierului + bază: 2,6 kg

Service

Garanție internațională 2 ani

