

# PHILIPS

Centrale vapeur

SpeedCare

Pression de pompe maxi.  
4,5 bar

Effet pressing 170 g

Système de verrouillage

Réservoir fixe 1,2 l

GC6632



## Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur\*\*

La centrale vapeur SpeedCare de Philips produit plus de vapeur qu'un fer vapeur pour vous permettre de repasser plus rapidement. Passez plus de bons moments en famille et moins de temps à repasser grâce à la centrale vapeur Philips SpeedCare.

### Repassage rapide et efficace

- Pression de pompe maxi. 4,5 bars
- Fonctionne avec l'eau du robinet, remplissage à tout moment
- Effet pressing jusqu'à 170 g
- Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment
- Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales
- Semelle en céramique pour une meilleure glisse
- Système anticalcaire intelligent Calc Clean avec indicateur sonore et lumineux
- Réservoir 1,2 l et remplissage n'importe quand pendant le repassage
- Compact et léger, facile à ranger

# Points forts

## Vapeur prête en 2 minutes



La vapeur est prête en 2 minutes, et le réservoir peut être rempli à tout moment pendant le repassage.

## Réservoir 1,2 l



La centrale vapeur SpeedCare est équipée d'un réservoir d'eau d'une capacité de 1,2 l permettant plus d'une heure d'utilisation afin de réduire la fréquence de remplissage pendant les grandes séances de repassage. Cette technologie vous permet en outre de remplir le réservoir d'eau en cours de repassage sans qu'il soit nécessaire de laisser l'appareil refroidir pendant 2 heures.

## Pointe Triple Précision



La pointe de ce fer Philips est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès : autour des boutons ou cols, par exemple.

## Compact et léger



Grâce à la technologie révolutionnaire ProVelocity, votre centrale vapeur est plus compacte que jamais. Pratique, cette centrale vapeur compacte tient facilement sur votre table à repasser. Elle prend en outre beaucoup moins de place dans les placards.

## Système anticalcaire intelligent Calc Clean



Le système anticalcaire intelligent Calc Clean nettoie et détartre votre centrale vapeur afin de la protéger. Au bout d'environ 10 heures de repassage, votre centrale vapeur vous prévient au moyen d'un indicateur sonore et lumineux qu'il est temps de lancer le processus Calc Clean. Pratique, le récipient Calc Clean accueille votre fer, ce qui vous évite de vous fatiguer en le tenant. Une fois l'opération terminée, le récipient a recueilli toute l'eau sale, et vous pouvez recommencer à utiliser votre centrale vapeur.

## Remplissage au robinet à tout moment



Votre fer vapeur est conçu pour utiliser l'eau du robinet. Si le réservoir est vide en cours de repassage, vous pouvez le remplir facilement sans attendre et sans éteindre l'appareil.

## Semelle en céramique



La semelle en céramique résiste aux rayures, glisse parfaitement et est facile à nettoyer.

## Pression de pompe maxi. 4,5 bars



Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.

## Effet pressing jusqu'à 170 g



Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

# Caractéristiques

## Système anticalcaire

Eau du robinet utilisable

**Solution anticalcaire:** Système anticalcaire intelligent

Rappel de détartrage

Eau filtrée recommandée

## Facile à utiliser

**Capacité du réservoir d'eau:** 1 200 ml

**Remplissage et vidange de l'eau:** Ouverture de remplissage extra-large

Rechargeable à tout moment

**Temps de chauffe:** 2 min

**Rangement cordon:** Compartiment de rangement du cordon

**Rotation du cordon:** Rotation du cordon à 180°

**Longueur du câble:** 1,6 m

**Longueur du cordon d'alimentation:** 1,8 m

**Solution de rangement:** Système de verrouillage

Arrêt automatique

## Élimination des faux plis facilitée

Défroissage vertical

**Pression:** Pression de pompe maxi. 4,5 bars

**Alimentation:** 2 400 W

**Débit vapeur continu:** 110 g/min

**Effet pressing:** 170 g

**Semelle:** Céramique

## Poids et dimensions

**Dimensions de l'emballage (l x H x L):**

26,4 x 30,3 x 40,4 cm

**Dimensions du produit (l x H x L):**

19,8 x 21,7 x 34,6 cm

**Poids du fer:** 1,1 kg

**Poids du fer + base:** 2,6 kg

## Entretien

Deux ans de garantie internationale

