

PHILIPS

Ferro generatore di
vapore

FastCare Compact

Pressione pompa fino a 5,2 bar

Colpo di vapore fino a 200 g

Serbatoio dell'acqua fisso da 1,3
l

GC6704/30



Stiratura più veloce con 2 volte più vapore*

Il potente vapore continuo consente una stiratura più rapida rispetto ad un ferro a vapore, anche grazie al serbatoio dell'acqua facile da riempire e al riscaldamento rapido. Compatto e leggero, per essere riposto comodamente.

Veloce e potente

- Vapore potente per la massima efficacia nella rimozione delle pieghe
- Recipiente Calc-Clean incluso: nessuna cartuccia, né costi aggiuntivi
- Piastra in ceramica per una stiratura scorevole e duratura

Compatto e pratico

- Leggero e compatto per la massima facilità di utilizzo e conservazione
- Grande serbatoio per un uso prolungato

In evidenza

Serbatoio dell'acqua da 1,3 litri



Il serbatoio trasparente da 1,3 litri offre oltre 1 ora di uso continuo. Inoltre ti permette di vedere chiaramente la quantità di acqua rimasta e di riempirlo in qualsiasi momento sotto l'acqua corrente grazie all'ampia apertura di riempimento.

Vapore ultra potente



Il vapore potente e continuo stira con facilità anche i tessuti più pesanti ed elimina persino le pieghe più ostinate, grazie al colpo di vapore extra potente proprio nei punti dove è più necessario. Questo vapore supplementare è ideale per la stiratura verticale, per rinfrescare gli indumenti e anche le tende.

Sistema intelligente di rimozione del calcare



Il nostro sistema anticalcare integrato Smart Calc Clean ti ricorda quando è necessario procedere alla rimozione del calcare. È

provvisto di un recipiente per rendere più semplice l'operazione. Ciò significa niente cartucce, né costi aggiuntivi.

Pratico e compatto



Leggero e di dimensioni compatte, il ferro può essere riposto in modo pratico e si adatta comodamente sull'asse da stiro. Grazie all'esclusiva tecnologia ProVelocity i nostri generatori di vapore sono più piccoli e compatti che mai.

Piastra in ceramica



La nostra piastra in ceramica resistente scorre al meglio su tutti i capi. È antiaderente, resistente ai graffi e facile da pulire.

Specifiche

Tecnologia

Generatore di vapore ProVelocity

Rimozione veloce delle pieghe

Vapore continuo: Fino a 110 g/min

Assorbimento: 2400 W

Pressione: Massimo 5,2 bar della pompa

Pronto per l'uso: 2 min

Colpo di vapore: Fino a 200 g

Vapore on-demand

Vapore verticale

Voltaggio: 220-240 V

Semplicità d'uso

Scorrevolezza perfetta della piastra: 3 stelle

Nome piastra: Ceramica

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1300 ml

Lunghezza tubo: 1,6 m

Lunghezza cavo di alimentazione: 1,65 m

Pronto per l'uso: Spia, Indicatore acustico

Riempi quando vuoi durante l'uso

Piastra resistente ai graffi: 3 stelle

Può contenere acqua di rubinetto

Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia: Smart Calc Clean

Promemoria anticalcare: Luce, Audio, Nessuna cartuccia, né costi aggiuntivi

Accessori inclusi

Recipiente per la pulizia dal calcare

Conservazione

Vano portacavo: Vano portacavo

Riposizionamento cavo: Vano di riposizionamento del cavo

Dimensioni e peso

Dimensioni della confezione (L x A x P): 25 X 27 X 40 cm

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 21 x 23 x 35,4 cm

Peso totale con imballaggio: 4,1 Kg

Peso del ferro: 1,25 Kg

Peso ferro + base: 2,9 Kg

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

Efficienza ecologica

Imballaggio del prodotto: 100% riciclabile

