

PHILIPS

Stoomgenerator

FastCare Compact

Pompdruk max. 5,2 bar

Stoomstoot van max. 200 g

Vast waterreservoir van 1,3 liter

GC6704/30



Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

De krachtige en continue stoom werkt sneller dan een stoomstrijkijzer, met een eenvoudig aan te vullen waterreservoir en snelle opwarming. Compact en lichtgewicht om eenvoudig op te bergen.

Snel en krachtig

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- Inclusief Calc-Clean-reservoir — geen cassettes, geen extra kosten
- Keramische zoolplaat voor duurzaamheid en moeiteloos strijken

Compact en gemakkelijk

- Licht en compact voor eenvoudig gebruiken en opbergen
- Grote tank voor langdurig gebruik

Kenmerken

Waterreservoir van 1,3 liter



Een transparant reservoir van 1,3 liter biedt u meer dan 1 uur ononderbroken gebruik. U kunt duidelijk zien hoeveel water er over is en op elk gewenst moment eenvoudig bijvullen onder de kraan via de grote vulopening.

Uiterst krachtige stoom



Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuklen ineens verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar u het nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen te verfrissen.

Slim ontkalken



Het ingebouwde ontkalkingssysteem, Smart Calc Clean waarschuwt u wanneer u moet ontkalken. Het beschikt over een reservoir wat

ontkalken eenvoudig maakt. Hierdoor zijn er geen cassettes nodig en krijgt u ook geen extra kosten.

Compact en handig



Het lichte strijkijzer met compact formaat is ideaal voor opbergen en past perfect op uw strijkplank. Exclusieve ProVelocity-technologie zorgt ervoor dat onze stoomgeneratoren kleiner en compacter zijn dan ooit.

Keramische zoolplaat



Onze duurzame keramische zoolplaat glijdt goed op alle kledingstukken. De zoolplaat is niet-klevend, krasbestendig en eenvoudig schoon te houden.

Specificaties

Technologie

ProVelocity-stoomgenerator

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Tot 110 g/min

Vermogen: 2400 W

Druk: Pompdruk max. 5,2 bar

Gebruiksklaar: 2 min.

Stoomstoot: Maximaal 200 g

On-demand stoom

Verticale stoom

Voltage: 220 - 240 volt

Gebruiksvriendelijk

Glijprestaties zoolplaat: 3 sterren

Naam zoolplaat: Keramiek

Capaciteit waterreservoir: 1300 ml

Lengte van de slang: 1,6 m

Netsnoerlengte: 1,65 m

Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal

Elk moment bij te vullen tijdens gebruik

Krasbestendige zoolplaat: 3 sterren

Geschikt voor kraanwater

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean

Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, geen cassettes, geen extra kosten

Accessoires meegeleverd

Calc Clean-reservoir

Opbergen

Opbergvak voor snoer: Snoeropbergruimte

Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 25 x 27 x 40 cm

Productafmetingen (b x h x d): 21 x 23 x 35,4 cm

Totale gewicht inclusief verpakking: 4,1 kg

Gewicht van strijkijzer: 1,25 kg

Gewicht van strijkijzer + voet: 2,9 kg

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Milieuvriendelijke efficiëntie

Verpakking van het product: 100% recyclebaar

