

PHILIPS

蒸汽挂烫机


ProTouch

1800 瓦

挂架，5 档蒸汽

附件，液晶显示屏

GC670/68



专业熨烫所有衣物*

精心设计，效果卓越，使用便利

本款蒸汽挂烫机具有绝佳的解决方案，例如脚踏按钮、可分离式水箱、自动绕线装置、附件储藏格以及倾斜和拖动功能，可确保高效除皱。

专业效果

- 蒸汽强劲而持久
- 18 种高效集成解决方案
- 集成高效解决方案

适合所有衣物

- 5 个蒸汽输出级别，适合不同类型的衣物
- 种类齐全的配件，带来卓越的效果
- 悬挂稳定性更佳，适合各类衣物

直观用户界面

- 带液晶显示屏

产品亮点

5 个蒸汽输出级别

为不同类型的衣物设置首选蒸汽输出级别，以获得最佳效果。


种类齐全的配件

使用毛刷、棉绒垫、衣裤褶线夹和衣领架附件获得更佳效果，防烫手套为您提供安全保障。

悬挂稳定性更佳

双杆悬挂解决方案带来更大稳定性，集成挂架适合各类衣物。

带液晶显示屏



直观的用户界面，带液晶显示屏

集成解决方案

蒸汽挂烫机配备有各种集成高效解决方案，例如脚踏按钮、自动绕线装置、附件储藏格以及倾斜和拖动功能，自始至终都可让您高效便捷地操作。

蒸汽强劲而持久



喷嘴将喷出强劲而持久的蒸汽，从而可实现瞬间除皱。

规格

除皱迅速强效

蒸汽输出控制

功率: 1800 瓦

持续蒸汽输出: 最多 40 克/分钟

易于使用

安全自动关熄

电源线存储装置: 自动绕线装置

电源线长度: 2 米

软管长度: 1.25 米

安全适用所有面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

低水量警报

水箱容量: 2100 毫升

除水垢系统

适合使用自来水

除水垢溶液: 防水垢片 + 冲洗

技术规格

产品尺寸: 38.6 x 79.2 x 23 厘米

包装尺寸: 36 x 54.8 x 31.8 厘米

电压: 220 伏

产品重量: 5.11 千克

产品重量 (含包装): 6.9 千克

附件

防烫手套为您提供更多保护

衣裤褶线夹

清洁刷

衣领架

棉绒垫

