

# PHILIPS

Ferro generatore di  
vapore

PerfectCare  
Compact Essential

Fino a 5,5 bar di pressione della  
pompa

Colpo di vapore fino a 200 g

Serbatoio dell'acqua fisso da 1,3  
l

Design compatto

GC6800/20



## Stiratura più veloce con 2 volte più vapore\*

Garantito a prova di bruciature\*

Il vapore, potente e continuo, è più efficace di quello di un ferro a vapore tradizionale poiché non è necessario impostare la temperatura o il livello del vapore grazie alla tecnologia OptimalTEMP. Compatto e leggero per riporlo facilmente.

### **Impostazione temperatura non richiesta, nessuna bruciatura**

- Protezione dalle bruciature garantita
- Tecnologia OptimalTEMP, nessuna impostazione della temperatura necessaria
- Testato e approvato in modo indipendente

### **Compatto e pratico**

- Leggero e compatto per la massima facilità di utilizzo e conservazione
- Grande serbatoio per un uso prolungato

### **Veloce e potente**

- Vapore potente per la massima efficacia nella rimozione delle pieghe
- Piastra SteamGlide per una maggiore scorrevolezza
- Recipiente Calc-Clean incluso: nessuna cartuccia, né costi aggiuntivi

## In evidenza

### Vapore ultra potente



Il vapore potente e continuo stira con facilità anche i tessuti più pesanti ed elimina persino le pieghe più ostinate, grazie al colpo di vapore extra potente proprio nei punti dove è più necessario. Questo vapore supplementare è ideale per la stiratura verticale, per rinfrescare gli indumenti e anche le tende.

### Nessuna impostazione della temperatura richiesta



Stira di tutto dai jeans alla seta senza regolare la temperatura. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non occorre utilizzare manopole o impostazioni. Pertanto, non è più necessario suddividere preventivamente i capi o attendere che il ferro si riscaldi o si raffreddi. Il ferro sarà sempre pronto per stirare qualunque tessuto.

### Protezione dalle bruciature garantita



La tecnologia OptimalTEMP garantisce che questo ferro eviti le bruciature su tutti i tessuti stirabili. Può essere persino lasciato con la

piastra appoggiata sui vestiti o sull'asse da stiro. Protezione garantita dalle bruciature e dagli effetti lucidi indesiderati.

### Serbatoio dell'acqua da 1,3 litri



Il serbatoio trasparente da 1,3 litri offre oltre 1 ora di uso continuo. Inoltre ti permette di vedere chiaramente la quantità di acqua rimasta e di riempirlo in qualsiasi momento sotto l'acqua corrente grazie all'ampia apertura di riempimento.

### Sistema intelligente di rimozione del calcare



Il nostro sistema anticalcare integrato Smart Calc Clean ti ricorda quando è necessario procedere alla rimozione del calcare. È provvisto di un recipiente per rendere più semplice l'operazione. Ciò significa niente cartucce, né costi aggiuntivi.

### Pratico e compatto



Leggero e di dimensioni compatte, il ferro può essere riposto in modo pratico e si adatta comodamente sull'asse da stiro. Grazie all'esclusiva tecnologia ProVelocity i nostri generatori di vapore sono più piccoli e compatti che mai.

### Approvata dagli esperti



Il sigillo di approvazione Woolmark garantisce che il prodotto possa essere utilizzato su qualunque tessuto di lana. I nostri ferri da stiro a vapore dotati di tecnologia OptimalTEMP sono i primi e unici ferri da stiro di qualunque marca ad aver ottenuto una certificazione di questo livello.

### Piastra SteamGlide



La nostra esclusiva piastra SteamGlide scorre senza problemi su qualsiasi tessuto. Un robusto rivestimento a 5 strati, inclusa una base anticorrosione, garantisce una durata maggiore. Antiaderente, resistente ai graffi e facile da pulire.

# Specifiche

## Tecnologia

Per tutti i tipi di tessuti stirabili  
Niente bruciature  
Nessuna impostazione della temperatura richiesta  
Generatore di vapore ProVelocity

## Rimozione veloce delle pieghe

Vapore continuo: 110 g/min  
Assorbimento: 2400 W  
Pressione: Massimo 5,5 bar della pompa  
Pronto per l'uso: 2 min  
Colpo di vapore: Fino a 200 g  
Vapore on-demand  
Vapore verticale  
Voltaggio: 220-240 V

## Semplicità d'uso

Sicuro su tutti i tessuti stirabili: Anche sui capi delicati in seta  
Scorrevolezza perfetta della piastra: 4 stelle

Nome piastra: SteamGlide  
Capacità serbatoio acqua estraibile: 1300 ml  
Lunghezza tubo: 1,6 m  
Presa di alimentazione integrata  
Lunghezza cavo di alimentazione: 1,65 m  
Punta vapore di precisione  
Pronto per l'uso: Spia, Indicatore acustico  
Riempì quando vuoi durante l'uso  
Piastra resistente ai graffi: 4 stelle

## Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia: Smart Calc Clean  
Promemoria anticalcare: Spia luminosa, Audio, Nessuna cartuccia, né costi aggiuntivi

## Accessori inclusi

Recipiente per la pulizia dal calcare

## Conservazione

Vano portacavo: Vano portacavo  
Riposizionamento cavo: Vano di riposizionamento del cavo

## Dimensioni e peso

Dimensioni della confezione (L x A x P): 23,5 X 27 X 39,8 cm  
Dimensioni del prodotto (L x A x P): 20,1 X 22,2 X 38,4 cm  
Peso totale con imballaggio: 3,7 Kg  
Peso del ferro: 1,3 Kg  
Peso ferro + base: 2,72 Kg

## Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

## Efficienza ecologica

Imballaggio del prodotto: 100% riciclabile

