

PHILIPS

Centrale vapeur

PerfectCare
Compact Essential

Pression de la pompe maxi.
5,5 bar

Effet pressing jusqu'à 220 g

Réservoir fixe 1,3 l

Design compact

GC6802/30



Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*

Aucun risque de brûlure*

Une production puissante et continue de vapeur permet un repassage plus rapide qu'avec un simple fer vapeur. Et grâce à la technologie OptimalTEMP, il n'est pas nécessaire de régler la température ou la vapeur. Compact et léger pour un rangement facile.

Aucun réglage de température nécessaire, aucun risque de brûlure

- Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire
- Aucun risque de brûlure
- Testé et approuvé par un organisme indépendant

Rapide et puissant

- Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis
- Réservoir Calc Clean inclus : pas de cartouches, pas de surcoût
- Semelle SteamGlide pour une excellente glisse

Compact et pratique

- Léger et compact pour une utilisation et un rangement facilités
- Grand réservoir pour une utilisation prolongée

Points forts

Vapeur ultra-puissante



La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Aucun réglage de la température nécessaire



Repasser tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.

Aucun risque de brûlure



Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle

posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

Réservoir d'eau de 1,3 l



Le réservoir transparent de 1,3 l vous permet plus d'une heure d'utilisation continue. Vous voyez clairement la quantité d'eau restante, et vous pouvez le remplir facilement au robinet quand bon vous semble, grâce à sa grande ouverture de remplissage.

Détartrage intelligent



Notre système anticalcaire intégré Smart Calc Clean vous rappelle quand vous devez procéder à un détartrage. Il inclut un réservoir facilitant l'opération. Vous évitez ainsi les cartouches et les surcoûts.

Compact et pratique



Le format compact et léger est pratique à ranger et tient facilement sur la table à repasser. Grâce à la technologie exclusive ProVelocity, nos centrales vapeur sont plus petites et compactes que jamais.

Approuvé par des experts



Le label Gold de Woolmark garantit que ce produit peut être utilisé en toute sécurité sur tous les vêtements en laine. Nos fers vapeur avec technologie OptimalTEMP sont les premiers fers, et à ce jour les seuls toutes marques comprises, à avoir reçu ce niveau de certification.

Semelle SteamGlide



Notre semelle exclusive SteamGlide glisse en douceur sur tous les tissus. Son revêtement résistant 5 couches (dont une base anti-rouille) le rend encore plus durable. Anti-adhésive, résiste aux rayures et facile à nettoyer.

Caractéristiques

Technologie

Pour tous les tissus repassables
Aucune brûlure
Ne nécessite aucun réglage de la température
Chambre de vaporisation ProVelocity

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 110 g/min
Alimentation: 2 400 W
Pression: Pompe maxi. 5,5 bar
Prêt à l'emploi: 2 min
Effet pressing: Jusqu'à 220 g
Vapeur à la demande
Défroissage vertical
Tension: 220-240 volt

Facile à utiliser

Sûr pour tous les tissus repassables: Même les tissus délicats comme la soie
Performances de glisse de la semelle: 4 étoiles

Nom de la semelle: SteamGlide
Capacité du réservoir d'eau: 1 300 ml
Longueur du câble: 1,6 m
Prise électrique intégrée
Longueur du cordon d'alimentation: 1,65 m
Pointe vapeur de précision
Prêt à l'emploi: Voyant, Indicateur sonore
Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
Résistance aux rayures de la semelle: 4 étoiles

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Système anticalcaire intelligent
Rappel de détartrage: Voyant, Son, Pas de cartouches, pas de surcôt

Accessoires inclus

Réservoir anticalcaire

Rangement

Range-cordon: Compartiment de rangement du cordon
Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L): 23,5 x 27 x 39,8 cm
Dimensions du produit (l x H x L): 20,1 x 22,2 x 38,4 cm
Poids, emballage compris: 3,7 kg
Poids du fer: 1,3 kg
Poids du fer + base: 2,72 kg

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Efficacité éco-énergétique

Emballage du produit: 100 % recyclable

