

# PHILIPS

Centrale vapeur

PerfectCare  
Compact Essential

Pression de la pompe maxi.  
5,5 bar

Effet pressing jusqu'à 250 g

Réservoir fixe 1,3 l

Système de verrouillage

GC6820/20



## Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur\* Aucun risque de brûlure\*

Une production puissante et continue de vapeur permet un repassage plus rapide qu'avec un simple fer vapeur. Et grâce à la technologie OptimalTEMP, il n'est pas nécessaire de régler la température ou la vapeur. Compact et léger pour un rangement facile.

### **Aucun réglage de température nécessaire, aucun risque de brûlure**

- Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire
- Aucun risque de brûlure

### **Rapide et puissant**

- Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis
- Semelle SteamGlide pour une excellente glisse
- Réservoir Calc Clean inclus : pas de cartouches, pas de surcoût

### **Compact et pratique**

- Léger et compact pour une utilisation et un rangement facilités
- Grand réservoir pour une utilisation prolongée
- Système de verrouillage pour un transport sûr et simple

# Points forts

## Vapeur ultra-puissante



La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

## Aucun réglage de la température nécessaire



Repasser tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.

## Système de verrouillage sécurisé



Verrouillez votre fer pour le fixer en toute sécurité à la station de base afin de le déplacer facilement dans la maison en évitant de toucher accidentellement la semelle lorsqu'elle est chaude.

## Réservoir d'eau de 1,3 l



Le réservoir transparent de 1,3 l vous permet plus d'une heure d'utilisation continue. Vous voyez clairement la quantité d'eau restante, et vous pouvez le remplir facilement au robinet quand bon vous semble, grâce à sa grande ouverture de remplissage.

## Détartrage intelligent



Notre système anticalcaire intégré Smart Calc Clean vous rappelle quand vous devez procéder à un détartrage. Il inclut un réservoir facilitant l'opération. Vous évitez ainsi les cartouches et les surcoûts.

## Compact et pratique



Le format compact et léger est pratique à ranger et tient facilement sur la table à repasser. Grâce à la technologie exclusive ProVelocity, nos centrales vapeur sont plus petites et compactes que jamais.

## Aucun risque de brûlure



Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

## Semelle SteamGlide



Notre semelle exclusive SteamGlide glisse en douceur sur tous les tissus. Son revêtement résistant 5 couches (dont une base anti-rouille) le rend encore plus durable. Anti-adhésive, résiste aux rayures et facile à nettoyer.

# Caractéristiques

## Technologie

Pour tous les tissus repassables  
Aucune brûlure  
Ne nécessite aucun réglage de la température  
Technologie OptimalTEMP  
Chambre de vaporisation ProVelocity

## Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 110 g/min  
Alimentation: 2 400 W  
Pression: Pompe maxi. 5,5 bar  
Prêt à l'emploi: 2 min  
Effet pressing: Jusqu'à 250 g  
Vapeur à la demande  
Défroissage vertical  
Tension: 220-240 volt

## Facile à utiliser

Sûr pour tous les tissus repassables: Même les tissus délicats comme la soie  
Performances de glisse de la semelle: 4 étoiles

Capacité du réservoir d'eau: 1 300 ml  
Longueur du câble: 1,6 m  
Longueur du cordon d'alimentation: 1,65 m  
Prêt à l'emploi: Voyant, Indicateur sonore  
Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation  
Résistance aux rayures de la semelle: 4 étoiles

## Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Système anticalcaire intelligent  
Rappel de détartrage: Voyant, Son, Pas de cartouches, pas de surcoût

## Accessoires inclus

Réservoir anticalcaire

## Rangement

Système de verrouillage: Pour le transport et la sécurité  
Range-cordon: Compartiment de rangement

du cordon

Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

## Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L): 23,5 x 27 x 39,8 cm  
Dimensions du produit (l x H x L): 20,1 x 22,2 x 38,4 cm  
Poids, emballage compris: 3,7 kg  
Poids du fer: 1,3 kg  
Poids du fer + base: 2,72 kg

## Garantie

Garantie internationale de 2 ans

## Efficacité éco-énergétique

Emballage du produit: 100 % recyclable

