

# PHILIPS

Strygejern med  
dampstation

PerfectCare  
Compact Essential

Maks. 5,5 bar pumpetryk

Op til 280 g dampskud

1,3 liters fast vandtank

Transportlås

GC6833/30



Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp\*  
Garanteret ingen skader på tøjet pga. høje temperaturer\*

Kraftig, konstant damp virker hurtigere end et dampstrygejern – takket være OptimalTEMP-teknologi uden behov for bestemte temperatur- og dampindstillinger. Kompakt og let med nem opbevaring.

#### Ingen indstillinger af temperatur og ingen skader pga. høj temp.

- OptimalTEMP-teknologi kræver ingen temperaturindstillinger
- Ingen skader på tøjet pga. høje varmegrader – garanteret

#### Hurtig og effektiv

- Kraftig damp fjerner folder effektivt
- SteamGlide Plus-strygesål, der giver ultimativ glideevne
- Calc-Clean-beholder medfølger – ingen patroner, ingen ekstra omkostninger

#### Kompakt og praktisk

- Let og kompakt til nem brug og opbevaring
- Stor tank til længerevarende brug
- Transportlås til sikker og nem transport
- Strygejernet slukker automatisk, når det står ubenyttet

# Vigtigste nyheder

## Ultrakraftig damp



En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv de tykkeste stoffer uden besvær. Se vanskelige folder smelte væk med et ekstra dampskud, lige hvor du har brug for det. Denne ekstra damp er også perfekt til lodret dampning for opfriskning af tøj og gardiner.

## Intet behov for temperaturindstilling



Stryg alt fra cowboybukser til silke uden at regulere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøj eller vente på, at strygejernet varmer op og køler af. Du kan stryge alle stoffer når som helst.

## Sikkerhedstransportlås



Lås strygejernet sikkert fast på basestationen for nem transport rundt i huset og for at mindske risikoen for utilsigtet at komme i kontakt med den varme strygesål.

## 1,3 liters vandtank



En 1,3 liters gennemsigtig tank giver dig mere end 1 times kontinuerlig brug. Du kan tydeligt se, hvor meget vand der er tilbage, og du kan når som helst nemt fylde tanken op igen under vandhanen gennem den store påfyldningsdør.

## Smart afkalkning



Vores indbyggede afkalkningssystem, Smart Calc Clean, minder dig om, hvornår det er tid til afkalkning. Der medfølger en beholder, der letter afkalkningen – dvs. intet behov for patroner og ingen ekstra omkostninger.

## Kompakt og bekvem



Den lette og kompakte størrelse er perfekt til opbevaring og praktisk på strygebrættet. Eksklusiv ProVelocity-teknologi gør vores dampstationer mindre og mere kompakte end nogensinde før.

## Ingen skader på tøjet pga. høje varmegrader – garanteret



Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at lave skader på strygbart tøj pga. høje varmegrader. Du kan endda lade det stå med strygesålen nedad på tøjet eller strygebrættet. Ingen skader pga. for høje varmegrader, ingen glans. Garanteret.

## SteamGlide Plus-strygesål



Vores eksklusive SteamGlide Plus-strygesål – med dens avancerede lag af titanium og 6-lags belægning – leverer ultimativ glideevne over alle slags stof. Slip-let, ridsefast og nem at rengøre.

## Auto-sluk



Den automatisk afbryderfunktion slukker automatisk strygejernet med dampstation, hvis det ikke har været i brug i et par minutter. Det sparer energi og giver ro i sindet.

# Specifikationer

## Teknologi

Til alle strygbare tekstiler  
Undgå forbrændinger  
Temperaturindstillinger er ikke påkrævet  
OptimalTEMP-teknologi  
ProVelocity-dampgenerator

## Hurtig fjernelse af folder

Konstant damp: Op til 110 g/min  
Strøm: 2400 W  
Tryk: Maks. 5,5 bar pumpe  
Klar til brug: 2 min  
Dampskud: Op til 280 g  
Spænding: 220-240 V

## Nem at anvende

Sikkert på alle tekstiler, der tåler strygning:  
Selv sarte tekstiler som silke  
Strygesålens glideevne: 5 stjerner  
Navn på strygesål: SteamGlide Plus  
Kapacitet: Vandtank: 1300 ml  
Ledningslængde: 1,6 m

Netlednings længde: 1,65 m  
Klar til brug: Lysindikator, Lydindikator  
Påfyld når som helst under brug  
Automatisk sikkerhedsafbryder  
Strygesålens modstandsdygtighed over for ridser: 4 stjerner  
Egnet til vand fra hanen

## Kalkhåndtering

Afkalkning og rengøring: Smart Calc Clean  
Påmindelse om afkalkning: Lys, Lyd, Patroner  
ikke nødvendige, ingen ekstra

## Inklusive tilbehør

Calc Clean-beholder

## Opbevaring

Transportlås: Til transport og sikkerhed  
Ledningsopbevaring: Rum til at opbevare ledningen  
Opbevaring af slange: Opbevaringsrum til slange

## Størrelse og vægt

Emballagens mål (B x H x L): 23,5 x 27 x 39,8 cm  
Produktets mål (B x H x L): 20,1 x 22,2 x 38,4 cm  
Samlet vægt med emballage: 3,7 kg  
Strygejernets vægt: 1,3 kg  
Vægt på strygejern + base: 2,72 kg

## Garanti

2 års verdensomspændende reklamationsret

## Grøn effektivitet

Produktemballage: 100 % genanvendelig

