

# PHILIPS

## Dampstasjon

### PerfectCare Compact Essential

Pumpetrykk på maks. 5,5 bar

110 g/min konstant damp, 280 g dampstøt

Fast vannbeholder på 1,3 liter

Bærelås

GC6833/30



## Stryk raskere med dobbelt så mye damp\* Garantert ingen svimerker\*

Philips dampstasjon gjør det raskere og enklere å stryke. Det kompakte designet og den lette vekten gjør den både lett å oppbevare og enkel å bruke. Takket være OptimalTemp trenger du aldri å justere temperaturen. Du slipper å sortere plaggene og vente på at strykejernet skal varmes opp eller avkjøles før bruk på neste plagg. Nå kan du stryke både raskt og enkelt uansett stoff.

### Ingen temperaturinnstilling, garantert ingen svimerker

- OptimalTemp-teknologi – samme temperatur for alle tekstiler!
- Ingen svimerker – garantert

### Rask og kraftig

- Ekstra kraftfull damp gjør skrukkefjerningen enklere
- SteamGlide Plus-strykesåle for optimal gli
- Enkelt avkalkingssystem som gir langvarig ytelse

### Kompakt og praktisk

- Lett og kompakt for enkel bruk og oppbevaring
- Vannbeholder på 1,3 liter
- Sikker bærelås for å kunne flytte dampstasjonen enkelt og trygt
- Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet

# Høydepunkter

## Ekstra kraftfull damp



Den kraftfulle, konstante dampen på 150 g/min trenger enkelt gjennom de tykkeste tekstiler. Nyt hvordan de vanskeligste skrukkene raskt forsvinner takket være kraftfulle dampstøt på 500 g/min, akkurat der det er nødvendig. Denne ekstra dampen er også perfekt for vertikal dampbehandling .

## Ingen temperaturinnstilling nødvendig



Du kan stryke alt fra jeans og jakker til skjorter og kasjmirensere med en og samme innstilling, uten fare for svimerker. Takket være OptimalTemp trenger du aldri å justere temperaturen. Du slipper å sortere plaggene og vente på at strykejernet skal varmes opp eller avkjøles før bruk på neste plagg. Nå kan du stryke både raskt og enkelt uansett stoff.

## Sikker bærelås



Lås strykejernet fast til basestasjonen for enkel transport rundt omkring i huset, og for å redusere risikoen for å komme borti den varme strykesålen ved et uhell.

## Vannbeholder på 1,3 liter



Vannbeholderen på 1,3 liter gjør at du kan stryke lenger, og du kan til en hver tid tydelig se hvor mye vann som er igjen i den gjennomsiktige vannbeholderen.

## Enkel avkalking



Regelbundet avkalking beskytter dampstasjonen, forlenger dens levetid og garanterer best mulig ytelse. Vårt eksklusive Easy De-Calc Plus-system samler kontinuerlig opp kalk, mens indikatorlampen og lydsignaler varslers når den må tømmes.

## Kompakt og hendig



Den lette, kompakte størrelsen er perfekt for oppbevaring og sitter godt på strykebrettet. Den unike ProVelocity-teknologien gjør våre dampstasjoner mindre og mer kompakte enn noen gang.

## Ingen svimerker – garantert



Med OptimalTemp trenger du aldri å bekymre deg for svimerker. Skulle du glemme strykejernet på plagget er det ingen grunn til panikk – med OptimalTemp vil verken dine delikate silkeplagg eller kasjmirensere bli ødelagt.

## SteamGlide Plus-strykesåle



Vår eksklusive SteamGlide Plus-strykesåle – med avansert titanlag og belegg med seks lag – sørger for at strykejernet glir optimalt over alle stoff. Klebefri, ripesikker og enkel å holde ren.

## Slår seg automatisk av



Du trenger ikke å bekymre deg for å ha glemt dampstasjonen på. Den slår seg av automatisk etter noen minutter hvis den ikke har vært i bruk.

# Spesifikasjoner

## Teknologi

For alle strykbare stoffer  
Unngå å brenne deg  
Ingen temperaturinnstilling nødvendig  
OptimalTEMP-teknologi  
ProVelocity-dampmotor

## Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: Opptil 110 g/min  
Drift: 2400 W  
Trykk: Pumpetrykk på maks. 5,5 bar  
Klar til bruk: 2 min  
Dampstøt: Opptil 280 g  
Spenning: 220–240 V

## Lett å bruke

Trygg å bruke på alle stoffer som kan strykes:  
Også på fine stoffer som silke  
Svært glatt strykesåle: 5 stjerner  
Navn på strykesåle: SteamGlide Plus

Kapasitet for vanntank: 1300 ml  
Slangelengde: 1,6 m  
Lengde på nettleiding: 1,65 m  
Klar til bruk: Lysindikator, Lydindikator  
Påfylling når som helst under bruk  
Automatisk sikkerhetsutkobling  
Strykesålen er motstandsdyktig mot riper:  
4 stjerner  
Egnet til vann fra springen

## Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Smart Calc Clean  
Påminnelse om kalkrens: Lys, Lyd, ingen  
patroner, ingen ekstra

## Tilbehør som følger med

Beholder for kalkrens

## Lagring

Bærelås: For transport og sikkerhet  
Ledningsoppbevaring: Rom for oppbevaring av  
ledning  
Oppbevaring av slange: Oppbevaringsrom for  
slange

## Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L): 23,5 x 27 x 39,8 cm  
Produktmål (B x H x L): 20,1 x 22,2 x 38,4 cm  
Totalvekt med emballasje: 3,7 kg  
Vekt på strykejern: 1,3 kg  
Vekt på strykejern + base: 2,72 kg

## Garanti

To års verdensomspennende garanti

## Grønn effektivitet

Produkteballasje: 100 % resirkulerbar

