



Strygejern med dampstation

- Maks. 5,5 bar pumpetryk
- Op til 280 g dampskud
- 1,3 liters fast vandtank
- Transportlås

GC6833/30

Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*

Garanteret ingen skader på tøjet pga. høje temperaturer*

Kraftig, konstant damp virker hurtigere end et dampstrygejern – takket være OptimalTEMP-teknologi uden behov for bestemte temperatur- og dampindstillinger. Kompakt og let med nem opbevaring.

Fordele

Ingen indstillinger af temperatur og ingen skader pga. høj temp.

- OptimalTEMP-teknologi kræver ingen temperaturindstillinger
- Ingen skader på tøjet pga. høje varmegrader – garanteret

Hurtig og effektiv

- Kraftig damp fjerner folder effektivt
- Calc-Clean-beholder medfølger – ingen patroner, ingen ekstra omkostninger
- SteamGlide Plus-strygesål, der giver ultimativ glideevne

Kompakt og praktisk

- Transportlås til sikker og nem transport
- Stor tank til længerevarende brug
- Let og kompakt til nem brug og opbevaring
- Strygejernet slukker automatisk, når det står ubenyttet

PHILIPS

Funktioner

Ultrakraftig damp



En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv de tykkeste stoffer uden besvær. Se vanskelige folder smelte væk med et ekstra dampskud, lige hvor du har brug for det. Denne ekstra damp er også perfekt til lodret dampning for opfriskning af tøj og gardiner.

Intet behov for temperaturindstilling



Stryg alt fra cowboybukser til silke uden at regulere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøj eller vente på, at strygejernnet varmer op og køler af. Du kan stryge alle stoffer når som helst.

Sikkerhedstransportlås



Lås strygejernnet sikkert fast på basestationen for nem transport rundt i huset og for at mindske risikoen for utilsigtet at komme i kontakt med den varme strygesål.

1,3 liters vandtank



En 1,3 liters gennemsigtig tank giver dig mere end 1 times kontinuerlig brug. Du kan tydeligt se, hvor meget vand der er tilbage, og du kan når som helst nemt fylde tanken op igen under vandhanen gennem den store påfyldningsdør.

Smart afkalkning



Vores indbyggede afkalkningssystem, Smart Calc Clean, minder dig om, hvornår det er tid til afkalkning. Der medfølger en beholder, der letter afkalkningen – dvs. intet behov for patroner og ingen ekstra omkostninger.

Kompakt og bekvem



Den lette og kompakte størrelse er perfekt til opbevaring og praktisk på strygebrættet. Eksklusiv ProVelocity-teknologi gør vores dampstationer mindre og mere kompakte end nogensinde før.

Ingen skader på tøjet pga. høje varmegrader – garanteret




Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at lave skader på strygbart tøj pga. høje varmegrader. Du kan endda lade det stå med strygesålen nedad på tøjet eller strygebrættet. Ingen skader pga. for høje varmegrader, ingen glans. Garanteret.

SteamGlide Plus-strygesål



Vores eksklusive SteamGlide Plus-strygesål – med dens avancerede lag af titanium og 6-lags belægning – leverer ultimativ glideevne over alle slags stof. Slip-let, ridsefast og nem at rengøre

Auto-sluk



Den automatisk afbryderfunktion slukker automatisk strygejernnet med dampstation, hvis det ikke har været i brug i et par minutter. Det sparer energi og giver ro i sindet.

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Teknologi

Til alle strygbar tekstiler	Ja
Undgå forbrændinger	Ja
Temperaturindstillinger er ikke påkrævet	Ja
OptimalTEMP-teknologi	Ja
ProVelocity-dampgenerator	Ja

Hurtig fjernelse af folder

Konstant damp	Op til 110 g/min
Strøm	2400 W
Tryk	Maks. 5,5 bar pumpe
Klar til brug	2 min
Dampskud	Op til 280 g
Spænding	220-240 V

Nem at anvende

Sikkert på alle tekstiler, der tåler stryging	Selv sarte tekstiler som silke
Strygesåleens glideevne	5 stjerner
Navn på strygesål	SteamGlide Plus
Kapacitet: Vandtank	1300 ml
Ledningslængde	1,6 m
Netlednings længde	1,65 m
Klar til brug	Lysindikator Lyndikator
Påfyld når som helst under brug	Ja
Automatisk sikkerhedsafbryder	Ja
Strygesåleens modstandsdygtighed over for ridser	4 stjerner
Egnet til vand fra hanen	Ja

Kalkhåndtering

Afkalkning og rengøring	Smart Calc Clean
Påmindelse om afkalkning	Lys Lyd Patroner ikke nødvendige, ingen ekstra

Inklusive tilbehør

Calc Clean-beholder	Ja
---------------------	----

Opbevaring

Transportlås	Til transport og sikkerhed
Ledningsopbevaring	Rum til at opbevare ledningen
Opbevaring af slange	Opbevaringsrum til slange

Størrelse og vægt

Emballagens mål (B x H x L)	23,5 x 27 x 39,8 cm
Produktets mål (B x H x L)	20,1 x 22,2 x 38,4 cm
Samlet vægt med emballage	3,7 kg
Strygejernets vægt	1,3 kg
Vægt på strygejern + base	2,72 kg

Garanti

2 års verdensomspændende reklamationeret	Ja
--	----

Grøn effektivitet

Produktemballage	100 % genanvendelig
------------------	---------------------

Emballagens mål

Højde	27,00 cm
Bredde	23,50 cm
Dybde	39,80 cm
Nettovægt	3,02 kg
Bruttovægt	3,70 kg
EAN	08710103824626
Antal medfølgende produkter	1
Oprindelsesland	ID
Harmoniseret systemkode	851640

Yderemballage

Længde	39,80 cm
Bredde	23,50 cm
Højde	27,00 cm
Bruttovægt	3,70 kg
EAN	08710103824626
Antal forbrugereemballage	1

* På alle tekstiler, der tåler stryging

* Sammenlignet med Philips-dampstrygejern PowerLife



registrerede til at ændre
2019, august 22

Version: 9.4.1
EAN: 08710103824626

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com