



Dampstasjon

- Pumpetrykk på maks. 5,5 bar
- 110 g/min konstant damp, 280 g dampstøt
- Fast vannbeholder på 1,3 liter
- Bærelås

GC6833/30

Stryk raskere med dobbelt så mye damp*

Garantert ingen svimerker*

Philips dampstasjon gjør det raskere og enklere å stryke. Det kompakte designet og den lette vekten gjør den både lett å oppbevare og enkel å bruke. Takket være OptimalTemp trenger du aldri å justere temperaturen. Du slipper å sortere plaggene og vente på at strykejernet skal varmes opp eller avkjøles før bruk på neste plagg. Nå kan du stryke både raskt og enkelt uansett stoff.

Fordeler

Ingen temperaturinnstilling, garantert ingen svimerker

- OptimalTemp-teknologi – samme temperatur for alle tekstiler!
- Ingen svimerker – garantert

Rask og kraftig

- Ekstra kraftfull damp gjør skrukkefjerningen enklere
- Enkelt avkalkingssystem som gir langvarig ytelse
- SteamGlide Plus-strykesåle for optimal gli

Kompakt og praktisk

- Sikker bærelås for å kunne flytte dampstasjonen enkelt og trygt
- Vannbeholder på 1,3 liter
- Lett og kompakt for enkel bruk og oppbevaring
- Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet

PHILIPS

Funksjoner

Ekstra kraftfull damp



Den kraftfulle, konstante dampen på 150 g/min trenger enkelt gjennom de tykkeste tekstiler. Nyt hvordan de vanskeligste skrukkene raskt forsvinner takket være kraftfulle dampstøt på 500 g/min, akkurat der det er nødvendig. Denne ekstra dampen er også perfekt for vertikal dampbehandling.

Ingen temperaturinnstilling nødvendig



Du kan stryke alt fra jeans og jakker til skjorter og kasjmirensere med en og samme innstilling, uten fare for svimerker. Takket være OptimalTemp trenger du aldri å justere temperaturen. Du slipper å sortere plaggene og vente på at strykejernet skal varmes opp eller avkjøles før bruk på neste plagg. Nå kan du stryke både raskt og enkelt uansett stoff.

Sikker bærelås



Lås strykejernet fast til basestasjonen for enkel transport rundt omkring i huset, og for å redusere risikoen for å komme borti den varme strykesålen ved et uhell.

Vannbeholder på 1,3 liter



Vannbeholderen på 1,3 liter gjør at du kan stryke lenger, og du kan til en hver tid tydelig se hvor mye vann som er igjen i den gjennomsiktige vannbeholderen.

Enkel avkalking



Regelbundet avkalking beskytter dampstasjonen, forlenger dens levetid og garanterer best mulig ytelse. Vårt eksklusive Easy De-Calc Plus-system samler kontinuerlig opp kalk, mens indikatorlampen og lydssignaler varsler når den må tømmes.

Kompakt og hendig



Den lette, kompakte størrelsen er perfekt for oppbevaring og sitter godt på strykebrettet. Den unike ProVelocity-teknologien gjør våre dampstasjoner mindre og mer kompakte enn noen gang.

Ingen svimerker – garantert




Med OptimalTemp trenger du aldri å bekymre deg for svimerker. Skulle du glemme strykejernet på plagget er det ingen grunn til panikk - med OptimalTemp vil verken dine delikate silkeplagg eller kasjmirensere bli ødelagt.

SteamGlide Plus-strykesåle



Vår eksklusive SteamGlide Plus-strykesåle – med avansert titanlag og belegg med seks lag – sørger for at strykejernet gli optimalt over alle stoff. Klebefri, ripesikker og enkel å holde ren.

Slår seg automatisk av



Du trenger ikke å bekymre deg for å ha glemt dampstasjonen på. Den slår seg av automatisk etter noen minutter hvis den ikke har vært i bruk.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Teknologi

| | |
|---------------------------------------|----|
| For alle strykbare stoffer | Ja |
| Unngå å brenne deg | Ja |
| Ingen temperaturinnstilling nødvendig | Ja |
| OptimalTEMP-teknologi | Ja |
| ProVelocity-dampmotor | Ja |

Rask fjerning av skrucker

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Kontinuerlig damp | Opptil 110 g/min |
| Drift | 2400 W |
| Trykk | Pumpetrykk på maks. 5,5 bar |
| Klar til bruk | 2 min |
| Dampstøt | Opptil 280 g |
| Spenning | 220–240 V |

Lett å bruke

| | |
|---|--------------------------------|
| Trygg å bruke på alle stoffer som kan strykes | Også på fine stoffer som silke |
| Svært glatt strykesåle | 5 stjerner |
| Navn på strykesåle | SteamGlide Plus |
| Kapasitet for vann-tank | 1300 ml |
| Slangelengde | 1,6 m |
| Lengde på nettleiding | 1,65 m |
| Klar til bruk | Lysindikator Lydindikator |
| Påfylling når som helst under bruk | Ja |
| Automatisk sikkerhetsutkobling | Ja |
| Strykesålen er motstandsdyktig mot riper | 4 stjerner |
| Egnet til vann fra springen | Ja |

Kalkhåndtering

| | |
|-------------------------|--|
| Avkalking og rengjøring | Smart Calc Clean |
| Påminnelse om kalkrens | Lys Lyd ingen patroner, ingen ekstra |

Tilbehør som følger med

| | |
|-----------------------|----|
| Beholder for kalkrens | Ja |
|-----------------------|----|

Lagring

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Bærelås | For transport og sikkerhet |
| Ledningsoppbevaring | Rom for oppbevaring av ledning |
| Oppbevaring av slange | Oppbevaringsrom for slange |

Størrelse og vekt

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Emballasjemål (B x H x L) | 23,5 x 27 x 39,8 cm |
| Produktmål (B x H x L) | 20,1 x 22,2 x 38,4 cm |
| Totalvekt med emballasje | 3,7 kg |
| Vekt på strykejern | 1,3 kg |
| Vekt på strykejern + base | 2,72 kg |

Garanti

| | |
|-----------------------------------|----|
| To års verdensomspennende garanti | Ja |
|-----------------------------------|----|

Grønn effektivitet

| | |
|-------------------|---------------------|
| Produktemballasje | 100 % resirkulerbar |
|-------------------|---------------------|

Mål, emballasje

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Høyde | 27,00 cm |
| Bredde | 23,50 cm |
| Dybde | 39,80 cm |
| Nettovekt | 3,02 kg |
| Bruttovekt | 3,70 kg |
| EAN | 08710103824626 |
| Antallet produkter som følger med | 1 |
| Opprinnelsesland | ID |
| Harmonisert systemkode | 851640 |

Ytre eske

| | |
|--------------------|----------------|
| Lengde | 39,80 cm |
| Bredde | 23,50 cm |
| Høyde | 27,00 cm |
| Bruttovekt | 3,70 kg |
| EAN | 08710103824626 |
| Antall emballasjer | 1 |

* På alle strykbare stoffer

* Sammenlignet med dampjernet PowerLife fra Philips



data kan endres
2019, August 22

Version: 9.4.1
EAN: 08710103824626

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com