

PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare Viva

Pompdruk max. 4,2 bar

Stoomstoot van max. 160 g

Waterreservoircapaciteit van 1,7 liter

Compact ontwerp

GC7011/20



Strijk sneller met twee keer zoveel stoom* geen temperatuurinstelling nodig

De Philips stoomgenerator biedt een snellere en gemakkelijkere strijkervaring. Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie.

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuurinstelling aan te hoeven passen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten
- Getest en goedgekeurd door onafhankelijke textieldeskundigen

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- Geïntegreerd systeem met gemakkelijk reinigen voor langdurige prestaties
- De best glijdende en krasbestendige zoolplaat van Philips
- Bespaar energie met de ECO-modus

Compacte technologie

- Licht en compact formaat voor gemakkelijk opbergen
- Groot waterreservoir voor langer continu gebruik
- Automatische uitschakeling voor veiligheid en energiebesparing



asimpleswitch.com


Kenmerken

Waterreservoir van 2 liter



Het 2 liter waterreservoir is extra groot, zodat u het apparaat tot wel 2 uur aaneengesloten kunt gebruiken, zonder het reservoir bij te vullen. Het is ook transparant, zodat u een 360°-beeld van het reservoir krijgt, om gemakkelijk te kunnen zien hoeveel water u hebt om stoom te maken. Uw stoomgenerator heeft een grote vulopening, waardoor u eenvoudig het reservoir ook op ieder moment tijdens het strijken bij kunt vullen onder de kraan of met een kan of fles

Energiezuinig



Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat uw strijkresultaten. De ECO-modus maakt gebruik van een kleinere hoeveelheid stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.

Licht en compact formaat



Dankzij de revolutionaire ProVelocity-technologie konden we een compactere stoomgenerator maken dan ooit tevoren. Dit kleine formaat past perfect op uw strijkplank is gemakkelijker te dragen. Daarnaast neemt uw stoomgenerator veel minder ruimte in.

OptimalTEMP-technologie



Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast, of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van spijkerbroeken tot zijde, gegarandeerd zonder brandplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie garandeert dat strijkbare stoffen niet verbranden. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Beveiliging: automatische uitschakeling



De automatische beveiligingsuitschakeling schakelt uw stoomgenerator automatisch uit als deze een paar minuten niet is gebruikt. Dit bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.

Smart Calc Clean



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer en behoudt de stoomprestaties. Het Smart Calc-Clean-systeem is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie die de levensduur van de stoomgenerator verlengt. Met een lampje en geluid herinnert het strijkijzer u eraan als schoonmaken en ontkalken nodig is. Plaats uw strijkijzer op de Smart Calc-Clean -bak en start het proces. Het duurt ongeveer 2 minuten tot het vuile water en kalkdeeltjes worden opgevangen. Uw stoomgenerator piept eenmaal als het apparaat weer klaar is voor gebruik.

SteamGlide Plus-zoolplaat



De duurzame SteamGlide PLUS-zoolplaat heeft een niet-klevende keramische afwerking. De zoolplaat is voorzien van een geïntegreerde titaniumoxide-laag die uiterst soepel glijdt.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Technologie

Voor alle strijkbare stoffen
Geen brandplekken
Geen temperatuurinstelling nodig
OptimalTEMP-technologie
ProVelocity-stoomgenerator
Smart Control-processor

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: maximaal 100 g/min
Vermogen: 2400 W
Druk: Pompdruk max. 4,2 bar
Gebruiksklaar: 2 min.
Stoomstoot: tot 160 g
On-demand stoom
Variabele stoomniveaus
Verticale stoom
Voltage: 220 - 240 volt

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
Glijprestaties zoolplaat: 4 sterren
Naam zoolplaat: SteamGlide Plus
Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)
Lengte van de slang: 1,6 m
Netsnoerlengte: 1,8 m
Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
Beveiliging: automatische uitschakeling
Krasbestendige zoolplaat: 4 sterren
Geschikt voor kraanwater
Opwarmtijd: 2 min.
Extra grote vulopening

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean
Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, Ja, geen cassettes, geen extra kosten

Accessoires meegeleverd

Calc Clean-reservoir

Opbergen

Opbergvak voor snoer: Bevestiging met klittenband
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 42,7 x 23,8 x 33,5 cm
Productafmetingen (b x h x d): 33,5 x 23,8 x 42,7 cm
Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg
Gewicht van strijkijzer + voet: 2,8 kg

