



Stoomgenerator

- Pompdruk max. 6 bar
- Stoomstoot van max. 340 g
- Waterreservoircapaciteit van 2 liter
- Compact ontwerp

GC7057/20

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

geen temperatuurinstelling nodig

Het Philips-strijkijzer met stoomgenerator biedt een snellere en gemakkelijker strijkervaring. Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie.

Voordelen

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuurinstelling aan te hoeven passen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten
- Getest en goedgekeurd door onafhankelijke textieldeskundigen

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- Geïntegreerd systeem met gemakkelijk reinigen voor langdurige prestaties

- De best glijdende en krasbestendige zoolplaat van Philips
- Bespaar energie met de ECO-modus

Compacte technologie

- Groot waterreservoir voor langer continu gebruik
- Licht en compact formaat voor gemakkelijk opbergen
- Automatische uitschakeling voor veiligheid en energiebesparing
- Veilige, stevige draagvergrendeling

PHILIPS

Kenmerken

Uiterst krachtige stoom



Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere materialen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

OptimalTEMP-technologie



Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast, of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van spijkerbroeken tot zijde, gegarandeerd zonder brandplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie garandeert dat strijkbare stoffen niet verbranden. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijklank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Waterreservoir van 2 liter



Het 2 liter waterreservoir is extra groot, zodat u het apparaat tot wel 2 uur aaneengesloten kunt gebruiken, zonder het reservoir bij te vullen. Het is ook transparant, zodat u een 360°-beeld van het reservoir krijgt, om gemakkelijk te kunnen zien hoeveel water u hebt om stoom te maken. Uw stoomgenerator heeft een grote vulopening, waardoor u eenvoudig het reservoir ook op ieder moment tijdens het strijken bij kunt vullen onder de kraan of met een kan of fles

Smart Calc Clean



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer en behoudt de stoomprestaties. Het Smart Calc-Clean-systeem is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie die de levensduur van de stoomgenerator verlengt. Met een lampje en geluid herinnert het strijkijzer u eraan als schoonmaken en ontkalken nodig is. Plaats uw strijkijzer op de Smart Calc-Clean -bak en start het proces. Het duurt ongeveer 2 minuten tot het vuile water en kalkdeeltjes worden opgevangen. Uw stoomgenerator piept eenmaal als het apparaat weer klaar is voor gebruik.

Licht en compact formaat



Dankzij de revolutionaire ProVelocity-technologie konden we een compactere stoomgenerator maken dan ooit tevoren. Dit kleine formaat past perfect op uw strijklank is gemakkelijker te dragen. Daarnaast neemt uw stoomgenerator veel minder ruimte in.

Getest en goedgekeurd

Dit strijkijzer is door onafhankelijke instituten met expertise op het gebied van textiel getest en goedgekeurd voor de uitstekende strijkprestaties, zoals DWI, IWTO en Woolmark. Het Woolmark Appareel Care-programma helpt klanten bij het identificeren van kwalitatieve witgoedproducten die zijn goedgekeurd door The Woolmark Company voor gebruik bij wolproducten. Met zijn exclusieve OptimalTemp-technologie is Philips het enige merk met het Woolmark Gold-certificaat. U kunt erop vertrouwen dat door Woolmark-goedgekeurde Appareel Care-producten het beste geschikt zijn voor elk kledingstuk met wol.

Beveiliging: automatische uitschakeling



De automatische beveiligingsuitschakeling schakelt uw stoomgenerator automatisch uit als deze een paar minuten niet is gebruikt. Dit bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.

SteamGlide Plus-zoolplaat



De duurzame SteamGlide PLUS-zoolplaat heeft een niet-klevende keramische afwerking. De zoolplaat is voorzien van een geïntegreerde titaniumoxide-laag die uiterst soepel glijdt.

Draagvergrendeling



Uw strijkijzer met stoomgenerator is voorzien van een veilige draagvergrendeling die uw strijkijzer aan het standaard bevestigt. Het strijkijzer kan er dan niet afvallen en de warme zoolplaat kan niet meer worden aangeraakt. Zo kan het strijkijzer veilig en eenvoudig worden vervoerd.

Energiezuinig



Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat uw strijkresultaten. De ECO-modus maakt gebruik van een kleinere hoeveelheid stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Technologie

Voor alle strijkbare stoffen	Ja
Geen brandplekken	Ja
Geen temperatuurinstelling nodig	Ja
OptimalTEMP-technologie	Ja
ProVelocity-stoomgenerator	Ja
Smart Control-processor	Ja

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom	tot 120 g/min
Vermogen	2400 W
Druk	Pompdruk max. 6 bar
Gebruiksklaar	2 min.
Stoomstoot	maximaal 340 g
On-demand stoom	Ja
Variabele stoomniveaus	Ja
Verticale stoom	Ja
Voltage	220 - 240 volt

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding	Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
Glijprestaties zoolplaat	5 sterren
Naam zoolplaat	SteamGlide Plus
Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer)	Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)
Lengte van de slang	1,6 m
Netsnoerlengte	1,8 m
Gebruiksklaar	Lichtindicator Geluidssignaal
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik	Ja
Beveiliging: automatische uitschakeling	Ja
Krasbestendige zoolplaat	4 sterren
Geschikt voor kraanwater	Ja
Opwarmtijd	2 min.
Extra grote vulopening	Ja

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken	Smart Calc-Clean
--------------------------	------------------

Ontkalkingsherinnering	Lamp Geluid Ja geen cassettes, geen extra kosten
------------------------	-----------------------------------------------------------

Accessoires meegeleverd

Calc Clean-reservoir	Ja
----------------------	----

Opbergen

Draagvergrendeling	Voor vervoer en veiligheid
Opbergvak voor snoer	Bevestiging met klittenband
Opbergen slang	Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d)	42,7 x 23,8 x 33,5 cm
Productafmetingen (b x h x d)	32,2 x 19,4 x 23,6 cm
Gewicht van strijkijzer	1,2 kg
Gewicht van strijkijzer + voet	4,1 kg

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	33,50 cm
Breedte	42,50 cm
Diepte	24,00 cm
Nettogewicht	3,08 kg
Brutogewicht	4,12 kg
EAN	08710103810643
Aantal producten	1
Land van herkomst	ID
Harmonised Systems-code	851640

Omdoos

Lengte	42,50 cm
Breedte	24,00 cm
Hoogte	33,50 cm
Brutogewicht	4,12 kg
EAN	08710103810643
Aantal consumentenverpakkingen	1

* Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer EasySpeed



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, september 4
Versie: 4.1.1
EAN: 08710103810643

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com