

PHILIPS

Centrale vapeur
haute pression

InstantCare

4,5 bars

Débit de vapeur 120 g/min



GC7520/02



Repassage rapide et efficace

Fer prêt en 2 minutes, remplissage du réservoir à tout moment

Conçu pour réduire votre temps de repassage, le fer vapeur Philips InstantCare est prêt en 2 minutes. Puissante, la vapeur sous pression accélère le repassage en pénétrant au cœur des fibres pour éliminer les faux plis.

Repassage rapide et efficace

- Débit vapeur continu jusqu'à 120 g/min
- Jusqu'à 4,5 bar de pression pour un repassage rapide

Repassage agréable

- SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips
- Fer à repasser léger pour un repassage sans effort

Facile à utiliser

- Démarrage rapide : prêt en moins de 2 minutes
- Remplissez le réservoir à tout moment, même en cours de repassage

Points forts

Jusqu'à 4,5 bar



Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression. Elle pénètre au cœur du tissu, pour un repassage rapide et aisé, même sur des tissus difficiles.

Débit vapeur continu




Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.

Semelle SteamGlide



La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

Prêt en moins de 2 minutes



Ce fer est prêt à l'utilisation en moins de 2 minutes.

Remplissez le réservoir à tout moment



Ce réservoir séparé peut être rempli sans attente à tout moment, même en cours de repassage.

Caractéristiques

Élimination des faux plis facilitée

Semelle: SteamGlide
Débit vapeur
Débit vapeur continu: 120 g/min
Défroissage vertical
Pression: Jusqu'à 4,5
Pointe à vapeur additionnelle
Alimentation: 2 400 W

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d'eau: 1 000 ml
Remplissage et vidange de l'eau: Orifice de remplissage extra-large
Rechargeable à tout moment
Temps de chauffe: 2 min
Rangement cordon: Clip cordon
Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°
Longueur du câble: 1,7 m

Système anticalcaire

Eau du robinet utilisable
Solution anticalcaire: Rinçage facile

Spécificités techniques

Tension: 220 - 240 volt
Dimensions du produit: 42,9 x 40 x 20,6 cm
Poids du fer: 1,2 kg
Poids du fer + base: 4,5 kg

