



Stoomgenerator

- Pompdruk max. 5,5 bar
- Stoomstoot van 250 g
- Draagvergrendeling
- Afneembaar waterreservoir, 2,2 l

GC7710/20

Snel en handig strijken

Met afneembaar waterreservoir

Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.

Voordelen

Maximaal gebruiksgemak

- Extra groot afneembaar waterreservoir van 2,2 l, ideaal voor gezinnen
- Draagvergrendeling voor eenvoudig en veilig vervoer
- Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater
- Intelligente Calc-Clean-herinnering met geluid en licht
- Automatisch uitgeschakeld voor gemoedsrust en energiebesparing

Snel strijken

- Pompdruk max. 5,5 bar
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Soepel en moeiteloos glijden met SteamGlide keramische zoolplaat
- Continue stoom
- Stoomstoot tot 250 g

PHILIPS

Kenmerken

Afneembaar waterreservoir van 2,2 liter



Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.

Draagvergrendeling



De strijkijzer met stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt uw strijkijzer veilig op de voet vergrendelen, waardoor strijker veiliger wordt en het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraaft, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Smart Calc-Clean



Smart Calc Clean is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie om uw apparaat te beschermen. Om optimale stoomprestaties en een lange levensduur te garanderen en witte kalkresten te voorkomen, geeft uw stoomgenerator aan wanneer u het ontkalkingsproces dient uit te voeren. Zorg ervoor dat u altijd het Smart Calc Clean-reservoir gebruikt die bij uw apparaat wordt geleverd voor optimaal gebruiksgemak.

Pompdruk max. 5,5 bar



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

Klaar voor gebruik in 2 minuten



Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.

SteamGlide keramische zoolplaat



SteamGlide keramische zoolplaat combineert goed glijden en krasbestendigheid voor soepel strijken

Continue stoom



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

Stoomstoot tot 250 g



De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Automatische uitschakeling



Om energie te besparen schakelt de functie Automatische uitschakeling het apparaat automatisch uit wanneer het een paar minuten niet is gebruikt.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Gebruiksvriendelijk

Afneembaar waterreservoir	Ja
Netsnoerlengte	1,6 m
Gebruiksklaar	Geluidssignaal
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik	Ja
Beveiliging: automatische uitschakeling	Ja
Naam zoolplaat	SteamGlide keramisch
Geschikt voor kraanwater	Ja
Capaciteit waterreservoir	2200 ml

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom	120 g/min
Vermogen	2400 W
Druk	5,5 bar
Stoomstoot	250 g
On-demand stoom	Ja
Voltage	220 - 240 volt

Milieuvriendelijke efficiëntie

Gebruiksaanwijzing	100% gerecycled papier
--------------------	------------------------

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie	Ja
-----------------------------	----

Opbergen

Draagvergrendeling	Voor vervoer en veiligheid
Opbergen slang	Opbergruimte voor slang

Technologie

ProVelocity-stoomgenerator	Ja
----------------------------	----

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	31,60 cm
Breedte	44,00 cm
Diepte	27,40 cm
Nettogewicht	3,32 kg
Brutogewicht	4,58 kg
EAN	08710103765219
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	851640

Omdoos

Lengte	44,00 cm
Breedte	27,40 cm
Hoogte	31,60 cm
Brutogewicht	4,58 kg
EAN	08710103765219
Aantal consumentenverpakkingen	1



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2018, oktober 17

Versie: 3.3.1
EAN: 08710103765219

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com