

PHILIPS

Centrale vapeur

FastCare

Pression de la pompe maxi.
5,5 bar

Effet pressing 250 g

Système de verrouillage

Réservoir amovible 2,2 l



GC7715/80



Un repassage rapide et pratique Avec réservoir d'eau amovible

Le grand réservoir d'eau amovible facile à remplir, le puissant effet pressing et la semelle SteamGlide en céramique vous permettent de réduire significativement le temps passé à repasser, tandis que le système de verrouillage du fer et le système anticalcaire Calc Clean facilitent le repassage.

Confort d'utilisation maximal

- Réservoir d'eau amovible XL 2,2 l idéal pour les familles
- Système de verrouillage du fer pour un transport facile et sûr
- Remplissez le réservoir au robinet à tout moment
- Production silencieuse de vapeur pour repasser sans bruit devant la télévision
- Rappel Smart Calc Clean avec voyant et signal sonore
- Arrêt automatique pour plus de tranquillité d'esprit et des économies d'énergie

Un repassage rapide

- Pression de la pompe maxi. 5,5 bar
- Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment
- Glisse parfaite grâce à la semelle en céramique SteamGlide
- Débit vapeur continu
- Effet pressing jusqu'à 250 g

Points forts

Réservoir d'eau amovible 2,2 l



Le grand réservoir d'eau amovible facile à remplir, le puissant effet pressing et la semelle SteamGlide en céramique vous permettent de réduire significativement le temps passé à repasser, tandis que le système de verrouillage du fer et le système anticalcaire Calc Clean facilitent le repassage.

Système de verrouillage du fer sécurisé



Le fer de votre centrale vapeur est doté d'un système de verrouillage. Vous pouvez verrouiller votre fer en toute sécurité sur la base, afin d'empêcher que l'on ne touche à la semelle chaude. Cela vous permet également de transporter facilement la centrale vapeur.

Remplissez le réservoir au robinet à tout moment



Votre fer vapeur est conçu pour utiliser l'eau du robinet. Si le réservoir est vide en cours de repassage, vous pouvez le remplir facilement sans attendre et sans éteindre l'appareil.

Repassage silencieux



Vous regardez la télévision ou vous écoutez de la musique pendant que vous repassez ? Cette centrale vapeur produit très peu de bruit, pour une expérience de repassage plus agréable.

Système anticalcaire intelligent



La fonction Smart Calc Clean est une fonction intégrée de détartrage et de nettoyage permettant de protéger votre appareil. Pour garantir des performances optimales ainsi qu'une longue durée de vie et éviter les particules blanches, votre centrale vapeur vous rappelle que vous devez procéder au détartrage. Veillez à utiliser le récipient Smart Calc Clean pratique fourni avec votre appareil.

Pression de la pompe maxi. 5,5 bar



Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu,

pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.

Prête à l'emploi en 2 minutes environ



La vapeur est prête en 2 minutes, et le réservoir peut être rempli à tout moment pendant le repassage.

Semelle en céramique SteamGlide



La semelle en céramique SteamGlide allie une excellente glisse à une résistance aux rayures, pour un repassage sans effort.

Débit vapeur continu



Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.

Caractéristiques

Facile à utiliser

Temps de chauffe: 2 min
Longueur du cordon d'alimentation: 1,6 m
Arrêt automatique
Capacité du réservoir d'eau: 2 200 ml
Réservoir d'eau amovible
Prêt à l'emploi: Indicateur sonore
Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
Nom de la semelle: SteamGlide Céramique
Utilisable avec l'eau du robinet

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 120 g/min
Alimentation: 2 400 W
Pression: 5,5
Effet pressing: 250 g
Vapeur à la demande
Tension: 220-240 volt

Efficacité éco-énergétique

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Rangement

Système de verrouillage: Pour le transport et la sécurité
Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

Technologie

Chambre de vaporisation ProVelocity

