

PHILIPS

Stoomgenerator

FastCare

Pompdruk max. 5,5 bar

Stoomstoot van 250 g

Draagvergrendeling

Afneembaar waterreservoir, 2,2 l



GC7715/80



Snel en handig strijken

Met afneembaar waterreservoir

Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.

Maximaal gebruiksgemak

- Extra groot afneembaar waterreservoir van 2,2 l, ideaal voor gezinnen
- Draagvergrendeling voor eenvoudig en veilig vervoer
- Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater
- Stille stoom om in alle rust te strijken terwijl u TV kijkt
- Intelligente Calc-Clean-herinnering met geluid en licht
- Automatisch uitgeschakeld voor gemoedsrust en energiebesparing

Snel strijken

- Pompdruk max. 5,5 bar
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Soepel en moeiteloos glijden met SteamGlide keramische zoolplaat
- Continue stoom
- Stoomstoot tot 250 g

Kenmerken

Afneembaar waterreservoir van 2,2 liter



Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.

Draagvergrendeling



De stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt uw strijkijzer veilig op de voet vergrendelen, waardoor strijker veiliger wordt en het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opdraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Stil strijken



Televisiekijken of naar muziek luisteren tijdens het strijken? De stoomgenerator werkt op een laag geluidsniveau voor comfortabeler strijken.

Smart Calc-Clean



Smart Calc Clean is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie om uw apparaat te beschermen. Om optimale stoomprestaties en een lange levensduur te garanderen en witte kalkresten te voorkomen, geeft uw stoomgenerator aan wanneer u het ontkalkingsproces dient uit te voeren. Zorg ervoor dat u altijd het Smart Calc Clean-reservoir gebruikt die bij uw apparaat wordt geleverd voor optimaal gebruiksgemak.

Pompdruk max. 5,5 bar



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

Klaar voor gebruik in 2 minuten



Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.

SteamGlide keramische zoolplaat



SteamGlide keramische zoolplaat combineert goed glijden en krasbestendigheid voor soepel strijken

Continue stoom



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een de Philips stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

Specificaties

Gebruiksvriendelijk

Opwarmtijd: 2 min.

Netsnoerlengte: 1,6 m

Beveiliging: automatische uitschakeling

Capaciteit waterreservoir: 2200 ml

Afneembaar waterreservoir

Gebruiksklaar: Geluidssignaal

Elk moment bij te vullen tijdens gebruik

Naam zoolplaat: SteamGlide keramisch

Geschikt voor kraanwater

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: 120 g/min

Vermogen: 2400 W

Druk: 5,5

Stoomstoot: 250 g

On-demand stoom

Voltage: 220 - 240 volt

Milieuvriendelijke efficiëntie

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Opbergen

Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid

Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Technologie

ProVelocity-stoomgenerator

