

# PHILIPS

Stație de călcat cu abur

FastCare

Presiune pompă max. 5,5 bari

Jet de abur de 250 g

Blocare la transport

Rezervor de apă detașabil de 2,2 l



GC7715/80



## Călcare rapidă și comodă

### Cu rezervor de apă detașabil

Rezervorul de apă de dimensiuni mari pentru reumplere ușoară, jetul puternic de abur și talpa ceramică SteamGlide te vor ajuta să reduci semnificativ timpul de călcat, în timp ce funcția de blocare pentru transport și funcția Smart CalcClean asigură confort în timpul călcatului.

#### Confort maxim

- Rezervor de apă detașabil XL de 2,2 l, ideal pentru familii
- Blocare la transport pentru transport ușor și sigur
- Reumple cu apă de la robinet oricând
- Tehnologie silențioasă cu abur pentru călcat silențios în timp ce te uiți la televizor
- Sistem de detartrare inteligent cu memento sonor și luminos
- Se oprește automat pentru a garanta siguranța și a economisi energie

#### Călcare rapidă

- Presiune pompă max. 5,5 bari
- Gata de utilizare în 2 minute cu reîncărcare nelimitată
- Alunecare lină și ușoară cu talpa ceramică SteamGlide
- Jet de abur continuu
- Jet de abur de până la 250 g

# Repere

## Rezervor de apă detașabil de 2,2 l



Rezervorul de apă de dimensiuni mari pentru reumplere ușoară, jetul puternic de abur și talpa ceramică SteamGlide te vor ajuta să reduci semnificativ timpul de călcat, în timp ce funcția de blocare pentru transport și funcția Smart CalcClean asigură confort în timpul călcatului.

## Blocare la transport sigură



Stația de călcat cu abur este prevăzută cu blocare la transport sigură. Poți bloca fierul de călcat pe bază, reducând riscul ca oamenii să atingă talpa fierbinte. De asemenea, poți transporta cu ușurință stația de călcat cu abur.

## Reuple cu apă de la robinet oricând



Stația ta de călcat cu abur este concepută pentru a utiliza apă de la robinet. În timpul călcatului, atunci când nu mai este apă în rezervor, poți reumple rezervorul cu ușurință fără să aștepți sau să oprești aparatul.

## Călcat silențios



Să te uiți la televizor sau să ascuți muzică în timp ce calci? Această stație de călcat cu abur funcționează la un nivel de zgomot scăzut, pentru o experiență de călcat cu atât mai plăcută.

## Smart Calc Clean



Sistemul de detartrare inteligent este o funcție de curățare menită să protejeze stația de călcat cu abur. Pentru a asigura funcționarea corectă a aburului și o durată de funcționare îndelungată și pentru a împiedica apariția petelor albe, stația de călcat cu abur îți amintește să efectuezi procesul de detartrare. Pentru a-ți fi mai ușor, folosește recipientul special furnizat împreună cu stația.

## Presiune pompă max. 5,5 bari



Cu cât este mai mult abur, cu atât mai repede vei călca. Aburul generat este atât de puternic și de consistent, încât ajunge până în interiorul

hainelor, ceea ce face călcatul mai rapid și mai bun. Puterea aburului poate fi reglată pentru a corespunde nevoilor tale.

## Gata de utilizare în 2 minute



Aburul este gata de utilizare în 2 min și rezervorul poate fi reumplut oricând în timpul călcării.

## Talpa ceramică SteamGlide



Talpa ceramică SteamGlide combină alunecarea corespunzătoare și rezistența la zgârieturi, pentru a contribui la un călcat ușor

## Jet de abur continuu



Cu cât există mai mult abur, cu atât mai rapid este călcatul. Tehnologia unică dintr-o stație de călcat cu abur Philips generează abur puternic, făcând călcatul mai ușor, mai eficient și mai rapid.

# Specificații

## Ușor de utilizat

Timp de încălzire: 2 min.  
Lungime cablu de alimentare: 1,6 m  
Oprire automată de siguranță  
Capacitate rezervor de apă: 2200 ml  
Rezervor de apă detașabil  
Pregătit pentru utilizare: Indicator de sunet  
Reumple oricând în timpul utilizării  
Nume talpă: SteamGlide ceramic  
Poate fi folosită apa de la robinet

## Îndepărtare rapidă a cutelor

Jet de abur continuu: 120 g/min  
Alimentare: 2400 W  
Presiune: 5,5  
Jet de abur: 250 g  
Abur la cerere  
Tensiune: 220-240 V

## Eficiență ecologică

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

## Garanție

2 ani garanție internațională

## Depozitare

Blocare la transport: Pentru transport și siguranță  
Depozitare furtun: Compartiment de depozitare a furtunului

## Tehnologie

Generator de abur ProVelocity

