

# PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare  
Compact

Pompdruk max. 5,3 bar

Stoomstoot van max. 250 g

Waterreservoircapaciteit van 1,5 l

Draagvergrendeling

GC7805/20



## Strijk sneller met twee keer zoveel stoom\*

### Onze meest compacte stoomgenerator

Met de krachtige, continue stoom werkt u al uw strijkwerk in een mum van tijd weg - dankzij onze OptimalTEMP-technologie hoeft u de temperatuur net aan te passen. Compact en licht, eenvoudig te gebruiken en op te bergen.

#### **Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken**

- OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist
- Veilig op alle strijkbare kledingstukken. Gegarandeerd zonder schroeiplekken
- Onafhankelijk getest en goedgekeurd

#### **Snel strijken met constante, krachtige stoom**

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- Inclusief Calc-Clean-reservoir — geen cassettes, geen extra kosten
- SteamGlide-zoolplaat - superieur glijden en krasbestendigheid
- Bespaar energie met de ECO-modus

#### **Compacte technologie**

- Licht en compact voor eenvoudig gebruiken en opbergen
- Grote tank voor langdurig gebruik
- Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen

# Kenmerken

## Uiterst krachtige stoom



Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken ineens verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar u het nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen te verfrissen.

## Geen temperatuurinstelling nodig



Strijk alles - van zijde tot spijkerbroek - zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar of instellingen nodig zodat u de was niet meer hoeft voor te sorteren en niet meer hoeft te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.

## Geen brandplekken - gegarandeerd



Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer

zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen brandplekken, geen glans. Gegarandeerd.

## Waterreservoir van 1,5 liter

Een transparant reservoir van 1,5 liter is goed voor 1,5 uur ononderbroken gebruik. U kunt duidelijk zien hoeveel water er nog in zit en dankzij de grote vulopening kunt u het reservoir eenvoudig onder de kraan bijvullen.

## Slim ontkalken



Het ingebouwde ontkalkingssysteem, Smart Calc Clean waarschuwt u wanneer u moet ontkalken. Het beschikt over een reservoir wat ontkalken eenvoudig maakt. Hierdoor zijn er geen cassettes nodig en krijgt u ook geen extra kosten.

## Goedgekeurd door deskundigen

Het Woolmark Gold-keurmerk zorgt ervoor dat een product veilig kan worden gebruikt op iedere wollen stof. Onze stoomstrijkijzers met OptimalTEMP-technologie zijn de eerste en enige strijkijzers, van welk merk dan ook, die dit niveau van certificering hebben verkregen.

## Compact en handig

Het lichte strijkijzer met compact formaat is ideaal voor opbergen en past perfect op uw strijkplank. Exclusieve ProVelocity-technologie zorgt ervoor dat onze stoomgeneratoren kleiner en compacter zijn dan ooit.

## SteamGlide-zoolplaat



Onze exclusieve SteamGlide-zoolplaat beweegt soepel over alle soorten stof. Een duurzame 5-laagse coating, waaronder een anticorrosieve voet, zorgen ervoor dat hij nog langer meegaat. Niet-klevend, krasbestendig en eenvoudig schoon te houden.

## Energiezuinig



Bespaar energie en behaal dezelfde resultaten. De ECO-modus verlaagt het energieverbruik voor kledingstukken waarvoor minder stoom nodig is.

## Draagvergrendeling



Vergrendel uw strijkijzer veilig op het basisstation om het eenvoudig overal in huis te kunnen dragen en het risico van contact met de hete zoolplaat te beperken.

# Specificaties

## Technologie

Voor alle strijkbare stoffen  
Geen brandplekken  
Geen temperatuurinstelling nodig  
OptimalTEMP-technologie  
ProVelocity-stoomgenerator  
Smart Control-processor

## Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Maximaal 120 g/min  
Vermogen: 2400 W  
Druk: Pompdruk max. 5,3 bar  
Gebruiksklaar: 2 min.  
Stoomstoot: Maximaal 250 g  
On-demand stoom  
Variabele stoomniveaus  
Verticale stoom  
Voltage: 220 - 240 volt

## Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde  
Glijprestaties zoolplaat: 4 sterren  
Naam zoolplaat: SteamGlide  
Capaciteit waterreservoir: 1500 ml  
Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer

voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

Lengte van de slang: 1,6 m  
Geïntegreerd stopcontact  
Netsnoerlengte: 1,8 m  
Nauwkeurige stoomtip  
Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal  
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik  
Beveiliging: automatische uitschakeling  
Krasbestendige zoolplaat: 4 sterren  
Geschikt voor kraanwater

## Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean  
Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, geen cassettes, geen extra kosten

## Accessoires meegeleverd

Calc Clean-reservoir

## Opbergen

Draagvergendeling: Voor vervoer en veiligheid  
Opbergvak voor snoer: Bevestiging met klittenband  
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

## Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 23 x 27,5 x 39,3 cm  
Productafmetingen (b x h x d): 19,3 x 22,3 x 37,3 cm  
Totale gewicht inclusief verpakking: 3,85 kg  
Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg  
Gewicht van strijkijzer + voet: 2,95 kg

## Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

## Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus  
Energiezuinig\*: 30 %  
Gerecycled plastic wordt gebruikt: 30 %  
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

## Ontkalkingsfunctie

Calc-Clean-oplossing: Gedemineraliseerd water

