



Stoomgenerator

- Pompdruk max. 5,3 bar
- Stoomstoot van max. 250 g
- Waterreservoircapaciteit van 1,5 l
- Draagvergrendeling

GC7805/20

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

Onze meest compacte stoomgenerator

Met de krachtige, continue stoom werkt u al uw strijkwerk in een mum van tijd weg - dankzij onze OptimalTEMP-technologie hoeft u de temperatuur net aan te passen. Compact en licht, eenvoudig te gebruiken en op te bergen.

Voordelen

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist
- Veilig op alle strijkbare kledingstukken. Gegarandeerd zonder schroeiplekken
- Onafhankelijk getest en goedgekeurd

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- Inclusief Calc-Clean-reservoir — geen cassettes, geen extra kosten

- SteamGlide-zoolplaat - superieur glijden en krasbestendigheid
- Bespaar energie met de ECO-modus

Compacte technologie

- Grote tank voor langdurig gebruik
- Licht en compact voor eenvoudig gebruiken en opbergen
- Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen

PHILIPS

Kenmerken

Uiterst krachtige stoom



Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken ineens verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar u het nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen te verfrissen.

Geen temperatuurinstelling nodig



Strijk alles - van zijde tot spijkerbroek - zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar of instellingen nodig zodat u de was niet meer hoeft voor te sorteren en niet meer hoeft te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.

Geen brandplekken - gegarandeerd



Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen brandplekken, geen glans. Gegarandeerd.

Waterreservoir van 1,5 liter

Een transparant reservoir van 1,5 liter is goed voor 1,5 uur ononderbroken gebruik. U kunt duidelijk zien hoeveel water er nog in zit en dankzij de grote vulopening kunt u het reservoir eenvoudig onder de kraan bijvullen.

Slim ontkalken



Het ingebouwde ontkalkingssysteem, Smart Calc Clean waarschuwt u wanneer u moet ontkalken. Het beschikt over een reservoir wat ontkalken eenvoudig maakt. Hierdoor zijn er geen cassettes nodig en krijgt u ook geen extra kosten.

Goedgekeurd door deskundigen

Het Woolmark Gold-keurmerk zorgt ervoor dat een product veilig kan worden gebruikt op iedere wollen stof. Onze stoomstrijkijzers met OptimalTEMP-technologie zijn de eerste en enige strijkijzers, van welk merk dan ook, die dit niveau van certificering hebben verkregen.

Compact en handig

Het lichte strijkijzer met compact formaat is ideaal voor opbergen en past perfect op uw strijkplank. Exclusieve ProVelocity-technologie zorgt ervoor dat onze stoomgeneratoren kleiner en compacter zijn dan ooit.

SteamGlide-zoolplaat



Onze exclusieve SteamGlide-zoolplaat beweegt soepel over alle soorten stof. Een duurzame 5-laagse coating, waaronder een anticorrosieve voet, zorgen ervoor dat hij nog langer meegaat. Niet-klevend, krasbestendig en eenvoudig schoon te houden.

Energiezuinig



Bespaar energie en behaal dezelfde resultaten. De ECO-modus verlaagt het energieverbruik voor kledingstukken waarvoor minder stoom nodig is.

Draagvergrendeling



Vergrendel uw strijkijzer veilig op het basisstation om het eenvoudig overal in huis te kunnen dragen en het risico van contact met de hete zoolplaat te beperken.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Technologie

Voor alle strijkbare stoffen	Ja
Geen brandplekken	Ja
Geen temperatuurstelling nodig	Ja
OptimalTEMP-technologie	Ja
ProVelocity-stoomgenerator	Ja
Smart Control-processor	Ja

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom	Maximaal 120 g/min
Vermogen	2400 W
Druk	Pompdruk max. 5,3 bar
Gebruiksklaar	2 min.
Stoomstoot	Maximaal 250 g
On-demand stoom	Ja
Variabele stoomniveaus	Ja
Verticale stoom	Ja
Voltage	220 - 240 volt

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding	Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
Glijprestaties zoolplaat	4 sterren
Naam zoolplaat	SteamGlide
Capaciteit waterreservoir	1500 ml
Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer)	Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
Lengte van de slang	1,6 m
Geïntegreerd stopcontact	Ja
Netsnoerlengte	1,8 m
Nauwkeurige stoomtip	Ja
Gebruiksklaar	Lichtindicator Geluidssignaal
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik	Ja
Beveiliging: automatische uitschakeling	Ja
Krasbestendige zoolplaat	4 sterren
Geschikt voor kraanwater	Ja

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken	Smart Calc-Clean
Ontkalkingsherinnering	Lamp Geluid geen cassettes, geen extra kosten

Accessoires meegeleverd

Calc Clean-reservoir	Ja
----------------------	----

Opbergen

Draagvergrendeling	Voor vervoer en veiligheid
Opbergvak voor snoer	Bevestiging met klittenband
Opbergen slang	Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d)	23 x 27,5 x 39,3 cm
Productafmetingen (b x h x d)	19,3 x 22,3 x 37,3 cm
Totale gewicht inclusief verpakking	3,85 kg
Gewicht van strijkijzer	1,2 kg
Gewicht van strijkijzer + voet	2,95 kg

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie	Ja
-----------------------------	----

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus	Ja
Energiezuinig*	30 %
Gerecycled plastic wordt gebruikt	30 %
Gebruiksaanwijzing	100% gerecycled papier

Ontkalkingsfunctie

Calc-Clean-oplossing	Gedemineraliseerd water
----------------------	-------------------------

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	27,60 cm
Breedte	39,30 cm
Diepte	23,00 cm
Nettogewicht	3,30 kg
Brutogewicht	3,94 kg
EAN	08710103809807
Aantal producten	1
Land van herkomst	ID
Harmonised Systems-code	851640

Omdoos

Lengte	39,30 cm
Breedte	23,00 cm
Hoogte	27,60 cm
Brutogewicht	3,94 kg
EAN	08710103809807
Aantal consumentenverpakkingen	1

* Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer

* Tot 30% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, vergeleken met RI3320 op maximaal stoomniveau



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2018, oktober 28

Versie: 7.1.1
EAN: 08710103809807

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com