

# PHILIPS

Centrale vapeur

PerfectCare  
Compact

Pression de la pompe maxi.  
5,3 bar

Effet pressing jusqu'à 280 g

Réservoir d'eau 1,5 l

Système de verrouillage

GC7808/40



## Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur\*

### La centrale vapeur la plus compacte de Philips

La centrale vapeur compacte Philips PerfectCare vous permet de repasser vos vêtements plus rapidement, grâce à une vapeur continue puissante. La technologie OptimalTEMP vous évite de régler manuellement la température selon le vêtement. Un design compact et léger, pour un appareil facile à ranger.

#### **Aucun réglage de température nécessaire, aucun risque de brûlure**

- Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire
- La semelle, même chaude, peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité
- Testé et approuvé par des experts indépendants en textile

#### **Repassage rapide et puissant débit vapeur continu**

- Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis
- Système facile à nettoyer intégré pour des performances longue durée
- Semelle offrant une glisse et une résistance aux rayures exceptionnelles
- Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

#### **Technologie compacte**

- Léger et compact pour un rangement facile
- Verrou de sécurité fiable et sûr
- Grand réservoir d'eau pour une utilisation ininterrompue plus longue

## Points forts

### Vapeur ultra-puissante



Le repassage n'a jamais été aussi rapide grâce à cette technologie révolutionnaire. La vapeur puissante et continue élimine les faux plis. Repassez également les tissus plus épais rapidement et en toute simplicité. La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.

### Technologie OptimalTEMP



Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, qu'ils soient en jeans ou en soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.

### Support de sûreté



Avec la technologie innovante OptimalTEMP, aucun vêtement repassable ne brûle. Outre la tranquillité d'esprit apportée lors du repassage,

cela signifie également qu'il est possible de laisser la semelle chaude du fer sur votre table à repasser en coton sans l'endommager. Ainsi, vous soulagez vos poignets qui n'auront pas à lever le fer de sa base aussi souvent.

### Réservoir d'eau de 1,5 l



Pratique, le réservoir d'eau d'une capacité de 1,5 l permet jusqu'à 1,5 h de repassage ininterrompu, avec seul remplissage. Il est également transparent et offre une vue à 360°, ce qui vous permet de connaître facilement la quantité d'eau restante pour produire une vapeur efficace. Lorsqu'un remplissage est enfin nécessaire, son grand orifice facilite un remplissage sous le robinet, ou encore au moyen d'un pichet ou d'une bouteille, à tout moment du repassage.


### Système anticalcaire intelligent



Un détartrage régulier protège votre fer et maintient la production de vapeur. Le système anticalcaire intelligent Calc Clean est une fonction intégrée de détartrage et de nettoyage qui prolonge la durée de vie de votre centrale vapeur. Les indicateurs lumineux et sonore du fer vous préviennent lorsqu'un nettoyage et un détartrage sont nécessaires. Placez simplement votre fer sur le récipient du système Calc Clean et démarrez le processus. Il faut environ 2 minutes pour recueillir l'eau sale et les résidus de calcaire. Votre centrale

vapeur émet ensuite un signal sonore indiquant qu'elle est à nouveau prête à l'emploi.

### Testé et approuvé



Ce fer à repasser a été testé et approuvé par des instituts indépendants d'experts en textile (DWI, IWTO, Woolmark) qui ont confirmé ses excellentes performances de repassage. Le programme Woolmark Apparel Care permet aux consommateurs d'identifier les produits de soin du linge approuvés par The Woolmark Company pour une utilisation sur de la laine. Grâce à sa technologie exclusive OptimalTEMP, Philips est à ce jour la seule marque de fers ayant reçu la certification Gold de Woolmark. Vous pouvez être certain que nos produits de soin du linge approuvés par Woolmark sont parfaitement adaptés aux vêtements en laine.

### Léger et compact



La technologie révolutionnaire ProVelocity nous a permis de créer une centrale vapeur plus compacte que jamais. Grâce à son petit format, elle tient parfaitement sur votre table à repasser, est bien plus facile à transporter, et prend beaucoup moins de place dans votre placard.

# Caractéristiques

## Technologie

Pour tous les tissus repassables  
Aucune brûlure  
Ne nécessite aucun réglage de la température  
Technologie OptimalTEMP  
Chambre de vaporisation ProVelocity  
Processeur Smart Control

## Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: Jusqu'à 120 g/min  
Alimentation: 2 400 W  
Pression: Pompe maxi. 5,3 bar  
Prêt à l'emploi: 2 min  
Effet pressing: Jusqu'à 280 g  
Vapeur à la demande  
Différents niveaux de vapeur  
Défroissage vertical  
Tension: 220-240 volt

## Facile à utiliser

Sûr pour tous les tissus repassables: Même les tissus délicats comme la soie  
Performances de glisse de la semelle: 4 étoiles  
Nom de la semelle: SteamGlide  
Capacité du réservoir d'eau: 1 500 ml  
Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°

Longueur du câble: 1,6 m  
Prise électrique intégrée  
Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m  
Pointe vapeur de précision  
Prêt à l'emploi: Voyant, Indicateur sonore  
Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation  
Arrêt automatique  
Résistance aux rayures de la semelle: 4 étoiles  
Utilisable avec l'eau du robinet

## Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Système anticalcaire intelligent  
Rappel de détartrage: Voyant, Son, Pas de cartouches, pas de surcoût

## Accessoires inclus

Réservoir anticalcaire

## Rangement

Système de verrouillage: Pour le transport et la sécurité  
Range-cordon: Fixation velcro  
Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

## Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L): 23 x 27,5 x 39,3 cm  
Dimensions du produit (l x H x L): 19,3 x 22,3 x 37,3 cm  
Poids, emballage compris: 3,85 kg  
Poids du fer: 1,2 kg  
Poids du fer + base: 2,95 kg

## Garantie

Garantie internationale de 2 ans

## Efficacité éco-énergétique

Mode économie d'énergie  
Économie d'énergie\*: 30 %  
Plastique recyclé utilisé: 30 %  
Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

## Système anticalcaire

Solution anticalcaire: Eau déminéralisée

