

PHILIPS

Centrale vapeur

PerfectCare
Compact

Pression de la pompe maxi.
5,6 bar

Effet pressing jusqu'à 320 g

Réservoir d'eau 1,5 l

Système de verrouillage



GC7829/20



Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*

Notre centrale vapeur la plus compacte

La vapeur puissante et continue vous permet de terminer rapidement tout votre repassage, et grâce à la technologie OptimalTEMP, vous n'avez plus à changer manuellement la température. Compact et léger pour une utilisation et un rangement facilités.

Aucun réglage de température nécessaire, aucun risque de brûlure

- Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire
- Sûr pour tous les vêtements repassables, sans risque de brûlure
- Testé et approuvé par un organisme indépendant

Repassage rapide et puissant débit vapeur continu

- Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis
- Réservoir Calc Clean inclus : pas de cartouches, pas de surcoût
- Semelle SteamGlide Plus pour une glisse optimale
- Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

Technologie compacte

- Léger et compact pour une utilisation et un rangement facilités
- Grand réservoir pour une utilisation prolongée
- Système de verrouillage pour un transport sûr et simple
- Arrêt automatique en cas de non-utilisation du fer

Points forts

Vapeur ultra-puissante



La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Aucun réglage de la température nécessaire



Repasser tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.

Aucun risque de brûlure



Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

Réservoir d'eau de 1,5 l

Le réservoir transparent de 1,5 l vous permet 1,5 h d'utilisation continue. Vous voyez clairement la quantité d'eau restante, et vous pouvez le remplir facilement au robinet, grâce à sa grande ouverture de remplissage.

Détartrage intelligent



Notre système anticalcaire intégré Smart Calc Clean vous rappelle quand vous devez procéder à un détartrage. Il inclut un réservoir facilitant l'opération. Vous évitez ainsi les cartouches et les surcoûts.

Approuvé par des experts


Le label Gold de Woolmark garantit que ce produit peut être utilisé en toute sécurité sur tous les vêtements en laine. Nos fers vapeur avec technologie OptimalTEMP sont les premiers fers, et à ce jour les seuls toutes marques comprises, à avoir reçu ce niveau de certification.

Semelle SteamGlide Plus



Avec sa couche de titane avancée et son revêtement 6 couches, notre semelle exclusive SteamGlide Plus offre une glisse optimale sur tous les tissus. Anti-adhésive, résiste aux rayures, facile à nettoyer.

Économie d'énergie



Économisez de l'énergie en obtenant les mêmes excellents résultats. Le mode ÉCO réduit la consommation d'énergie pour les vêtements nécessitant moins de vapeur.

Système de verrouillage sécurisé



Verrouillez votre fer pour le fixer en toute sécurité à la station de base afin de le déplacer facilement dans la maison en évitant de toucher accidentellement la semelle lorsqu'elle est chaude.

Compact et pratique

Le format compact et léger est pratique à ranger et tient facilement sur la table à repasser. Grâce à la technologie exclusive ProVelocity, nos centrales vapeur sont plus petites et compactes que jamais.

Arrêt automatique



La fonction d'arrêt automatique éteint automatiquement votre centrale vapeur au bout de quelques minutes d'inutilisation. Ceci permet des économies d'énergie et une plus grande tranquillité d'esprit quant à la sécurité.

Caractéristiques

Technologie

Pour tous les tissus repassables
Aucune brûlure
Ne nécessite aucun réglage de la température
Technologie OptimalTEMP
Chambre de vaporisation ProVelocity
Processeur Smart Control

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: Jusqu'à 120 g/min
Alimentation: 2 400 W
Pression: Pompe maxi. 5,6 bar
Prêt à l'emploi: 2 min
Effet pressing: Jusqu'à 320 g
Vapeur à la demande
Différents niveaux de vapeur
Défroissage vertical
Tension: 220-240 volt

Facile à utiliser

Sûr pour tous les tissus repassables: Même les tissus délicats comme la soie
Performances de glisse de la semelle: 5 étoiles
Nom de la semelle: SteamGlide Plus
Capacité du réservoir d'eau: 1 500 ml
Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°

Longueur du câble: 1,6 m
Prise électrique intégrée
Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
Pointe vapeur de précision
Prêt à l'emploi: Voyant, Indicateur sonore
Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
Arrêt automatique
Résistance aux rayures de la semelle: 4 étoiles
Utilisable avec l'eau du robinet

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Système anticalcaire intelligent
Rappel de détartrage: Voyant, Son, Pas de cartouches, pas de surcoût

Accessoires inclus

Réservoir anticalcaire

Rangement

Système de verrouillage: Pour le transport et la sécurité
Range-cordon: Fixation velcro
Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L): 23 x 27,5 x 39,3 cm
Dimensions du produit (l x H x L): 19,3 x 22,3 x 37,3 cm
Poids, emballage compris: 3,85 kg
Poids du fer: 1,2 kg
Poids du fer + base: 2,95 kg

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Efficacité éco-énergétique

Mode économie d'énergie
Économie d'énergie*: 30 %
Plastique recyclé utilisé: 30 %
Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Système anticalcaire

Solution anticalcaire: Eau déminéralisée

