

PHILIPS

Парогенератор

PerfectCare Compact

Максимальное давление насоса —
6 бар

Паровой удар до 350 г

Резервуар для воды емкостью
1,5 литра

Фиксация Carry-lock

GC7833/80



Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Самый компактный из наших парогенераторов

Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения.

Компактность

- Большой резервуар для длительного использования
- Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг
- Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения
- Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

Быстрое глажение и постоянная мощная подача пара

- Экономия энергии в режиме ECO
- Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат
- Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок
- Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

Без температурных настроек и риска прожечь ткань

- Протестировано и одобрено независимыми экспертами
- Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань
- Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

Особенности

Невероятно мощная подача пара



Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

Без необходимости регулировки температуры



Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

Никакого риска прожечь ткань



Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

Резервуар для воды 1,5 л

Прозрачный резервуар объемом 1,5 литра обеспечивает 1,5 часа непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном.

Интеллектуальная очистка от накипи



Встроенная система Smart Calc-Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.

Одобрено экспертами

Знак качества Woolmark Gold гарантирует безопасное глажение любых шерстяных тканей. Наши паровые утюги с технологией OptimalTEMP первыми и единственными получили эту сертификацию.

Подошва SteamGlide Plus



Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

Энергосбережение



Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В режиме ECO можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.

Компактный и удобный


Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.

Фиксация Carry Lock



Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

Автоматическое отключение



Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

Характеристики

Технология

Для всех тканей, допускающих глажение: Да
 Без риска прожечь ткань: Да
 Без необходимости регулировки температуры: Да
 Технология OptimaTEMP: Да
 Технология ProVelocity:
 Да
 Процессор Smart Control: Да

Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: До 120 г/мин
 Питание: 2400 Вт
 Давление: максимальное давление насоса — 6 бар
 Готовность к использованию: 2 мин
 Паровой удар: До 350 г
 Контролируемая подача пара: Да
 Различные режимы подачи пара: Да
 Вертикальное отпаривание:
 Да
 напряжение: 220–240 В

Легко использовать

Безопасно для любых тканей, допускающих глажение: Даже для шелка
 Превосходное скольжение подошвы: 5 звезд

Название подошвы: SteamGlide Plus

Объем резервуара для воды: 1500 мл
 Свободный поворот шнура (шарнир): Свободный поворот шнура на 180 градусов
 Длина шланга: 1,6 м
 Встроенная розетка: Да
 Длина шнура питания: 1,8 м
 Заостренный паровой носик: Да
 Готовность к использованию: Световой индикатор, Звуковой сигнал
 Долив воды в любой момент использования: Да
 Система автоотключения: Да
 Устойчивость подошвы к царапинам: 4 звезд
 Возможность использования водопроводной воды: Да

Очистка от накипи

Очистка от накипи и загрязнений: Smart Calc Clean
 Напоминания о проведении очистки от накипи:
 Индикатор, Звук, без картриджей и лишних затрат

Аксессуары в комплекте

Контейнер Calc Clean: Да

Хранение

Фиксация Carry-lock: Для удобного и безопасного перемещения
 Отделение для хранения шнура: Velcro Fix
 Хранение шланга: Отделение для хранения шланга

Размер и вес

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 23 x 27,5 x 39,3 см
 Размеры изделия (Ш x В x Д): 19,3 x 22,3 x 37,3 см
 Вес (с упаковкой): 3,85 кг
 Вес утюга: 1,2 кг
 Вес утюга + подставка: 2,95 кг

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Экологичность

Режим энергосбережения: Да
 Экономия энергии*: 30 %
 Использование переработанного пластика: 30 %
 Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

