



Philips
Centrale vapeur haute
pression

GC8320



Résultat maximal, effort minimal

Vapeur continue et puissante grâce au réservoir d'eau de 1,4 litre

Cette centrale vapeur est puissante et étonnamment compacte. La combinaison du débit de vapeur continu élevé et de la haute pression rend le repassage facile et rapide. Grâce au réservoir d'eau amovible de 1,4 litre, vous pouvez repasser sans interruption pendant des heures.

Repassage rapide et efficace

- Jusqu'à 5 bars de pression
- Effet pressing jusqu'à 170 g
- Débit vapeur continu jusqu'à 120 g/min
- Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment

Repassage agréable

- Fer à repasser léger pour un repassage sans effort

Glisse en douceur

- Semelle SteamGlide : vapeur puissante et glisse exceptionnelle

Jusqu'à 3 heures de repassage sans remplir le réservoir

- Réservoir d'eau amovible de grande capacité (1,4 l)

Faites des économies d'énergie

- Économisez 20 % d'énergie et 40 % d'eau

PHILIPS

Caractéristiques

Repassage agréable

- Plus de confort: Verrouillage du bouton vapeur
- Système anticalcaire: Rinçage facile
- Longueur du cordon: 2,5 m
- Longueur du câble: 1,9, 1,9 m
- Eau du robinet utilisable

Facile à utiliser

- Contrôle: Témoin de vidange du bac de détartrage, Voyant de vapeur, Témoin de chauffe, Vapeur réglable, Voyant de réservoir vide
- Facile à installer et à ranger: Orifice de remplissage extralarge
- Accès aux zones les plus délicates: Semelle extrafine, Pointe à vapeur additionnelle
- Réservoir d'eau: Transparent

Glisse en douceur

- Semelle: Semelle SteamGlide

Spécificités techniques

- Puissance de la chaudière: 1 200
- Fréquence: 50-60
- Puissance du fer à repasser: 800
- Tension: 220 - 240

Poids et dimensions

- Dimensions du produit: 350 x 350 x 250
- Poids du produit: 6,06

Élimination des faux plis

- Débit vapeur continu: Jusqu'à 120 g/min
- Vapeur haute pression: Jusqu'à 5 bar(s)
- Effet pressing: Jusqu'à 170 g/min

Points forts

Réservoir d'eau amovible



Un repassage sans effort nécessite beaucoup de vapeur. Un haut débit vapeur implique un remplissage fréquent du réservoir d'eau. Grâce à sa grande capacité (1,4 l), vous devez moins souvent remplir le réservoir d'eau.



Date de publication
2015-07-09

Version: 3.0.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com